








wieprint + wieplot

PERFEKT BESCHRIFTET

Markierungslösungen für den Schaltschrank,
Komponenten, Kabel und Leitungen.





WIEPRINT + WIEPLOT MARKIERUNGSLÖSUNGEN FÜR DEN SCHALTSCHRANK.

Ergänzend zu unseren Produkten für den Maschinen- und Anlagenbau und Schaltschrank bietet Wieland Ihnen zur Markierung und Beschriftung unterschiedliche Systeme und das passende Zubehör an. Das umfangreiche wie praktische Sortiment beinhaltet Markierungsschilder für Komponenten, Typenschilder für den Schaltschrank und Markierungsmaterial für Kabel und Leitungen. Neben den individuell beschriftbaren Markierungsmaterialien sind auch vorbeschriftete Markierungsschilder verfügbar.

WIEPRINT

Unser zuverlässiges Thermotransferdrucker-System zur Beschriftung von Markierungsmaterialien für Reihenklemmen, Leitungen und anderen Applikationen rund um den Schaltschrankbau.



**INDIVIDUELLES BESCHRIFTEN,
MARKIEREN, GRAVIEREN**




EINFACHE INTUITIVE BEDIENUNG



**MIT PASSENDEM ZUBEHÖR
UND SOFTWARE**

WIEPLOT

Unser komfortables Plottersystem zur Beschriftung von Reihenklemmen sowie als Graviereinheit zur Erweiterung des Systems für Gravuraufgaben.





WIEPRINT.

Der Drucker für alle gängigen Beschriftungssysteme

Individuelle Beschriftung, das heißt bei Wieland wieprint, ein leistungsstarkes Beschriftungssystem, mit dem Sie vom einzelnen Bezeichnungsschild bis zur Serienbeschriftung Ihrer Klemmenleisten professionell arbeiten können.

Aber wieprint bietet noch mehr! Sie können neben Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen auch Aufkleber, Etiketten oder Kabelmarkierungen für alle Anwendungen im Schaltschrank drucken.



- + Vielseitig einsetzbar
- + Effizient und individuell beschriften
- + Einfache Bedienung



VIELSEITIG EINSETZBAR

- Für alle Wieland Reihenklammern
- Für diverse andere Fabrikate
- Für Kennzeichnung von Leitungen, Schaltelementen, Drucktastern und vielen anderen Schaltschrankkomponenten

EINFACHE BEDIENUNG

- Leistungsfähige Beschriftungssoftware
- Bedienung über Software-Interface oder direkt am Gerät
- Integrierte LCD-Anzeige
- Wartungsfreundlich – einfaches Auswechseln der Druckbänder

EFFIZIENT UND INDIVIDUELL BESCHRIFTEN

- Hochwertige und haltbare Beschriftung durch Thermotransferdruck
- Hohe Druckgeschwindigkeit – bis zu 8.500 Schilder/Stunde
- Automatikbetrieb, inkl. Magazin, möglich



THERMO-TRANSFER-DRUCKER

THERMO-TRANSFER-DRUCKER WIEPRINT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Komplettpaket	wieprint	95.503.0000.0	1

Lieferumfang: Thermo-Transfer-Drucker wieprint, 1 x Netzanschlusskabel, 1 x USB 2.0 Kabel, 1 x Farbband schwarz, 1 x Reinigungsband, 1 x Aufnahmeplatte „Reihenklemmen R0017“

Beschreibung: wieprint das Druckersystem zur Beschriftung von Reihenklemmen und anderen Markierungsschildern im Schaltschrank.

Software und Handbuch verfügbar unter: www.wieland-electric.com/de/service

TECHNISCHE DATEN	
Druckverfahren	Thermo Transfer
Betriebsarten	Automatik, Halbautomatik, manuelle Zuführung
Auflösung	300 dpi
Abmessungen	423 x 240 x 208 mm
Gewicht	9,5 kg
Schriftarten	Windows True Type
Grafik Formate	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf
Druckgeschwindigkeit	bis zu 60 mm/Sek.
Interface	USB 2.0
Spannung	100V bis 240V AC, 50/60Hz
Leistung, max.	135 W

ZUBEHÖR FÜR THERMO-TRANSFER- DRUCKER WIEPRINT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
ZUBEHÖR FÜR THERMO-TRANSFER-DRUCKER WIEPRINT			
Farband schwarz (l = 130 m)	wieprint FB sw	95.503.0010.1	3
Farband rot (l = 130 m)	wieprint FB rt	95.503.0010.5	3
Reinigungsband (l = 8 m)	wieprint RB	95.503.0012.0	1
Reinigungsrolle	wieprint RR	95.503.0013.0	1
Aufnahmeplatte Adermarkierung	wieprint P3	95.503.0014.0	1
Leitungsmarkierung, direkt bedruckbar			
Magazin für Automatikbetrieb	wieprint MAG	95.503.0005.0	1
Aufnahmeplatte Adermarkierung/ Markierungshülsen	wieprint P1	95.503.0006.0	1
Support Base für Drucksystem	wieprint SB	95.503.0004.0	1

MARKIERUNG FÜR REIHENKLEMMEN



BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE	
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen unbeschriftet				
Größe 3,5 x 9,1 mm	WMP 3,5 SI2KTB3590DW	04.403.0056.0	12	
Größe 5,0 x 8,5 mm	WMP 5 SI2KTB5085DW	04.405.0056.0	12	
Größe 6,0 x 8,5 mm *)	WMP 6 SI2KTB6085DW	04.406.0056.0	12	
Größe 6,0 x 10 mm	WMP 6 SI2KTB6010DW	04.406.0156.0	12	
Größe 8,0 x 8,5 mm	WMP 8 SI2KTB8085DW	04.408.0056.0	12	
TECHNISCHE DATEN	3,5 x 9,1 mm	5,0 x 8,5 mm	6,0 x 8,5 mm*)/10 mm	8,0 x 8,5 mm
Baubreite mm	3,5	5 und 10	6 und 12	8 und 16
Anzahl Schilder / Platte	75	45	45	25
Verpackungseinheit Platten / Box	12	12	12	12
*) als Einzelschild auch für Baubreite 5 mm				

*) als Einzelschild auch für Baubreite 5 mm

BEZEICHNUNGSSSTREIFEN FÜR REIHENKLEMMEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsstreifen für Reihenklemmen			
für Serie WTP 1,5	WMP 3,5 S-SI2K09105W	04.400.0281.2	20
für Serie WK 1,5	WMS SI2K06130W	04.400.0081.2	20
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Streifen / Platte	3		
Verpackungseinheit Platten / Box	20		

BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN WEIDMÜLLER / WAGO



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen, unbeschriftet, Weidmüller / Wago			
Größe 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5010LWK	04.405.1056.0	12
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Schilder / Platte	45		
Verpackungseinheit Platten / Box	12		

BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN PHOENIX CONTACT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen, unbeschriftet, Phoenix Contact			
Größe 5 x 9 mm	WMP SI2KTB5209EW	04.405.1156.0	12
Größe 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5210CW	04.405.1256.0	12
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Schilder / Platte	45		
Verpackungseinheit Platten / Box	12		

MARKIERUNG FÜR LEITUNGEN

MARKIERUNGSHÜLSEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungshülsen aufschiebbar			
Leitungsdurchmesser 1,5 – 2,5 mm	WMS 201/15	04.410.0181.0	1000
Leitungsdurchmesser 2 – 4 mm	WMS 202/15	04.410.0281.0	1000
Leitungsdurchmesser 4 – 7 mm	WMS 203/15	04.410.0381.0	500
Leitungsdurchmesser 6 – 10 mm	WMS 204/15	04.410.0481.0	500
Leitungsdurchmesser 8 – 14 mm	WMS 205/15	04.410.0581.0	200
Markierungshülsen aufrastbar			
Leitungsdurchmesser 2 – 3,5 mm	WMS 301/15	04.410.0681.0	1000
Leitungsdurchmesser 2,8 – 5 mm	WMS 302/15	04.410.0781.0	1000
Leitungsdurchmesser 5 – 8 mm	WMS 303/15	04.410.0881.0	500
Leitungsdurchmesser 8 – 10 mm	WMS 304/15	04.410.0981.0	500
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Farbe		transparent	
Länge mm	15		

MARKIERUNGSSCHILDER FÜR LEITUNGSMARKIERER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungsschilder für Leitungsmarkierer unbeschriftet			
Größe 15 x 4 mm, Farbe weiß	WMS Si2K02W/15N	04.410.1081.2	32
Größe 15 x 4 mm, Farbe gelb	WMS Si2K02Y/15N	04.410.1081.8	32
Technische Daten			
Material	PC / ABS		
Anzahl Schilder / Platte	24		
Verpackungseinheit Platten / Box	32		

LEITUNGSMARKIERER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Leitungsmarkierer direkt bedruckbar			
Leitungsdurchmesser 1 – 3,8 mm	WMS Si2KTM02W/10	04.410.1281.2	22
TECHNISCHE DATEN			
Farbe	weiß		
Material	PC		
Länge mm	10		
Anzahl Schilder / Platte	33		
Verpackungseinheit Platten / Box	22		

MARKIERUNG FÜR KABEL



KABELMARKIERUNG



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Kabelmarkierung unbeschriftet			
Größe: 15 x 80 mm, direkt bedruckbar, Farbe Gelb	WMS SI2KCT1580Y	04.410.1481.8	15

TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder/Platte	12		
Verpackungseinheit Platten / Box	15		

MARKIERUNGSHÜLSEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungshülsen			
Größe 7 x 46, Farbe transparent	WMS SIT0003X050	04.410.1581.0	224
Größe 15 x 67, Farbe transparent	WMS SIT0004X070	04.410.1781.0	96
Größe 9 x 20 mm, Farbe transparent	WMS SI1001	04.410.1981.0	240

TECHNISCHE DATEN	
Material	PVC

MARKIERUNGSSCHILDER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungsschilder für Markierungshülse			
Größe 7 x 46, Farbe weiß	WMS SI2K0746W	04.410.1681.2	40
Größe 15 x 67, Farbe weiß	WMS SI2K1567W	04.410.1881.2	25
Größe 9 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K1001W	04.410.2081.2	40
Größe 9 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2K1001Y	04.410.2081.8	40

TECHNISCHE DATEN	7 x 46 mm	15 x 67 mm	9 x 20 mm
Material	PVC		
Anzahl Schilder/Platte	28	4	60
Verpackungseinheit Platten / Box	40	25	40

MARKIERUNG FÜR GERÄTE

MARKIERUNGSSCHILDER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE			
Markierungsschilder unbeschriftet						
Größe 7 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40720W	04.420.0181.2	25			
Größe 7 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2K40720Y	04.420.0181.8	25			
Größe 8 x 17 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40817W	04.420.0381.2	25			
Größe 9 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40920W	04.420.0481.2	25			
Größe 9 x 35 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40935W	04.420.0581.2	25			
Größe 10 x 25 mm, Farbe weiß	WMS SI2K41025W	04.420.0681.2	20			
TECHNISCHE DATEN		7 x 20 mm	8 x 17 mm	9 x 20 mm	9 x 35 mm	10 x 25 mm
Material	PVC					
Anzahl Schilder / Platte	70	77	60	36	30	
Verpackungseinheit Platten / Box	25	25	25	25	20	

MARKIERUNGAUFKLEBER




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE		
Markierungsaufkleber unbeschriftet					
Größe 6 x 15 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0615W	04.420.1581.2	52		
Größe 6 x 15 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0615Y	04.420.1581.8	52		
Größe 7 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0720W	04.420.1681.2	50		
Größe 7 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0720Y	04.420.1681.8	50		
Größe 9 x 15 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0915W	04.420.1781.2	45		
Größe 9 x 15 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0915Y	04.420.1781.8	45		
Größe 22 x 22 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX2222W	04.420.1881.2	50		
TECHNISCHE DATEN		6 x 15 mm	7 x 20 mm	9 x 15 mm	22 x 22 mm
Material		Vinyl			
Anzahl Schilder / Platte		117	70	78	16
Verpackungseinheit Platten / Box		52	50	45	50

MARKIERUNG FÜR DEN SCHALTSCHRANK UND FÜR TASTER



TYPENSCHILDER FÜR DEN SCHALTSCHRANK



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Typenschilder, PVC, unbeschriftet			
Größe 30 x 70 mm, Farbe weiß	WMS SI2K43070W	04.420.0781.2	20
Größe 30 x 70 mm, Farbe metallic	WMS SI2K43070M	04.420.0781.0	20
Größe 30 x 70 mm, Farbe gelb	WMS SI2K43070Y	04.420.0781.8	20
Größe 60 x 100 mm, Farbe weiß	WMS SI2K460100W	04.420.1081.2	15
Größe 60 x 100 mm, Farbe metallic	WMS SI2K460100M	04.420.1081.0	15
Größe 60 x 100 mm, Farbe gelb	WMS SI2K460100Y	04.420.1081.8	15
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder / Platte	1		

TASTERMARKIERUNG

- Halter Markierungsschild
- Markierungsschild



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Tastermarkierung			
Halter für Markierungsschild	WMS SIT0B05	04.420.1381.0	192
Markierungsschild Größe 15 x 27 mm	WMS SI2K1527W	04.420.1481.2	11
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder / Platte	18		
Verpackungseinheit Platten / Box	11		

MARKIERUNGSSCHILDER

- für den Taster
- Klebeschild




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Tastermarkierung			
Klebeschild Größe 15 x 27 mm, Farbe weiß	WMS SI2K41527W	04.420.1281.2	11
Klebeschild Größe 15 x 27 mm, Farbe metallic	WMS SI2K41527M	04.420.1281.0	11
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC / ACR		
Anzahl Schilder / Platte	18		
Verpackungseinheit Platten / Box	11		



WIEPLOT.

Das leistungsstarke Beschriftungssystem für Ihre Klemmleisten

Mit wieplot bieten wir ein leistungsstarkes Beschriftungssystem, mit dem Sie vom einzelnen Bezeichnungsschild bis zur Serienbeschriftung Ihrer Klemmleisten professionell arbeiten können. Die einfache Handhabung und die visuelle Darstellung Ihrer Bezeichnung geben auch dem Erstanwender ein sicheres Gefühl beim täglichen Umgang mit dem System. Aber wieplot bietet noch mehr! Sie können neben Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen auch Aufkleber, Etiketten oder Kabelmarkierungen bedrucken, und durch einen einfachen Umbau machen Sie aus Ihrem Plotter ein leistungsstarkes Graversystem.



UNIVERSELL BESCHRIFTEN MIT WIEPLOT

- Beschriftung aller gängigen Bezeichnungssysteme für Reihenklemmen möglich
- Unterschiedliche Bezeichnungsschilder sind in einem Arbeitsgang individuell beschriftbar
- Beschriftung von Etiketten, Aufklebern und Kabelmarkierungen möglich




DAUERHAFT + SICHER MARKIEREN MIT WIEPLOT GRAVIERSYSTEM

- Erweiterung von wieplot zum Graversystem durch einfachen Umbau
- Gravierung von mehrschichtigen Kunststoffplatten
- Sauber und staubfrei arbeiten durch integrierte Absaugung
- Individuelle Layouterstellung

WIEMARC.

Die intuitive Beschriftungssoftware: Einfach + schnell projektieren


- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
- Direkte graphische Anzeige der Bezeichnungsschilder mit Plausibilitätsprüfung
- Kundenspezifische Layouts sind individuell erstellbar
- Daten-Import aus CAD, Excel, Text oder wieplan



DAS PLOTTERSYSTEM WIEPLOT UND WIEPLOT BASIC



PLOTTERSYSTEM



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Komplettpaket	wieplot BASIC	95.502.0607.0	1
Komplettpaket	wieplot	95.502.0604.0	1

Lieferumfang: Plotter wieplot, Datenkabel und Handbuch, 4 Aufnahmen (wieplot) / 2 Aufnahmen (wieplot BASIC) für WSB (Wieland Standard Bezeichnungssystem), Zubehör Kit, Software

TECHNISCHE DATEN

Auflösung	0,01 mm
Genauigkeit	+ / - 0,05 mm
Netzteil	50 / 60 Hz, 100 - 240 V
Ausgangsspannung	24V DC 1,4A
Stromaufnahme	ca. 0,3A bei 220 V
Zulassung	UL-UL1950, CSA 950, VDE EN 60950
Funkentstörung	FCC Klasse B, FCC Teil 15 und VDE Klasse B
Maße / Gewicht – wieplot BASIC	440 mm x 440 mm x 125 mm / 6 kg
Maße / Gewicht – wieplot	660 mm x 440 mm x 125 mm / 8 kg
Schnittstellen	USB Level 1.1, parallel

ZUBEHÖR FÜR WIEPLOT



Plotter pens für wieplot	Bestell-Nr.	Typ	Bestell-Nr.
Plotter Pen 0,18 mm	95.502.0118.0	Tuschepatrone P2,0, 5x1ml	95.502.0199.0
Plotter Pen 0,25 mm	95.502.0125.0	Reinigungsset	95.502.0198.0
Plotter Pen 0,35 mm	95.502.0135.0	Pen Reiniger	95.502.0197.0
Plotter Pen 0,50 mm	95.502.0150.0	Staubschutzhäube	95.502.0612.0
Plotter Pen 0,70 mm	95.502.0170.0	ServiceKit für Pen-Station	95.502.0613.0
Plotter Pen 1,00 mm	95.502.0100.0	Kit Dichteinsätze	
Einweg Plotter Pen 0,25 mm	95.502.0125.1	Aufnahmen für Bezeichnungsschilderplatten	
Einweg Plotter Pen 0,35 mm	95.502.0135.1	Typ	Bestell-Nr.
Einweg Plotter Pen-D ED 0,25 mm	95.502.0225.1	Aufnahme für WSB	95.502.0620.0
Einweg Plotter Pen-D ED 0,35 mm	95.502.0235.1	Aufnahme für BZ/WKF 15,	95.502.0627.0
		Aufnahme für BZ/WKF 1,5/10	95.502.0628.0

GRAVIEREINHEIT FÜR WIEPLOT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Graviereinheit	wieplot E-UNIT	95.502.0700.0	1

Lieferumfang: Gravierspindel Gravierkopf (mit Sicherung und Gegenlager), Steuereinheit wieplot VEC, Staubsauger wieplot VC, Anschlussleitungen

Beschreibung:

Das System ist für das Gravieren von mehrschichtigen Kunststoffschildern ausgelegt. Das Plottboard A4 im Format 297 x 202 mm ist die Auflage zum Beschriften von Papierbögen und Etiketten, bzw. ermöglicht die Aufnahme der Kunststoffplatten zum Gravieren.

ZUBEHÖR	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Gravierstichel SET, komplett	SET	95.502.0710.0	1
Gravierstichel	0,2 mm	95.502.0710.2	1
Gravierstichel	0,3 mm	95.502.0710.3	1
Gravierstichel	0,4 mm	95.502.0710.4	1
Gravierstichel	0,5 mm	95.502.0710.5	1
Gravierstichel	0,7 mm	95.502.0710.7	1
Gravierstichel	1,0 mm	95.502.0711.0	1
Aufnahme	Plottboard A4	95.502.0625.0	1

BEZEICHNUNGSSCHILDERPLATTEN

• Für Plotterssystem wieplot



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
ohne Beschriftung			
Baubreite 3,5 x 9 mm*	120 Schilder pro Platte WMP 3,5 S-SI2K09105W	04.400.0281.2	20
Baubreite 4 x 5 mm	100 Schilder pro Platte 9705 4/10/10	Z4.243.2053.0	10
Baubreite 5 x 8,3 mm	110 Schilder pro Platte 9705 A/5/10/11	Z4.242.5053.0	10
Baubreite 5 x 14 mm	60 Schilder pro Platte 9705 AL/5/10/6	Z4.242.5153.0	10
Baubreite 6 x 8,3 mm	110 Schilder pro Platte 9705 A/6/10/11	Z4.242.6053.0	10
Baubreite 6 x 14 mm	60 Schilder pro Platte 9705 AL/6/10/6	Z4.242.6353.0	10
Baubreite 8 x 8,3 mm	70 Schilder pro Platte 9705 A/8/10/7	Z4.242.8053.0	10

* Aufnahmeplatte auf Anfrage

BEZEICHNUNGSMATERIAL

EINZELBEZEICHNUNGSSCHILD ALLE KLEMMEN / AB 5 MM BAUBREITE

*) Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Ohne Beschriftung			
Baubreite 5 x 8,3 mm	9705 A	04.242.0850.0	500
Baubreite 5 x 14 mm	9705 AL	04.242.1553.0	500
Mit Beschriftung			
Baubreite 5 x 8,3 mm	9705 AB *)	04.842.0850.0	500
Baubreite 5 x 14 mm	9705 ALB *)	04.842.1553.0	500

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN WTP 1,5 MM²/3,5 MM BAUBREITE

*) Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Mit Beschriftung			
*)	WMP 3,5 / B *)	04.543.0056.0	10
1 – 15 (5x)	WMP 3,5 / B 1 - 15	04.543.0156.0	10
16 – 30 (5x)	WMP 3,5 / B 16 - 30	04.543.0256.0	10
31 – 45 (5x)	WMP 3,5 / B 31 - 45	04.543.0356.0	10
46 – 60 (5x)	WMP 3,5 / B 46 - 60	04.543.0456.0	10
61 – 75 (5x)	WMP 3,5 / B 61 - 75	04.543.0556.0	10
76 – 90 (5x)	WMP 3,5 / B 76 - 90	04.543.0656.0	10
91 – 105 (5x)	WMP 3,5 / B 91 - 105	04.543.0756.0	10
106 – 120 (5x)	WMP 3,5 / B 106 - 120	04.543.0856.0	10
121 – 135 (5x)	WMP 3,5 / B 121 - 135	04.543.0956.0	10
136 – 150 (5x)	WMP 3,5 / B 136 - 150	04.543.1056.0	10
⊕ (5x)	WMP 3,5 / B SLZ	04.553.0056.0	25
⊖ (5x)	WMP 3,5 / B ERDZ	04.553.0156.0	25
+	WMP 3,5 / B +	04.553.0256.0	25
-	WMP 3,5 / B -	04.553.0356.0	25
L1 (5x)	WMP 3,5 / B L1	04.553.0456.0	25
L2 (5x)	WMP 3,5 / B L2	04.553.0556.0	25
L3 (5x)	WMP 3,5 / B L3	04.553.0656.0	25
PE (5x)	WMP 3,5 / B PE	04.553.0756.0	25
SL (5x)	WMP 3,5 / B SL	04.553.3156.0	25
N (5x)	WMP 3,5 / B N	04.553.3256.0	25
F1 (5x)	WMP 3,5 / B F1	04.553.0956.0	25
F2 (5x)	WMP 3,5 / B F2	04.553.1056.0	25
L1,L2,L3,N,PE (5x)	WMP 3,5 / B L1L2L3NPE..	04.553.0856.0	25

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN WKF 1,5 MM²/4 MM BAUBREITE

*) Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Für klemmenmittige Beschriftung			
Ohne Beschriftung	9705 A 4/10	04.243.2053.0	100
Mit Beschriftung	9705 A 4/10 B *)	04.843.2053.0	25
Für Klemmenaußen-Beschriftung			
Ohne Beschriftung	9705 A 4/10/10	Z4.243.2053.0	10

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN 2,5 MM²/5 MM BAUBREITE

*) Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Ohne Beschriftung			
	9705 A/5/10	04.242.5053.0	25
Mit Beschriftung			
1 – 9	9705A/5/9 B 1 - 9	04.842.4953.0	25
*)	9705A/5/10 B ¹	04.842.5053.0	25
1 – 10	9705A/5/10 B 1 - 10	04.845.0153.0	25
11 – 20	9705A/5/10 B 11 - 20	04.845.0253.0	25
21 – 30	9705A/5/10 B 21 - 30	04.845.0353.0	25
31 – 40	9705A/5/10 B 31 - 40	04.845.0453.0	25
41 – 50	9705A/5/10 B 41 - 50	04.845.0553.0	25
51 – 60	9705A/5/10 B 51 - 60	04.845.0653.0	25
61 – 70	9705A/5/10 B 61 - 70	04.845.0753.0	25
71 – 80	9705A/5/10 B 71 - 80	04.845.0853.0	25
81 – 90	9705A/5/10 B 81 - 90	04.845.0953.0	25
91 – 100	9705A/5/10 B 91 - 100	04.845.1053.0	25
⊕ (10x)	9705A/5/10B SLZ	04.855.0053.0	25
⊖ (10x)	9705A/5/10B ERDZ	04.855.0153.0	25
+	9705A/5/10 B +	04.855.0253.0	25
-	9705A/5/10 B -	04.855.0353.0	25
L1 (10x)	9705A/5/10B L1	04.855.0453.0	25
L2 (10x)	9705A/5/10B L2	04.855.0553.0	25
L3 (10x)	9705A/5/10B L3	04.855.0653.0	25
PE (10x)	9705A/5/10B PE	04.855.0753.0	25
SL (10x)	9705A/5/10B SL	04.855.3153.0	25
N (10x)	9705A/5/10B N	04.855.3253.0	25
F1 (10x)	9705A/5/10B F1	04.855.0953.0	25
F2 (10x)	9705A/5/10B F2	04.855.1053.0	25
L1,L2,L3,N,PE (10x)	9705A/5/10B L1L2L3NPE..	04.855.0853.0	25
Mit vergrößerter Beschriftungs-Fläche			
	9705 AL/5/10	04.242.5153.0	25

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN 4 MM²/6 MM BAUBREITE

^{*)} Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Ohne Beschriftung	9705 A/6/10	04.242.6053.0	25
Mit Beschriftung	1 – 9	9705A/6/9 B 1 - 9	04.842.5953.0
^{*)}	9705A/6/10 B	04.842.6053.0	25
1 – 10	9705A/6/10 B 1 - 10	04.846.0153.0	25
11 – 20	9705A/6/10 B 11 - 20	04.846.0253.0	25
21 – 30	9705A/6/10 B 21 - 30	04.846.0353.0	25
31 – 40	9705A/6/10 B 31 - 40	04.846.0453.0	25
41 – 50	9705A/6/10 B 41 - 50	04.846.0553.0	25
51 – 60	9705A/6/10 B 51 - 60	04.846.0653.0	25
61 – 70	9705A/6/10 B 61 - 70	04.846.0753.0	25
71 – 80	9705A/6/10 B 71 - 80	04.846.0853.0	25
81 – 90	9705A/6/10 B 81 - 90	04.846.0953.0	25
91 – 100	9705A/6/10 B 91 - 100	04.846.1053.0	25
⊕ (10x)	9705A/6/10 B SLZ	04.856.0053.0	25
⊖ (10x)	9705A/6/10 B ERDZ	04.856.0153.0	25
+ (10x)	9705A/6/10 B +	04.856.0253.0	25
- (10x)	9705A/6/10 B -	04.856.0353.0	25
L1 (10x)	9705A/6/10 B L1	04.856.0453.0	25
L2 (10x)	9705A/6/10 B L2	04.856.0553.0	25
L3 (10x)	9705A/6/10 B L3	04.856.0653.0	25
PE (10x)	9705A/6/10 B PE	04.856.0753.0	25
SL (10x)	9705A/6/10 B SL	04.856.3153.0	25
N (10x)	9705A/6/10 B N	04.856.3253.0	25
F1 (10x)	9705A/6/10 B F1	04.856.0953.0	25
F2 (10x)	9705A/6/10 B F2	04.856.1053.0	25
L1,L2,L3,N,PE (10x)	9705A/6/10 B L1L2L3NPE..	04.856.0853.0	25
Mit vergrößerter Beschriftungs-Fläche	9705 AL/6/10	04.242.6353.0	25

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN 6 MM²/8 MM BAUBREITE

^{*)} Sonderbeschriftung auf Anfrage



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Ohne Beschriftung	9705 A/8/10	04.242.8053.0	25
Mit Beschriftung	1 – 9	9705A/8/9 B 1 - 9	04.842.7953.0
^{*)}	9705A/8/10 B	04.842.8053.0	25
1 – 10	9705A/8/10 B 1 - 10	04.848.0153.0	25
11 – 20	9705A/8/10 B 11 - 20	04.848.0253.0	25
21 – 30	9705A/8/10 B 21 - 30	04.848.0353.0	25
31 – 40	9705A/8/10 B 31 - 40	04.848.0453.0	25
41 – 50	9705A/8/10 B 41 - 50	04.848.0553.0	25
51 – 60	9705A/8/10 B 51 - 60	04.848.0653.0	25
61 – 70	9705A/8/10 B 61 - 70	04.848.0753.0	25
71 – 80	9705A/8/10 B 71 - 80	04.848.0853.0	25
81 – 90	9705A/8/10 B 81 - 90	04.848.0953.0	25
91 – 100	9705A/8/10 B 91 - 100	04.848.1053.0	25
⊕ (10x)	9705A/8/10 B SLZ	04.858.0053.0	25
⊖ (10x)	9705A/8/10 B ERDZ	04.858.0153.0	25
+ (10x)	9705A/8/10 B +	04.858.0253.0	25
- (10x)	9705A/8/10 B -	04.858.0353.0	25
L1 (10x)	9705A/8/10 B L1	04.858.0453.0	25
L2 (10x)	9705A/8/10 B L2	04.858.0553.0	25
L3 (10x)	9705A/8/10 B L3	04.858.0653.0	25
PE (10x)	9705A/8/10 B PE	04.858.0753.0	25
SL (10x)	9705A/8/10 B SL	04.858.3153.0	25
N (10x)	9705A/8/10 B N	04.858.3253.0	25
F1 (10x)	9705A/8/10 B F1	04.858.0953.0	25
F2 (10x)	9705A/8/10 B F2	04.858.1053.0	25
L1,L2,L3,N,PE (10x)	9705A/8/10 B L1L2L3NPE..	04.858.0853.0	25

BEZEICHNUNGSSCHILDERSTREIFEN 10 MM²/ 10 MM BAUBREITE 16 MM²/ 12 MM BAUBREITE 35 MM²/ 16 MM BAUBREITE 70 MM²/ 24 MM BAUBREITE

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
10 mm² / 10 mm Baubreite für 5 Klemmen	9705 A/5/10/5 B	04.842.5553.0	25
16 mm² / 12 mm Baubreite für 5 Klemmen	9705 A/6/10/5 B	04.842.6553.0	25
35 mm² / 16 mm Baubreite für 5 Klemmen	9705 A/8/10/5 B	04.842.8553.0	25
70 mm² / 24 mm Baubreite für 4 Klemmen	9705 A/8/10/5 B	04.842.8553.0	25

Gewünschte Beschriftung zusätzlich zur Bestell-Nr. angeben.



BEZEICHNUNGSMATERIAL

BEZEICHNUNGSSCHILDERÄSTE MIT ZAHLENBESCHRIFTUNG

- Mit 10 Bezeichnungsschildern
- Für Einzelzeichenbeschriftung



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Ohne Beschriftung			
	9704 A	04.241.1150.0	25
Mit gleichbleibender Zahlen-Beschriftung			
1	9704 A/1 B	04.841.1150.0	25
2	9704 A/2 B	04.841.1250.0	25
3	9704 A/3 B	04.841.1350.0	25
4	9704 A/4 B	04.841.1450.0	25
5	9704 A/5 B	04.841.1550.0	25
6	9704 A/6 B	04.841.1650.0	25
7	9704 A/7 B	04.841.1750.0	25
8	9704 A/8 B	04.841.1850.0	25
9	9704 A/9 B	04.841.1950.0	25
0	9704 A/0 B	04.841.2050.0	25
Mit fortlaufender Zahlen-Beschriftung			
1-0	9704 A/1-0 B	04.841.2150.0	25
Mit gleichbleibender Zeichen-Beschriftung			
+	9704 A/+	04.841.7450.0	25
-	9704 A/-	04.841.7550.0	25
/	9704 A//	04.841.7650.0	25
.	9704 A/.	04.841.7750.0	25
Set mit gleichbleibender Zahlen-Beschriftung (= 10 x 25 Äste = 2.500 Ziffern)			
111 bis 000		04.841.9050.0	1

BEZEICHNUNGSSCHILDERÄSTE MIT GROSSBUCHSTABEN-BESCHRIFTUNG

- Mit 10 Bezeichnungsschildern
- Für Einzelzeichenbeschriftung



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Mit gleichbleibender Großbuchstaben-Beschriftung			
A	9704 A /AG B	04.841.2250.0	25
B	9704 A /BG B	04.841.2350.0	25
C	9704 A /CG B	04.841.2450.0	25
D	9704 A /DG B	04.841.2550.0	25
E	9704 A /EG B	04.841.2650.0	25
F	9704 A /FG B	04.841.2750.0	25
G	9704 A /GG B	04.841.2850.0	25
H	9704 A /HG B	04.841.2950.0	25
I	9704 A /IG B	04.841.3050.0	25
J	9704 A /JG B	04.841.3150.0	25
K	9704 A /KG B	04.841.3250.0	25
L	9704 A /LG B	04.841.3350.0	25
M	9704 A /MG B	04.841.3450.0	25
N	9704 A /NG B	04.841.3550.0	25
O	9704 A /OG B	04.841.3650.0	25
P	9704 A /PG B	04.841.3750.0	25
Q	9704 A /QG B	04.841.3850.0	25
R	9704 A /RG B	04.841.3950.0	25
S	9704 A /SG B	04.841.4050.0	25
T	9704 A /TG B	04.841.4150.0	25
U	9704 A /UG B	04.841.4250.0	25
V	9704 A /VG B	04.841.4350.0	25
W	9704 A /WG B	04.841.4450.0	25
X	9704 A /XG B	04.841.4550.0	25
Y	9704 A /YG B	04.841.4650.0	25
Z	9704 A /ZG B	04.841.4750.0	25
Set mit gleichbleibender Großbuchstaben-Beschriftung (= 26 x 25 Äste = 6.500 Ziffern)			
A bis Z GB		04.841.9150.0	1

MARKIERUNGSSCHILDERÄSTE MIT KLEINBUCHSTABEN-BESCHRIFTUNG

- Mit 10 Bezeichnungsschildern
- Für Einzelzeichenbeschriftung



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Mit gleichbleibender Kleinbuchstaben-Beschriftung			
a	9704 A /AK B	04.841.4850.0	25
b	9704 A /BK B	04.841.4950.0	25
c	9704 A /CK B	04.841.5050.0	25
d	9704 A /DK B	04.841.5150.0	25
e	9704 A /EK B	04.841.5250.0	25
f	9704 A /FK B	04.841.5350.0	25
g	9704 A /GK B	04.841.5450.0	25
h	9704 A /HK B	04.841.5550.0	25
i	9704 A /IK B	04.841.5650.0	25
j	9704 A /JK B	04.841.5750.0	25
k	9704 A /KK B	04.841.5850.0	25
l	9704 A /LK B	04.841.5950.0	25
m	9704 A /MK B	04.841.6050.0	25
n	9704 A /NK B	04.841.6150.0	25
o	9704 A /OK B	04.841.6250.0	25
p	9704 A /PK B	04.841.6350.0	25
q	9704 A /QK B	04.841.6450.0	25
r	9704 A /RK B	04.841.6550.0	25
s	9704 A /SK B	04.841.6650.0	25
t	9704 A /TK B	04.841.6750.0	25
u	9704 A /UK B	04.841.6850.0	25
v	9704 A /VK B	04.841.6950.0	25
w	9704 A /WK B	04.841.7050.0	25
x	9704 A /XK B	04.841.7150.0	25
y	9704 A /YK B	04.841.7250.0	25
z	9704 A /ZK B	04.841.7350.0	25
Set mit gleichbleibender Kleinbuchstaben-Beschriftung (= 26 x 25 Äste = 6.500 Ziffern)			
a bis z KB		04.841.9250.0	1

SORTIMENTSKASTEN

- Für Bezeichnungsmaterial



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Kasten für 5 mm Baubreite	S0 1/5	04.900.2053.0	1
Sortiment für 5 mm Baubreite	1-100 9705 A/5/10 B	04.855.1153.0	1
	101-200 9705 A/5/10 B	04.855.1253.0	1
Kasten für 6 mm Baubreite	S0 1/6	04.900.3053.0	1
Sortiment für 6 mm Baubreite	1-100 9705 A/6/10 B	04.856.1153.0	1
	101-200 9705 A/6/10 B	04.856.1253.0	1
Kasten für 8 mm Baubreite	S0 1/8	04.900.4053.0	1
Sortiment für 8 mm Baubreite	1-100 9705 A/8/10 B	04.858.1153.0	1
	101-200 9705 A/8/10 B	04.858.1253.0	1
Kasten für Bezeichnungsschilderäste			
mit je 50 Ziffern	S0 1/0	04.900.1053.0	1
Sortimentskasten, leer	S0 1	04.900.0000.0	1

BEZEICHNUNGSSCHILDTRÄGER

- Für alle Klemmen



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschildträger, 4stellig	9705 A/4	04.242.0950.0	200
Bezeichnungsschildträger, 6stellig	9705 A/6	04.242.1250.0	200
Bezeichnungsschildträger, 45° abgewinkelt	9705 A/4 W	04.242.2853.0	200

TRENNWAND

- Mit Bezeichnungsmöglichkeit



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Trennwand mit Träger für Bezeichnungsschilder			
für TS 32 und TS 35		Z7.311.1755.0	10
für TS 15		Z7.311.2755.0	10
Trennwand mit Träger für Beschriftungskarton			
für TS 32 und TS 35		Z7.311.7055.0	10
Zubehör			
Beschriftungskarton in perf. Bögen	100 Schilder/Bogen	04.019.0289.0	10



SELOS + FASIS.

Reihenklemmen für alle Anwendungen


Drei Produktfamilien, drei Verbindungstechniken, unzählige Möglichkeiten. Unsere Reihenklemmen mit Schraub-, Zugfeder- oder Push-In-Anschluss sind für alle Schaltschränke die richtige Wahl – ob im Maschinen- und Anlagenbau, der Energietechnik oder in der Gebäudeinstallation.

Die flexibel einsetzbaren Reihenklemmensysteme bieten optimales Handling und einheitliches Zubehör. Mit kundenspezifischen Lösungen und einem umfangreichen Serviceportfolio passen wir unsere Produkte individuell an Ihre Bedürfnisse an.


- + Effizient projektieren
- + Sicher verdrahten
- + Einfach beschriften





Montageservice



selos
Schraubanschluss



fasis WKFN
Zugfederanschluss



fasis WTP
Push-In Anschluss

WIEPLAN CLICK2BUY.

wieplan CLICK2BUY der smarte Online Reihenklemmenkonfigurator



VORTEILE

- Schnellere Planung
- Komplette Dokumentation
- Schnelle Preismitteilung
- Keine Mindestmenge
- Lieferung Innerhalb von max. 5 Tagen in Deutschland



INFOS TO GO.

Für weiterführende Informationen zur Verbindungstechnik empfehlen wir Ihnen:



REIHENKLEMMEN KATALOG

Reihenklemmen mit Schraub-,
Zugfeder- und Push-In-Anschluss
Bestell-Nr. 0500.0



TECHNISCHE BERATUNG INDUSTRIEAUTOMATION ELEKTROMECHANIK

Fon: +49 951 9324-991

Mail: ATTS@wieland-electric.com



ONLY ONE TIP AWAY.

UNSER WIELAND E-SHOP ALLE PRODUKTE – JEDERZEIT

In unserem Online-Shop finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel online mit Verfügbarkeitsprüfung.

<https://eshop.wieland-electric.com>

QR-Code scannen –
Produkte im E-SHOP
ansehen.





wieland

HEADQUARTER

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

Fon +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

0521.0 D 11/18

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

www.wieland-electric.com