

CONECTORES ESTANCOS EN MINIATURA

RST® MICRO

El sistema de interconexión estanco más pequeño del mercado.



Para montaje en troqueles de M14/M16


CARACTERÍSTICAS

- + Disponible en 2,3,4 y 5 polos
- + Diámetro del conector 15/20 mm
- + Para alimentación hasta 250/400 V; 8 A
- + Sección del conductor de 0,2 – 1,0 mm²
- + Bloques derivadores con 2 o 3 salidas y para conexión en paralelo o en serie.




PROTECCIÓN INTERNA ADICIONAL

Disponibles con estanqueidad longitudinal, con sellado interno en cada contacto.



CONEXIONES RÁPIDAS Y FIABLES

Gracias al mecanismo de bloqueo, los conectores se bloquean automáticamente cuando se conectan.



CIERRE DE SEGURIDAD PARA UNA FIJACIÓN SEGURA

El mecanismo de bloqueo, soporta tirones de hasta 60N. A partir de aquí, los conectores se liberan para evitar la desconexión interna entre el cable y conector.

APLICACIONES **RST®** MICRO

Con su diseño compacto y discreto, combinado con el más alto grado de protección IP, los conectores estancos **RST®** MICRO son el elemento imprescindible para las instalaciones en ambientes industriales o para iluminación exterior. A continuación mostramos algunos ejemplos:.


PANELES PUBLICITARIOS Y LUMINOSOS



EQUIPOS Y MECANISMOS INDUSTRIALES



ILUMINACIÓN TÉCNICA



ILUMINACIÓN DECORATIVA EXTERIOR + EVENTOS



LUMINARIAS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEPARADA



SENSÓRICA Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES



CONSTRUCCIÓN NAVAL



SENSÓRICA Y SEÑALIZACIÓN EN APARCAMIENTOS





EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN CENTROS DE DATOS



RST® MICRO | REFERENCIAS

CONECTORES AÉREOS



Polos	Color Codificación	Aplicación	Marcado	Referencias			
				Con sellado de contacto		Sin sellado de contacto	
				Hembra	Macho	Hembra	Macho
2	negro	250/400V	1/2/N	4L.021.3043.1	4L.022.3043.1	41.021.3043.1	41.022.3043.1
3	negro	250/400V PE	1,PE,2/N	4L.031.3053.1	4L.032.3053.1	41.031.3053.1	41.032.3053.1
4	negro	250/400V PE	1,PE,2/N,3	4L.041.3053.1	4L.042.3053.1	41.041.3053.1	41.042.3053.1
5	negro	250/400V PE	1,2/N, 3,4, PE	4L.051.3053.1	4L.052.3053.1	41.051.3053.1	41.052.3053.1
2	azul	250/400V	1/2/N	4L.021.3043.9	4L.022.3043.9	41.021.3043.9	41.022.3043.9
3	azul	250/400V	1,2/N, 3	4L.031.3043.9	4L.032.3043.9	41.031.3043.9	41.032.3043.9
4	azul	250/400V	1,2/N, 3,4	4L.041.3043.9	4L.042.3043.9	41.041.3043.9	41.042.3043.9
5	azul	250/400V	1,2/N, 3,4,5	4L.051.3043.9	4L.052.3043.9	41.051.3043.9	41.052.3043.9
2	gris claro	~50/-120V	1,2	4L.021.3041.8	4L.022.3041.8	41.021.3041.8	41.022.3041.8
3	gris claro	~50/-120V PE	1,2, PE	4L.031.3051.8	4L.032.3051.8	41.031.3051.8	41.032.3051.8
4	gris claro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.041.3041.8	4L.042.3041.8	41.041.3041.8	41.042.3041.8
5	gris claro	~50/-120V PE	1,2,3,4,PE	4L.051.3051.8	4L.052.3051.8	41.051.3051.8	41.052.3051.8
2	gris oscuro	~50/-120V	1,2	4L.021.3041.4	4L.022.3041.4	41.021.3041.4	41.022.3041.4
3	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3	4L.031.3041.4	4L.032.3041.4	41.031.3041.4	41.032.3041.4
4	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.041.3041.4	4L.042.3041.4	41.041.3041.4	41.042.3041.4
5	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3,4,5	4L.051.3041.4	4L.052.3041.4	41.051.3041.4	41.052.3041.4

CONECTORES DE EMPOTRAR M14/M16



Polos	Color Codificación	Aplicación	Marcado	Referencias			
				Con sellado de contacto		Sin sellado de contacto	
				Hembra	Macho	Hembra	Macho
2	negro	250/400V	1,2/N	4L.021.4043.1	4L.022.4043.1	41.021.4043.1	41.022.4043.1
3	negro	250/400V PE	1,PE,2/N	4L.031.4053.1	4L.032.4053.1	41.031.4053.1	41.032.4053.1
4	negro	250/400V PE	1,PE,2/N,3	4L.041.4053.1	4L.042.4053.1	41.041.4053.1	41.042.4053.1
5	negro	250/400V PE	1,2/N,3,4, PE	4L.051.4053.1	4L.052.4053.1	41.051.4053.1	41.052.4053.1
2	azul	250/400V	1,2/N	4L.021.4043.9	4L.022.4043.9	41.021.4043.9	41.022.4043.9
3	azul	250/400V	1,2/N,3	4L.031.4043.9	4L.032.4043.9	41.031.4043.9	41.032.4043.9
4	azul	250/400V	1,2/N,3,4	4L.041.4043.9	4L.042.4043.9	41.041.4043.9	41.042.4043.9
5	azul	250/400V	1,2/N,3,4, 5	4L.051.4043.9	4L.052.4043.9	41.051.4043.9	41.052.4043.9
2	gris claro	250/400V	1,2	4L.021.4041.8	4L.022.4041.8	41.021.4041.8	41.022.4041.8
3	gris claro	~50/-120V PE	1,2,PE	4L.031.4051.8	4L.032.4051.8	41.031.4051.8	41.032.4051.8
4	gris claro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.041.4041.8	4L.042.4041.8	41.041.4041.8	41.042.4041.8
5	gris claro	~50/-120V PE	1,2,3,4, PE	4L.051.4051.8	4L.052.4051.8	41.051.4051.8	41.052.4051.8
2	gris oscuro	250/400V	1,2	4L.021.4041.4	4L.022.4041.4	41.021.4041.4	41.022.4041.4
3	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3	4L.031.4041.4	4L.032.4041.4	41.031.4041.4	41.032.4041.4
4	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.041.4041.4	4L.042.4041.4	41.041.4041.4	41.042.4041.4
5	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3,4,5	4L.051.4041.4	4L.052.4041.4	41.051.4041.4	41.052.4041.4

RST® MICRO | REFERENCIAS

BLOQUES DERIVADORES

Conexión en paralelo y posibilidad de fijación incorporada



Polos	Color Codificación	Aplicación	Marcado	Referencias	
				1 Entrada / 2 Salidas	1 Entrada / 3 Salidas
2	negro	250/400V	1,2/N	4L.020.1143.1	4L.020.0143.1
3	negro	250/400V, PE	1,PE, 2/N	4L.030.1153.1	4L.030.0153.1
4	negro	250/400V, PE	1,PE, 2/N,3	4L.040.1153.1	4L.040.0153.1
5	negro	250/400V, PE	1,2/N,3,4, PE	4L.050.1153.1	4L.050.0153.1



2	azul	250/400V	1,2/N	4L.020.1143.9	4L.020.0143.9
3	azul	250/400V	1,2/N,3	4L.030.1143.9	4L.030.0143.9
4	azul	250/400V	1,2/N,3,4	4L.040.1143.9	4L.040.0143.9
5	azul	250/400V	1,2/N,3,4, 5	4L.050.1143.9	4L.050.0143.9



2	gris oscuro	~50/-120V	1,2	4L.020.1141.4	4L.020.0141.4
3	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3	4L.030.1141.4	4L.030.0141.4
4	gris oscuro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.040.1141.8	4L.040.0141.8
5	gris oscuro	~50/-120V,PE	1,2,3,4, PE	4L.050.1151.8	4L.050.0151.8



4	gris claro	~50/-120V	1,2,3,4	4L.040.1141.4	4L.040.0141.4
5	gris claro	~50/-120V	1,2,3,4,5	4L.050.1141.4	4L.050.0141.4

Conexión en serie y posibilidad de fijación incorporada



Polos	Color Codificación	Aplicación	Marcado	Referencias	
				1 Entrada / 2 Salidas	1 Entrada / 3 Salidas
2	gris claro	~50/-120V	1,2	4L.020.1241.8	4L.020.0241.8
3	gris claro	~50/-120V, PE	1,2,PE	4L.030.1351.8	4L.030.0351.8

TAPONES

Para conectores con antipérdida



Polos	Color	Referencias	
		Para conectores hembra	Para conectores macho
2/3	negro	06.563.5053.1	06.563.5153.1
4/5	negro	06.564.1553.1	06.564.1653.1



Wieland Electric S.L.
c/ Maria Auxiliadora 2, bajos · 08017 Barcelona ·
Tfn. +34 932 523 820 · building.spain@wieland-electric.com

Presentes en + de 70 países en todo el mundo

www.wieland-electric.es