

BON DE COMMANDE **PODIS®** pour parkings souterrains

DEVENIR **READY TO CHARGE**



1 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Choisissez un câble plat podis® pour la distribution d'énergie en fonction de vos besoins. Vous trouverez également les fixations murales et les embouts nécessaires à l'installation dans la section distribution d'énergie. Pour vous faciliter au maximum l'installation, nous avons développé des accessoires de montage pratiques. Vous les trouverez à la dernière page du formulaire de commande.

2 RACCORDEMENT

Vous pouvez choisir une installation conventionnelle ou installer une solution simple grâce à la gamme enfichable. Choisissez votre module de raccordement et vos câbles de raccordement à la station de recharge. Préconfectionnés par le service d'assurance qualité de Wieland, leur sécurité est contrôlée.

3 PROTECTION



Si la/les station(s) de recharge utilisée(s) ne dispose(nt) pas d'une protection, choisissez parmi nos modules de protection celui qui vous convient le mieux. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans votre choix.

1 **PODIS®** DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
Câble plat podis® LSHF 5G16, 5x16mm ² , B2ca	noir	00.771.0307.1	113 328 529	_____
Câble plat podis® LSHF 5G16, 5x16mm ² , B2ca	gris clair	00.771.0307.3	113 328 519	_____
Câble plat podis® LSHF 5G25, 5x25mm ² , B2ca	gris foncé	99.099.0000.8	113 338 519	_____
Embout de câble podis®	noir	Z6.564.7053.1	120 905 049	_____
Embout de câble podis®	gris clair	Z6.564.7053.3	120 905 059	_____
Bride de fixation FLATCABLE SCREW (avec fermeture rapide pour un montage à un trou)	noir	05.569.7453.0	157 899 400	_____
Bride de fixation FLATCABLE NAIL (pour le montage avec l'appareil de tir ou l'appareil de pose de boulons)	noir	05.569.7553.0	157 899 401	_____
Bride de fixation FLATCABLE SCREW (avec fermeture rapide pour un montage à un trou)	gris clair	05.569.7453.3	157 899 404	_____
Bride de tuyau M20 (pour Bride de fixation)	noir	F0.000.0055.7	157 899 413	_____
Collier de fixation podis®, acier fin V2A	acier chrome	05.601.2519.0	120 005 129	_____
Collier de fixation avec étrier M20 podis®, acier fin V2A	acier chrome	05.601.2419.0	120 005 139	_____
Support de câble plat en J (Partie basse)	acier chrome	G0.000.1038.4	120 308 918	_____
Support de câble plat en J (Partie supérieure)	acier chrome	G0.000.1038.5	120 308 928	_____

2 **PODIS®** RACCORDEMENT CONVENTIONNEL

	Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
	Module de raccordement podis® CON 63A* sans M32 presse-étoupe, Torx 15 bornes à vis	noir	75.456.0053.1	157 833 408	_____
	Module de raccordement podis® CON 63A* sans M32 presse-étoupe, Torx 15 bornes à vis	gris clair	75.456.0053.3	157 833 418	_____
	Module de connexion à double sortie FCS 16 5 SI SA 2xM32 podis® CON 63A* (sans presse-étoupe M32, bornes à vis Torx 15)	noir	75.456.0353.1	157 833 708	_____
	Boîte de connexion M50, Connexion par câble rond jusqu'à max. 5x 25 mm², boîtier en polycarbonate, sans presse-étoupe	noir	75.450.2253.1	157 833 018	_____
	Jeu de pattes de fixation pour module d'alimentation M50 en polycarbonate	noir	06.564.8400.0	157 899 405	_____
	Boîte de connexion M50, Connexion par câble rond jusqu'à max. 5x 25 mm² / 30-38 mm, tôle d'acier, presse-étoupe inclus	gris	75.450.0014.3	157 834 008	_____
	Presse-étoupes M32, Ø 10-21 mm	noir	Z5.507.1753.1	121 732 039	_____
	Presse-étoupes M32, Ø 18-25 mm	noir	Z5.507.1653.1	121 732 029	_____
	Presse-étoupes M32, Ø 10-21 mm	gris clair	Z5.507.1753.0	121 732 059	_____
	Presse-étoupes M32, Ø 18-25 mm	gris clair	Z5.507.1653.0		_____
	Presse-étoupes M50, Ø 25-31 mm	schwarz	Z5.507.3653.1		_____
	Presse-étoupes M50, Ø 30-38 mm	schwarz	Z5.507.3753.1	121 732 069	_____
	Contre-écrou M32	noir	05.505.0353.1	129 379 709	_____
	Contre-écrou M50	schwarz	05.505.0900.1	129 379 719	_____

* module de sortie pouvant être raccordé jusqu'à 16mm² max., voir boîte d'information

PODIS® RACCORDEMENT ENFICHABLE

	Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
	Module de connexion podis® enfichable jusqu'à 32A* , RST25i5, code gris béton *Pour une température ambiante de 28°C max., raccordement obligatoire 6 mm²	noir	75.453.0053.1	157 833 508	_____
	Module de connexion double podis® enfichable jusqu'à 32A* , RST25i5, code gris béton *Pour une température ambiante de 28°C max., raccordement obligatoire 6 mm²	noir	75.453.0353.1	157 833 608	_____

3 **PODIS®** PROTECTION CONVENTIONNELLE



Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
Module de protection podis CON 5G16 Disjoncteur différentiel type A C32 A/30 mA , monté et câblé, pour sortie de presse-étoupe M32	noir	75.456.0955.1	157 836 218	_____
Module de protection podis CON 5G16 Disjoncteur différentiel type A C16 A/30 mA , monté et câblé, pour sortie de presse-étoupe M32	noir	75.456.0855.1	157 836 118	_____
Module de protection vide non câblé	noir	75.456.1055.1	157 835 108	_____
Module de connexion à double sortie FCS 16 5 SI SA M32, av. Montage DIN-Rail 3TE	noir	75.456.0553.1	157 833 808	_____
Boîtier module PLC avec LS C13A (LN) pré-câblé avec presse-étoupe M32 divisible, RJ45 (le raccordement doit être préconfectionné pour PLC), sans module PLC	noir	G0.000.0157.0	157 702 309	_____



PODIS® PROTECTION ENFICHABLE



Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
Module de protection podis CON 5G16 RC/BO à 4 pôles type A; C32 A / 30 mA; monté et câblé; RST25i5	noir	75.456.1255.1	157 836 228	_____
Absicherungsmodul steckbar mit LS C32A 4-polig mit RST25i5	schwarz	75.453.1755.1		_____
Boîte à fusibles av. disjoncteur différentiel 3L+N C16A/30mA type A, 2xRST25i5	gris	98.554.1200.6	822 800 039	_____
Boîte à fusibles av. disjoncteur différentiel 3L+N C32A/30mA type A, 2xRST25i5	gris	98.554.1200.7	822 800 049	_____
Boîte à fusibles av. disjoncteur 3L+N C16A 2xRST25i5	gris	98.554.1200.1	822 800 019	_____
Boîte à fusibles av. disjoncteur 3L+N C32A 2xRST25i5	gris	98.554.1200.2	822 800 029	_____
Boîte à fusibles 2xRST25i5, câblé sans protection par fusible	gris	98.554.1200.0	822 800 009	_____



Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
Module de protection podis CON 5G16 FILS à 4 pôles type A; C16 A / 30 mA; monté et câblé; RST20i5	noir	75.456.1155.1	157 836 128	_____

CÂBLES PRÉCONFECTIONNÉS

Câbles préconfectionnés

pour modules de sortie enfichables / modules de protection 32 A et boîtiers à fusibles

Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
 Câble de sortie pré-assemblé avec RST25i5 Fiche - fin libre, 5x6 mm ² , jusqu'à 32A* , 250/400V, Type de câble H05Z1Z1-F, HF/Eca, code gris béton Câble de sortie pré-assemblé.	0,5 m	99.456.0124.0	157 887 428	_____
	1,0 m	99.453.0124.0	157 887 448	_____
	1,5 m	99.454.0124.0	157 887 468	_____
	2,0 m	99.455.0124.0	157 887 488	_____
	2,5 m	99.459.0124.0	157 887 478	_____
	3,0 m	99.460.0124.0	157 887 498	_____

*Pour une température ambiante de 28°C max.,
raccordement obligatoire 6

Câbles de connexion préconfectionnés

Module de raccordement - Boîtier de protection

Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
 Assemblage de câble pré-assemblé avec RST25i5 Fiche - bouche, 5x6 mm ² , jusqu'à 32A , 250/400V, Type de câble H05Z1Z1-F, HF/Eca, code gris béton Câble de sortie pré-assemblé.	0,5 m	96.85A.0560.3	157 870 008	_____
	1,0 m	96.85A.1060.3	157 870 018	_____
	1,5 m	96.85A.1560.3	157 870 028	_____
	2,0 m	96.85A.2060.3	157 870 038	_____
	2,5 m	96.85A.2560.3	157 870 048	_____
	3,0 m	96.85A.3060.3	157 870 058	_____

Pour le montage, nous recommandons un tube d'installation
divisible. Pour une température ambiante de 28°C max.,
raccordement obligatoire 6 mm².

Câbles préconfectionnés

pour modules de sortie enfichables / modules de protection 32 A

Description	Couleur	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
 Câble de sortie pré-assemblé avec RST20i5 Fiche - fin libre, 5x6 mm ² , jusqu'à 16A* , 250/400V, Type de câble H05Z1Z1-F, HF/Eca, code gris béton Câble de sortie pré-assemblé.	0,5 m	99.473.0124.0	157 856 188	_____
	1,0 m	99.474.0124.0	157 856 288	_____
	1,5 m	99.475.0124.0	157 856 388	_____
	2,0 m	99.476.0124.0	157 856 488	_____
	2,5 m	99.477.0124.0	157 856 588	_____
	3,0 m	99.478.0124.0	157 856 688	_____

*Pour une température ambiante de 28°C max.,
raccordement obligatoire 6

PODIS® PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS



Description	No. d'article	No. ELDAS	Quantité	Menge
Module de protection contre les surtensions avec SPD intégré de type 2 (DEHN) sans voyant lumineux	noir	75.459.8553.1	157 836 308	_____
Module de protection contre les surtensions avec SPD intégré de type 2+3 (DEHN) avec voyant lumineux	noir	75.459.7553.1	157 836 318	_____
Module vide non câblé à équiper soi-même avec SPD vide, non câblé, sans vis de fermeture M32	noir	75.456.1055.1	157 835 108	_____

PODIS® ACCESSOIRES DE MONTAGE



Description	No. d'article	No. ELDAS	Quantité
Embout de câble pour module a double sortie 6 mm ²	06.600.7227.6	156 450 709	_____
Capot anti-pluie pour modul de connexion	G0.000.1013.3	150 709 019	_____
Capot de protection fermé pour module de raccordement (obligatoire pour une utilisation en extérieur, montage ultérieur possible)	07.433.8753.0		_____
Bouchon de fermeture M32	05.506.7453.1		_____
Obtuteur RST 20/25 noir	Z5.565.9853.1	157 850 438	_____
Coupe-câble pour podis® et gesis® câbles plats longueur de coupe 40 mm	F0.000.0051.9	983 042 069	_____
Dénudeur de câble pour embout de câble plats podis® pour embouts	95.350.1000.0	983 044 069	_____
Pansement pour câbles podis® 152 x 140 mm	Z6.563.7800.0	157 950 328	_____
Bit Torx Lame de visseuse TX 15x70	06.502.6410.0	983 339 979	_____
Tôle de montage rapide pour goulottes en treillis (pour module de raccordement ou de sortie)	05.560.4519.0		_____
Borne à canal grillagé pour bride de fixation FLATCABLE	05.569.7753.0	157 899 402	_____



INFORMATIONS **SUR L'UTILISATION**

L'ensemble du système podis® est protégé par un IP65. Les modules de raccordement peuvent être utilisés comme module d'alimentation, module central et module de départ jusqu'à 16mm²/63A max.

Le presse-étoupe M32 doit être commandé séparément. Pour une alimentation centrale, deux embouts de câble sont nécessaires. La grande boîte de connexion M50 n'est nécessaire que si le câble d'alimentation est supérieur à 16mm²/63A. Il s'agit alors d'une alimentation d'extrémité et seul un embout de câble est nécessaire. Grâce au montage exposé du câble plat (voir NIBT 5.2.3.1.1.7 Mode de pose et 5.2.3.1.1.11 Capacité de charge électrique), une charge plus élevée est possible. Une charge plus élevée est possible. Les conditions et les prescriptions doivent être respectées.

Lisez à ce sujet la prise de position d'Electrosuisse.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement plus détaillé www.wieland-electric.ch



Type de document

Numéro de commande / Commission

Adresse de facturation

Délai de livraison

Lieu, Date

Personne de contact

Merci de traiter notre demande / commande par grossiste ELDAS suivant:

Choisir un grossiste

Adresse de livraison

Nr. de client

Signature

 Document valable sans signature