





wieland



selos NEW GENERATION

AUF EINEN **BLICK**

Reihenklennen in der Übersicht.



SELOS NEW GENERATION VERTRAUTER NAME – VIELSEITIGES PROGRAMM.

Seit Jahren steht selos von Wieland Electric für hochwertige Reihenklemmen. Mit der Einführung unserer neuen Generation setzen wir nun neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Vielseitigkeit. Diese aktualisierte Produktreihe vereint alle Anschlussarten – Schraub- und Stecktechnik – unter einem vertrauten Namen, zusammen mit perfekt abgestimmtem Zubehör. Das Ergebnis: ein optimiertes Angebot, eine einfachere Auswahl und unser kontinuierliches Engagement für kompromisslose Qualität.




VEREINFACHEN SIE IHRE PLANUNG MIT SELOS PLAN

Unser intuitives Planungstool selosPLAN optimiert jeden Schritt Ihrer Konfiguration und Projektplanung. Mit einer produktbasierten Benutzeroberfläche bietet es eine übersichtliche, visuelle Darstellung Ihrer DIN-Schienen-Baugruppe.



ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGEN – SCHNELL, SICHER UND FLEXIBEL

Unsere **selos** WTPN-Reihenklemmen mit **Push-in-Technologie** ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Verdrahtung – sicher und effizient bei jedem Einsatz. Für maximale Vielseitigkeit bietet die **selos** WTN-Serie bewährte **Schraubanschlusstechnik** und ist damit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Beide Serien verfügen über ein perfekt aufeinander abgestimmtes Zubehörkonzept und werden vollständig von unserem intuitiven Planungstool selosPLAN unterstützt, das einen reibungslosen und effizienten Projektlauf vom Entwurf bis zur Fertigstellung gewährleistet.




MARKIEREN LEICHT GEMACHT

Eine saubere, klare und genaue Beschriftung ist für einen gut organisierten Schaltschrank unerlässlich. Mit unserem leistungsstarken Markierungssystem mit selosPLAN können Sie ganz einfach Beschriftungsetiketten für Klemmenblöcke, Etiketten und Kabelmarkierungen für jede Anwendung erstellen. Unser neues Endlos-Markierungssystem macht den Prozess zudem kostengünstiger.




NEUE PRODUKTSERIE

SELOS WTN + SELOS WTPN



SELOS WTN

- Anschlussart:
Schraubanschluss
- Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm² bis 240 mm²



SELOS WTPN


- Anschlussart:
Push-In-Anschluss
- Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm² bis 16 mm²

IHR MEHRWERT



- + Kompaktes Design, mit mehrstöckiger Ausführung
→ **bis zu 66 % Platzersparnis mit der 3-stöckigen Ausführung**
- + RoHS-konform (bleifrei) ohne Ausnahmen
- + Relevante Marktzulassungen   
- + EPLAN-Daten, Online-Konfigurator (selos PLAN)
→ **kontinuierliche Projektunterstützung**
- + Umfangreiches Zubehörsystem für Push-In- und Schraubtechnik, z. B. Reduzierbrücken für den Anschluss zwischen verschiedenen Querschnitten
→ **weniger Lagerbestand, mehr Effizienz, höhere Flexibilität**



KLEMMENARTEN IN DER ÜBERSICHT



EIN ZUBEHÖRSYSTEM FÜR BEIDE SERIEN




Endplatten



Werkzeuge




Markierungsetiketten



Montageschienen

SELOS WTN – REIHENKLEMMEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS.


Zuverlässige Verbindung, bewährtes Konzept! selos WTN mit bewährter Schraubverbindung – seit vielen Jahren und Millionen von Installationen weltweit von Fachleuten geschätzt. Diese neue Serie kombiniert die klassische Schraubverbindung mit modernen Weiterentwicklungen wie Universalschraubenkopf (Schlitz und Kreuzschlitz), Steckbrücken, Planungs- und Konstruktionssoftware, Markierungssystemen und vielem mehr.



FEATURES:


- + 2-, 3- oder 4-polige (gemeinsame) Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
- + 2- oder 3-reihige, mehrstufige Reihenklemmen
- + Reihenklemmen für Sicherungen, Messerschalter und Stromwandler
- + Reihenklemmen mit Sonderfunktionen – Sensor, Diode, steckbar, Mini und mehr
- + Kompaktes und einheitliches Design mit optimiertem Zubehör
- + Unterstützte Leiter von 0,14 mm² bis 240 mm² / 26 AWG bis 500 kcmil bis zu 380 Ampere






WEITERE ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN

- Mehrdrahtanschluss
- Anschluss mit oder ohne Aderendhülsen



ZUVERLÄSSIG UND WARTUNGSFREI

- Universeller Schraubenkopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
- Vibrationsbeständige Klemmkonstruktion



ZEITSPARENDE MONTAGE

- Schraubenlos aufrastbare PE-Klemmen

16 mm² /
AWG 3

Art. Nr.:

5D.S16.0055.0/6

5D.S16.9055.0

5D.S16.1755.0

Typ:

WTN 16 -/BL

WTN 16 PE

WRTN 16 M5

Querschnitt: max. mm² / AWG16 mm² / 316 mm² / 316 mm² / 4

Strom: IEC/UL (CAN+USA) (A)

76 / 100

76 / 85

76 / 85

Spannung: IEC/UL (CAN+USA) (V)

1000 / 600

1000 / 600

1000 / 1000

Farbe:

25 mm² /
AWG 3 + 4

Art. Nr.:

5D.S25.1555.0

5D.S25.1655.0

Typ:

WRTN 25

WRTN 25 U

Querschnitt: max. mm² / AWG25 mm² / 425 mm² / 3

Strom: IEC/UL (CAN+USA) (A)

101 / 85

101 / 85

Spannung: IEC/UL (CAN+USA) (V)

1500 / 1500

1500 / 1500

Farbe:

35 mm² /
AWG 1, 2 + 3

Art. Nr.:

5D.S35.0055.0/6

5D.S35.9055.0

5D.S35.1555.0

5D.S35.1655.0

5D.S35.1755.0

Typ:

WTN 35 -/BL

WTN 35 PE

WRTN 35

WRTN 35 U

WRTN 35 M6

Querschnitt: max. mm² / AWG35 mm² / 135 mm² / 335 mm² / 135 mm² / 135 mm² / 2

Strom: IEC/UL (CAN+USA) (A)

125 / 150

1000 / 600

125 / 130

125 / 130

125 / 115

Spannung: IEC/UL (CAN+USA) (V)

1000 / 600


1000 / 600

1500 / 1500

1500 / 1500

1000 / 1000

Farbe:

50 mm² /
AWG 1 + 6

Art. Nr.:

5D.S50.0055.0/6

5D.S50.9055.0

5D.S50.1555.0

5D.S50.1655.0

5D.S50.1755.0

Typ:

WTN 50 -/BL

WTN 50 PE

WRTN 50

WRTN 50 U

WRTN 50 M8

Querschnitt: max. mm² / AWG50 mm² / 150 mm² / 650 mm² / 150 mm² / 150 mm² / 1

Strom: IEC/UL (CAN+USA) (A)

150 / 150

1000 / 600

150 / 150

150 / 150

150 / 150

Spannung: IEC/UL (CAN+USA) (V)

1000 / 600

1000 / 600

1500 / 1500

1500 / 1500

1000 / 1000

Farbe:

70 mm² /
AWG 2/0

Art. Nr.:

5D.S70.1555.0

5D.S70.1655.0

Typ:

WRTN 70

WRTN 70 U

Querschnitt: max. mm² / AWG70 mm² / 2/070 mm² / 2/0

Strom: IEC/UL (CAN+USA) (A)

192 / 175

192 / 175

Spannung: IEC/UL (CAN+USA) (V)

1500 / 1500

1500 / 1500

Farbe:



ENDKLEMME FÜR MONTAGESCHIENE

		
Art. Nr.:	0D.200.0155.0	0D.200.0255.0
Typ:	WEFN 11	WEFN 7N
Befestigungsart:	verschraubt	verschraubt
		
Art. Nr.:	0D.200.0355.0	0D.200.0455.0
Typ:	WEFN 4N	WEFN 13
Befestigungsart:	verschraubt	verschraubt
		
Art. Nr.:	0D.200.0555.0	0D.200.0655.0
Typ:	WEFN 6N	WEFN 5N
Befestigungsart:	verschraubt	eingearstet
		
Art. Nr.:	0D.200.0755.0	0D.200.0855.0
Typ:	WEFN 2N	WEFN 8
Befestigungsart:	verschraubt	verschraubt

DURCHGANGS- KLEMMEN

Art. Nr.:	
Typ:	
Querschnitt:	max. mm ² / AWG
Strom:	IEC/UL/CSA (A)
Spannung:	IEC/UL/CSA (V)
Farbe:	

MEHRLEITER-
KLEMMEN

Art. Nr.:	
Typ:	
Querschnitt:	max. mm ² / AWG
Strom:	IEC/UL/CSA (A)
Spannung:	IEC/UL/CSA (V)
Farbe:	

ETAGEN- KLEMMEN


Art. Nr.:	
Typ:	
Querschnitt:	max. mm ² / AWG
Strom:	IEC/UL/CSA (A)
Spannung:	IEC/UL/CSA (V)
Farbe:	



1,5 mm² / AWG 14



FUNKTIONS- KLEMMEN

Art. Nr.:	5D.S02.8055.0	5D.S02.7655.0	5D.S02.8155.0	5D.S02.9555.0	5D.S02.8255.0
Type:	WTN 1.5 SN	WTN 1.5 SN L24	WTN 1.5 SN F	WTN 1.5 SN F PE	WTN 1.5 SN P
Querschnitt: max. mm² / AWG	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14
Strom: IEC/UL/CSA (A)	17,5 / 15	17,5 / 15	17,5 / 15		24 / 20
Spannung: IEC/UL/CSA (V)	250 / 300	250 / 300	250 / 300	250 / 300	250 / 300
Farbe:					
Art. Nr.:					
Type:					
Querschnitt: max. mm² / AWG					
Strom: IEC/UL/CSA (A)					
Spannung: IEC/UL/CSA (V)					
Farbe:					




2,5 mm² / AWG 12



							
5D.S03.0055.0/6	5D.S03.9055.0	5D.ST3.0055.0					
WTN 2.5 -/BL	WTN 2.5 PE	WTN 2.5 TS15					
2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12					
24 / 20		24 / 20					
1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600					
							

							
5D.S03.5055.0/6	5D.S03.9155.0	5D.S03.5155.0/6	5D.S03.9255.0				
WTN 2.5 D1/2 -/BL	WTN 2.5 D1/2 PE	WTN 2.5 D2/2 -/BL	WTN 2.5 D2/2 PE				
2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12				
24 / 20		24 / 20					
1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600				
							

							
5D.S03.7055.0/6	5D.S03.6955.1/6	5D.S03.9655.0	5D.S03.7155.0/6	5D.S03.6855.1/6	5D.S03.9855.0	5D.S03.9755.0	5D.S03.9955.0
WTN 2.5 E -/BL	WTN 2.5 E B -/BL	WTN 2.5 E PE	WTN 2.5 E3 -/BL	WTN 2.5 E3 B -/BL	WTN 2.5 E3 PE	WTN 2.5 EL PE	WTN 2.5 E3L PE
2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20 / 20
800 / 600	400 / 600	800 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
							



4 mm² / AWG 10

							
5D.S04.0055.0/6	5D.S04.9055.0	5D.ST4.0055.0					
WTN 4 -/BL 4 mm² / 10 32 / 30 1000 / 600	WTN 4 PE 4 mm² / 10 1000 / 600	WTN 4 TS15 4 mm² / 10 30 / 30 800 / 600					
							


							
5D.S04.5055.0/6	5D.S04.9155.0	5D.S04.5155.0/6	5D.S04.9255.0				
WTN 4 D1/2 -/BL 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600	WTN 4 D1/2 PE 4 mm² / 10 - / - 800 / 600	WTN 4 D2/2 -/BL 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600	WTN 4 D2/2 PE 4 mm² / 10 - / - 800 / 600				
							

							
5D.S04.7055.0	5D.S04.6955.1	5D.S04.9755.0	5D.S04.9655.0				
WTN 4 E 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600	WTN 4 E B 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600	WTN 4 EL PE 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600	WTN 4 E PE 4 mm² / 10 32 / 30 800 / 600				
							

6 mm² / AWG 8

				
5D.S06.0055.0/6	5D.S06.9055.0	5D.ST6.0055.0	5D.S10.0055.0/6	5D.S10.9055.0
WTN 6 -/BL	WTN 6 PE	WTN 6 TS15	WTN 10 -/BL	WTN 10 PE
6 mm ² / 8	6 mm ² / 8	6 mm ² / 8	10 mm ² / 6	10 mm ² / 6
41 / 50		41 / 50	57 / 60	
1000 / 600	1000 / 600	500 / 300	1000 / 600	1000 / 600
				
				
5D.S06.5055.0/6			5D.S10.5055.0/6	
WTN 6 D1/2 -/BL			WTN 10 D1/2 -/BL	
6 mm ² / 8			10 mm ² / 6	
41 / 50			57 / 60	
1000 / 600			1000 / 600	
				

10 mm² / AWG 6

			
5D.S10.0055.0/6		5D.S10.9055.0	
WTN 10 -/BL		WTN 10 PE	
10 mm² / 6		10 mm² / 6	
57 / 60			
1000 / 600		1000 / 600	
			
			
5D.S10.5055.0/6			
WTN 10 D1/2 -/BL			
10 mm² / 6			
57 / 60			
1000 / 600			
			

95 mm² /
AWG 4/0

Art. Nr.:	5D.S95.0055.0/6	5D.S95.9055.0	5D.S95.1555.0	5D.S95.1655.0	5D.S95.1955.0
Typ:	WTN 95 -/BL	WTN 95 PE	WRTN 95	WRTN 95 U	WRTN 95 C
Querschnitt:	max. mm ² / AWG	95 mm ² / 4/0	95 mm ² / 4/0	95 mm ² / 4/0	95 mm ² / 4/0
Strom:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	232 / 230	232 / 230	232 / 230	232 / 230
Spannung:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500
Farbe:					

120 mm² /
250 kcmil

Art. Nr.:	5D.S96.1555.0	5D.S96.1655.0	5D.S96.1755.0	5D.S96.1855.0	5D.S96.1955.0
Typ:	WRTN 120	WRTN 120 U	WRTN 120 M10	WRTN 120 M12	WRTN 120 C
Querschnitt:	max. mm ² / kcmil	120 mm ² / 250	120 mm ² / 250	120 mm ² / 250	120 mm ² / 250
Strom:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	269 / 255	269 / 255	269 / 255	269 / 255
Spannung:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000	1500 / 1500
Farbe:					

150 mm² /
300 kcmil

Art. Nr.:	5D.S97.0055.0/6		5D.S97.1555.0	5D.S97.1655.0	5D.S97.1955.0
Typ:	WTN 150 -/BL		WRTN 150	WRTN 150 U	WRTN 150 C
Querschnitt:	max. mm ² / kcmil	150 mm ² / 300	150 mm ² / 300	150 mm ² / 300	150 mm ² / 300
Strom:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	192 / 275	309 / 285	309 / 285	309 / 285
Spannung:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Farbe:					

185 mm² /
350 kcmil

Art. Nr.:	5D.S98.1555.0	5D.S98.1655.0	5D.S98.1955.0		
Typ:	WRTN 185	WRTN 185 U	WRTN 185 C		
Querschnitt:	max. mm ² / kcmil	185 mm ² / 350	185 mm ² / 350		
Strom:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	353 / 310	353 / 310		
Spannung:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500		
Farbe:					



240 mm² /
500 kcmil

Art. Nr.:	5D.S99.0055.0/6		5D.S99.1555.0	5D.S99.1655.0	5D.S99.1955.0
Typ:	WTN 240 -/BL		WRTN 240	WRTN 240 U	WRTN 240 C
Querschnitt:	max. mm ² / kcmil	240 mm ² / 500	240 mm ² / 500	240 mm ² / 500	240 mm ² / 500
Strom:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	415 / 370	415 / 380	415 / 380	415 / 380
Spannung:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Farbe:					

SELOS PLAN

Online Reihenklemmen-Konfigurator.

Der **schnelle** Weg zur fertig konfektionierten **Klemmenleiste**:



Projektierung im CAE-System



Produktauswahl

STEP
01

STEP
02

SNELLERE PLANUNG

Durch die einfache Einbindung von selos PLAN in Ihre CAE-Umgebung können Sie wesentlich schneller planen und reagieren.

VOLLSTÄNDIGE DOKUMENTATION


Auf Knopfdruck können Sie die vollständige Dokumentation für Ihre konfigurierte Baugruppe herunterladen, einschließlich einer Stückliste – ohne Registrierung.

SNELLE PREISANGABE


Senden Sie uns Ihre selos PLAN-Datei und Sie erhalten umgehend ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

PROZESSE BESCHLEUNIGEN EFFIZIENZ STEIGERN

Enge Termine und kurzfristige Designänderungen? Kein Problem. Als Ihr zuverlässiger Partner sind wir für kurze Zeiträume und kleine Stückzahlen bestens gerüstet – und liefern stets präzise Ergebnisse, pünktlich und zuverlässig. Auf uns können Sie sich verlassen!




Dokumentation



Preisermittlung

STEP
03

STEP
04



KOSTEN REDUZIEREN


Wir liefern genau die Menge, die Sie benötigen – nicht mehr und nicht weniger. Das reduziert Überbestände und hilft Ihnen, Lager- und Logistikkosten zu sparen.

INSTALLATIONSFERTIG

Unsere vorab getesteten und vollständig konfigurierten Klemmenleistenbaugruppen sind genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Sie werden gebrauchsfertig geliefert und machen zusätzliche Montageschritte überflüssig – das spart Ihnen Zeit und Aufwand.

SELOS WTPN – REIHENKLEMMEN MIT **PUSH-IN-ANSCHLUSS**.


Mühevolle Verkabelung – mit oder ohne Werkzeug! Die selos WTPN-Klemmenblöcke verfügen über eine intuitive Push-in-Technologie für eine schnelle, werkzeuglose Kabelkonfektionierung. Massive oder mit Aderendhülsen versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt eingeführt werden. Um die Installationszeit weiter zu verkürzen, bietet die Serie steckbare Brücken, durchgehende Streifenmarkierungen, Planungs- und Konstruktionssoftware, Beschriftungssysteme und vieles mehr.



FEATURES:


- + 2-, 3- oder 4-polige (gemeinsame) Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
- + 2- oder 3-reihige, mehrstufige Reihenklemmen
- + Reihenklemmen für Sicherungen, Messerschalter und Stromwandler
- + Reihenklemmen mit Sonderfunktionen – Sensor, Motor, Diode, steckbar und mehr
- + Unterstützte Leiter von 0,14 mm² bis 25 mm² / 26 AWG bis 4 AWG bis zu 82 Ampere
- + Und eine 3,5 mm breite Reihenklemme mit einer Nennleistung von bis zu 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 bis 1,5 mm², die sich perfekt für enge Platzverhältnisse eignet






ANSCHLUSS MIT ODER OHNE WERKZEUG

- Leiter mit Aderendhülse oder starre Leiter direkt stecken
- Anschluss von feindrähtigen Leitern mit einem Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
- Intuitiver, vibrationssicherer Leiteranschluss



PLATZSPARENDES DESIGN

- Hohe Dichte bei nur 3,5 mm, ausgelegt für bis zu 300 V, 15 A, 14 AWG
- Mehrleiter und Etagenklemmen mit bis zu 66 % Platzersparnis
- Zweireihige Brückungskanäle für einfache Verbindung (Daisy Chain)




INTEGRIERTE FUNKTIONEN

- Integrierter Testpunkt für Fehlerbehebung und Inbetriebnahme
- Integrierter Druckknopf ermöglicht das Lösen aller Leiterarten mit einem Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
- Schraubenlose, aufsteckbare Schutzleiterklemmen

selos WTPN					1,5 mm² / AWG 14					2,5 mm² / AWG 12					4 mm² / AWG 10					6 mm² / AWG 8					10 mm² / AWG 6					16 mm² / AWG 4				
DURCHGANGS-KLEMMEN																																		
Art. Nr.:					5D.202.0055.0/6	5D.202.9055.0			5D.203.0055.0/6	5D.203.9055.0					5D.204.0055.0/6	5D.204.9055.0				5D.206.0055.0/6	5D.206.9055.0				5D.210.0055.0/6	5D.210.9055.0	5D.216.0055.0/6	5D.216.9055.0						
Typ:					WTPN 1.5 -/BL	WTPN 1.5 PE			WTPN 2.5 -/BL	WTPN 2.5 PE					WTPN 4 -/BL	WTPN 4 PE				WTPN 6 -/BL	WTPN 6 PE				WTPN 10 -/BL	WTPN 10 PE	WTPN 16 -/BL	WTPN 16 PE						
Querschnitt:					max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14		2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12					4 mm² / 10	4 mm² / 10				6 mm² / 8	6 mm² / 8				10 mm² / 6	10 mm² / 6	16 mm² / 4	10 mm² / 4						
Strom:					IEC/UL (CAN+USA) (A)	17,5 / 15			24 / 20	32 / 30					32 / 30	800 / 600				41 / 40					57 / 60		- / 82							
Spannung:					IEC/UL (CAN+USA) (V)	500 / 300			800 / 600	800 / 600					800 / 600				- / 600	1000 / 600					1000 / 600	1000 / 600	- / 600	1000 / 600						
Farbe:																																		
MEHRLEITER-KLEMMEN																																		
Art. Nr.:					5D.202.5055.0/6	5D.202.9155.0	5D.202.5155.0/6	5D.202.9255.0	5D.203.5055.0/6	5D.203.9155.0	5D.203.5155.0/6	5D.203.9255.0			5D.204.5055.0/6	5D.204.9155.0	5D.204.5155.0/6	5D.204.9255.0		5D.206.5055.0/6	5D.206.9155.0	5D.206.5155.0/6	5D.206.9255.0	5D.210.5055.0/6	5D.210.9155.0									
Typ:					WTPN 1.5 D1/2 -/BL	WTPN 1.5 D1/2 PE	WTPN 1.5 D2/2 -/BL	WTPN 1.5 D2/2 PE	WTPN 2.5 D1/2 -/BL	WTPN 2.5 D1/2 PE	WTPN 2.5 D2/2 -/BL	WTPN 2.5 D2/2 PE			WTPN 4 D1/2 -/BL	WTPN 4 D1/2 PE	WTPN 4 D2/2 -/BL	WTPN 4 D2/2 PE		WTPN 6 D1/2 -/BL	WTPN 6 D1/2 PE	WTPN 6 D2/2 -/BL	WTPN 6 D2/2 PE	WTPN 10 D1/2 -/BL	WTPN 10 D1/2 PE									
Querschnitt:					max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12			4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10		6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8	10 mm² / 6	10 mm² / 6									
Strom:					IEC/UL (CAN+USA) (A)	17,5 / 15			24 / 20					32 / 30					41 / 40			41 / 40		57 / 60										
Spannung:					IEC/UL (CAN+USA) (V)	500 / 300			800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600			800 / 600	800 / 600	800 / 600	800 / 600		- / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600								
Farbe:																																		
ETAGEN-KLEMMEN																																		
Art. Nr.:					5D.202.7055.0	5D.202.6955.1	5D.202.6755.0	5D.202.9655.0	5D.203.7055.0	5D.203.6955.1	5D.203.9655.0	5D.203.7155.0	5D.203.6855.1	5D.203.9755.0	5D.203.6655.0	5D.203.6755.0	5D.204.7055.0	5D.204.6955.1	5D.204.9655.0	5D.204.9755.0														
Typ:					WTPN 1.5 E	WTPN 1.5 EVB	WTPN 1.5 EL PE	WTPN 1.5 E PE	WTPN 2.5 E	WTPN 2.5 EVB	WTPN 2.5 E PE	WTPN 2.5 E3	WTPN 2.5 E3 VB	WTPN 2.5 E3 PE	WTPN 2.5 E3L PE	WTPN 2.5 EL PE	WTPN 4 E	WTPN 4 EVB	WTPN 4 E PE	WTPN 4 EL PE														
Querschnitt:					max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10														
Strom:					IEC/UL (CAN+USA) (A)	17,5 / 15			22 / 20			24 / 20			20 / 20	28 / 30	28 / 30	32 / 30	- / 30															
Spannung:					IEC/UL (CAN+USA) (V)	500 / 300			500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	- / 300														
Farbe:																																		
FUNKTIONS-KLEMMEN																																		
Art. Nr.:									5D.203.4155.0	5D.203.4355.0	5D.203.2055.0	5D.203.2255.0	5D.203.4055.0	5D.203.4255.0			5D.204.4155.0	5D.204.2055.0	5D.204.4055.0	5D.204.2355.0	5D.204.8555.0	5D.206.85/8655.0	5D.206.42/4355.0	5D.206.44/4555.0										
Typ:									WTPN 2.5 TK	WTPN 2.5 E TK	WTPN 2.5 TKM	WTPN 2.5 E TKM	WTPN 2.5 TKG	WTPN 2.5 E TKG			WTPN 4 TK	WTPN 4 TKM	WTPN 4 TKG	WTPN 4 TKGM	WTPN 4 E3L SPE	WTPN 6 D05/D06	WTPN 6 FSI	WTPN 6 FSI 6.3x32										
Querschnitt:					max. mm² / AWG				2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12			4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	6 mm² / 8												
Strom:					IEC/UL (CAN+USA) (A)				20 / 18	20 / 18	20 / 16	20 / 18	6 / 6	20 / 20		20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	32 / 30	1,3 / 1,3	30 / 25	10 / 10										
Spannung:					IEC/UL (CAN+USA) (V)				400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300		500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	500 / 300	800 / 600	1000 / 600	400 / 300	300 / 300										
Farbe:																																		
Art. Nr.:									5D.203.86/8755.0	5D.203.88/8955.0	5D.203.2555.0	5D.203.44/4555.0	5D.203.46/4755.0			5D.204.42/4355.0	5D.204.44/4555.0	5D.204.46/4755.0	5D.204.48/4955.0															
Typ:									WTPN 2.5 E D01/D02	WTPN 2.5 E D03/D04	WTPN 2.5 P/F	WTPN 2.5 FSI 5X20	WTPN 2.5 E FSI 5X20			WTPN 4 FSI 5X20	WTPN 4 FSI 5X20	WTPN 4 FSI	WTPN 4 FSIU 5X20															
Querschnitt:					max. mm² / AWG				2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12			4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10															
Strom:					IEC/UL (CAN+USA) (A)				0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	24 / 20	6,3 / 10	6,3 / 10		6,3 / 6,3	6,3 / 6,3	10 / 15	6,3 / 6,3																
Spannung:					IEC/UL (CAN+USA) (V)				500 / 300	500 / 300	800 / 600	400 / 300	400 / 300		400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300																
Farbe:																							</											

MASSGESCHNEIDERTE VORMONTIERTE LÖSUNGEN

Die Integration in Schaltschränke war noch nie so einfach. Wieland Electric bietet vorkonfektionierte Klemmenleisten – bei Bedarf komplett mit Verkabelung – die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.



SELOS PRINT – ETIKETTIERUNG LEICHT GEMACHT

Mit selos PRINT können Sie alles von einzelnen Beschriftungsschildern für Drucktasten bis hin zu kompletten Beschriftungsplatten für Reihenklemmen schnell und präzise bearbeiten. Aber das ist noch nicht alles – mit selos PRINT können Sie auch Klebeetiketten, Kabelmarkierer und vieles mehr für jede Schaltschrankanwendung drucken und erhalten so eine vollständige, professionelle Beschriftungslösung.



- + Thermotransfer-, Laser- oder Tintenstrahldruck für jede Anwendung
- + Hohe Qualität, schneller Druck und dauerhafte Kennzeichnung
- + Endlosdrucken mit unserem neuen Drucker



INFOS TO GO

Auf unserer Internetseite finden Sie sämtliche Broschüren von Wieland Electric zum Download:

<https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads>

Für Sie interessant:

INDUSTRIAL SAFETY

Sichere Systeme für Maschinenbau und Intralogistik

Bestell-Nr. 0860.0



ALLES IM BLICK

Unternehmen, Systemlösungen + Produkte auf einen Blick

Bestell-Nr. 0902.0



Wieland on YouTube:
Sehen Sie unsere Lösungen in Bewegung

<https://www.youtube.com/user/WielandElectric>



Technische Beratung:
Industry Solutions

Fon: +49 951 9324-991

E-Mail: industry@wieland-electric.com

Weltweit: <https://wie.li/kontaktinternational>



ONLY ONE TAP AWAY

Unser Wieland E-Shop:

In unserem Online-Shop finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel online mit Verfügbarkeitsprüfung.

<https://eshop.wieland-electric.com>



QR-Code scannen –
Produkte im E-Shop
ansehen.





wieland

HEADQUARTER

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Deutschland

Fon +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

0511.0 S 09/25

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

www.wieland-electric.com