




wieland



NUEVA GENERACIÓN **selos**

RESUMEN GAMA

Bornes carril DIN conexión Tornillo y Push-In.



NUEVA GENERACIÓN **SELOS** UNA **ÚNICA FAMILIA** UN SISTEMA **VERSÁTIL.**

Durante años, los bornes carril DIN selos de Wieland Electric han sido sinónimo de bornes de primera calidad. Ahora, con el lanzamiento de la nueva generación, llevamos la fiabilidad y la versatilidad a un nivel superior. Esta línea de producto actualizada combina todos los tipos de conexión (tornillo y Push-In) bajo un mismo nombre, con accesorios compatibles. El resultado: una oferta optimizada, una selección más sencilla y nuestro compromiso constante con la calidad.



DISEÑO SENCILLO CON SELOS PLAN

selosPLAN es nuestra herramienta de diseño intuitivo que optimiza cada paso de la configuración y la planificación de borneros. Con una interfaz de usuario basada en el producto, proporciona una representación visual clara del montaje del bornero.




CONEXIONES RÁPIDAS, SEGURAS Y FLEXIBLES

Nuestros bornes **selos**WTPN con tecnología **de conexión Push-In** permiten un cableado rápido, sin herramientas, seguro y eficiente en todo momento. Para una máxima versatilidad, la serie **selos**WTN ofrece un sistema **de conexión por tornillo**, ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Ambas series cuentan con accesorios totalmente compatibles y con el soporte de nuestra intuitiva herramienta de diseño, selosPLAN, asegurando un flujo de trabajo fluido y eficiente desde el diseño hasta la implementación del bornero.




ETIQUETADO FÁCIL

Un etiquetado limpio, claro y preciso es esencial para disponer de un cuadro eléctrico bien organizado. Nuestra herramienta selosPLAN, crea de forma muy sencilla las etiquetas de identificación o los marcadores de cables para cualquier aplicación. Nuestro nuevo sistema de etiquetado continuo también hace que el proceso sea más rentable.



NUEVA SERIE SELOS WTN + SELOS WTPN



SELOS WTN

- Tipo de conexión:
Por tornillo
- Sección nominal:
desde **1,5 mm²** hasta **240 mm²**



SELOS WTPN


- Tipo de conexión:
Push-in
- Sección nominal:
desde **1,5 mm²** hasta **16 mm²**

VENTAJAS


- + Diseño compacto, con variantes multipiso
→ **hasta un 66 % de ahorro de espacio con la versión de 3 pisos**
- + Todos nuestros productos cumplen con RoHS
- + Contamos con las certificaciones   
- + Datos EPLAN, Configurador online selos PLAN
→ **Soporte continuo en tus proyectos**
- + Amplio sistema de accesorios para conexiones Push-In y por tornillo, p. ej. reducción de puentes para la conexión entre diferentes secciones.
→ **Menos referencias, más eficiencia, gran flexibilidad**



VISTA GENERAL VARIANTES




UN SISTEMA COMPLETO DE ACCESORIOS PARA AMBAS SERIES




SELOS WTN – BORNES CARRIL DIN CONEXIÓN POR TORNILLO.

¡Conexión fiable comprobada! Los bornes selos WTN con conexión por tornillo han sido probados y valorados por profesionales durante muchos años y en millones de instalaciones en todo el mundo. Esta nueva serie combina la tradicional conexión por tornillo con innovaciones modernas como el cabezal de tornillo universal (plano y Phillips), puentes enchufables, software de planificación y diseño, sistemas de marcado y mucho más.




CARACTERÍSTICAS:

- + Bornes de paso o de tierra con 2, 3 o 4 conexiones
- + Bornes multinivel, de 2 o 3 pisos
- + Bornes portafusibles, seccionables con cuchilla y de compañía
- + Bornes con funciones especiales: sensor, diodo, enchufables, mini y más
- + Diseño compacto y uniforme con accesorios optimizados
- + Con secciones nominales desde 0,14 mm² hasta 240 mm² / 26 AWG hasta 500 kcmil y hasta 380 A




MÁS OPCIONES DE CONEXIÓN

- Conexiones multiconductor
- Conexión con o sin punteras



FIABLES Y SIN MANTENIMIENTO

- Cabezal de tornillo universal para destornillador plano o Phillips
- Diseño de sujeción resistente a vibraciones



MONTAJE QUE AHORRA TIEMPO

- Bornes de tierra, sin tornillo

16 mm² /
AWG 3

Referencia:	5D.S16.0055.0/5/6	5D.S16.9055.0	5D.S16.1755.0		
Tipo:	WTN 16 -/RT/BL	WTN 16 PE	WRTN 16 M5		
Sección:	max. mm ² / AWG	16 mm ² / 3	16 mm ² / 3	16 mm ² / 4	
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	76 / 100	76 / 100	76 / 85	
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 1000	
Color:					

25 mm² /
AWG 3 + 4

Referencia:	5D.S25.1555.0	5D.S25.1655.0			
Tipo:	WRTN 25	WRTN 25 U			
Sección:	max. mm ² / AWG	25 mm ² / 4	25 mm ² / 3		
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	101 / 85	101 / 85		
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500		
Color:					

35 mm² /
AWG 1, 2 + 3

Referencia:	5D.S35.0055.0/5/6	5D.S35.9055.0	5D.S35.1555.0	5D.S35.1655.0	5D.S35.1755.0
Tipo:	WTN 35 -/RT/BL	WTN 35 PE	WRTN 35	WRTN 35 U	WRTN 35 M6
Sección:	max. mm ² / AWG	35 mm ² / 1	35 mm ² / 3	35 mm ² / 1	35 mm ² / 2
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	125 / 150	125 / 130	125 / 130	125 / 115
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000
Color:					

50 mm² /
AWG 1 + 6

Referencia:	5D.S50.0055.0/5/6	5D.S50.9055.0	5D.S50.1555.0	5D.S50.1655.0	5D.S50.1755.0
Tipo:	WTN 50 -/BL	WTN 50 PE	WRTN 50	WRTN 50 U	WRTN 50 M8
Sección:	max. mm ² / AWG	50 mm ² / 1	50 mm ² / 6	50 mm ² / 1	50 mm ² / 1
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	1000 / 1000
Color:					

70 mm² /
AWG 2/0

Referencia:	5D.S70.1555.0	5D.S70.1655.0			
Tipo:	WRTN 70	WRTN 70 U			
Sección:	max. mm ² / AWG	70 mm ² / 2/0	70 mm ² / 2/0		
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	192 / 175	192 / 175		
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	1500 / 1500	1500 / 1500		
Color:					

TOPES FINALES PARA CARRIL DIN

Referencia:	OD.200.0155.0	OD.200.0255.0
Tipo:	WEFN 11	WEFN 7N
Tipo de fijación:	atornillado	atornillado
Referencia:	OD.200.0355.0	OD.200.0455.0
Tipo:	WEFN 4N	WEFN 13
Tipo de fijación:	atornillado	encajado
Referencia:	OD.200.0555.0	OD.200.0655.0
Tipo:	WEFN 6N	WEFN 5N
Tipo de fijación:	atornillado	encajado
Referencia:	OD.200.0755.0	OD.ST0.0855.0
Tipo:	WEFN 2N	WEFN 8 TS15
Tipo de fijación:	atornillado	atornillado

BORNES ESPECIALES

Referencia:	5D.S02.8055.0	5D.S02.7655.0	5D.S02.8155.0	5D.S02.9555.0	
Tipo:	WTN 1.5 SN	WTN 1.5 SN L24	WTN 1.5 SN F	WTN 1.5 SN F PE	
Sección:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	2,5 mm² / 14	
Corriente:	IEC/UL/CSA (A)	17,5 / 15	17,5 / 15	250 / 300	
Tensión:	IEC/UL/CSA (V)	250 / 300	250 / 300	250 / 300	
Color:	●	●	●	●	
Referencia:	5D.S02.8255.0	5D.S02.8355.0			
Tipo:	WTN 1.5 SN P	WTN 1.5 SN P3			
Sección:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14			
Corriente:	IEC/UL/CSA (A)	24 / 20			
Tensión:	IEC/UL/CSA (V)	250 / 300			
Color:	●	●			

BORNES DE PASO

Referencia:	5D.S03.0055.0/5/6	5D.S03.9055.0					TS15
Tipo:	WTN 2.5 -RT/BL	WTN 2.5 PE					WTN 2.5 TS15
Sección:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12					2,5 mm² / 12
Corriente:	IEC/UL/CSA (A)	24 / 20					24 / 20
Tensión:	IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600					1000 / 600
Color:	● ● ●	●					●

BORNES MULTICONDUCTORES

Referencia:	5D.S03.5055.0/5/6	5D.S03.9155.0	5D.S03.5155.0/5/6	5D.S03.9255.0			
Tipo:	WTN 2.5 D1/2 -RT/BL	WTN 2.5 D1/2 PE	WTN 2.5 D2/2 -RT/BL	WTN 2.5 D2/2 PE			
Sección:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12			
Corriente:	IEC/UL/CSA (A)	24 / 20	24 / 20	32 / 30			
Tensión:	IEC/UL/CSA (V)	1000 / 600	1000 / 600	800 / 600			
Color:	● ● ●	●	● ● ●	●			

BORNES MULTIPISO

Referencia:	5D.S03.7055.0/5/6	5D.S03.6955.1/5/6	5D.S03.9755.0	5D.S03.9655.0	5D.S03.7155.0/5/6	5D.S03.6855.1/5/6	5D.S03.9855.0	5D.S03.9955.0
Tipo:	WTN 2.5 E -RT/BL	WTN 2.5 E B -RT/BL	WTN 2.5 EL PE	WTN 2.5 E PE	WTN 2.5 E3 -RT/BL	WTN 2.5 E3 B -RT/BL	WTN 2.5 E3 PE	WTN 2.5 E3L PE
Sección:	max. mm² / AWG	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12
Corriente:	IEC/UL/CSA (A)	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Tensión:	IEC/UL/CSA (V)	800 / 600	400 / 600	1000 / 600	800 / 600	1000 / 600	1000 / 600	1000 / 600
Color:	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●	●	●


1,5 mm² / AWG 14

5D.S03.4155.0/5/6	5D.S03.2155.0/5/6	5D.S03.2055.0/5/6	5D.S03.4055.0/5/6					
WTN 2.5 TK -RT/BL	WTN 2.5 TKGM -RT/BL	WTN 2.5 TKM -RT/BL	WTN 2.5 TKG -RT/BL					
2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12					
24 / 20	24 / 20	21 / 20	6 / 6					
400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300					
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●					
5D.S03.86/8755.0	5D.S03.88/8955.0	5D.S03.4355.0/5/6	5D.S03.2355.0/5/6	5D.S03.2255.0/5/6	5D.S03.4455.0	5D.S03.4655.0	5D.S03.4255.0/5/6	
WTN 2.5 E D01/02	WTN 2.5 E D03/04	WTN 2.5 E TK -RT/BL	WTN 2.5 E TKGM -RT/BL	WTN 2.5 E TKM -RT/BL	WTN 2.5 FSI 5X20	WTN 2.5 FSI 5X20	WTN 2.5 E TKM -RT/BL	
2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	
0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	23 / 20	23 / 20	21 / 20	6,3 / 10	6,3 / 10	6 / 6	
250 / 250	250 / 250	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300	
●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●	

4 mm² / AWG 10

5D.S04.0055.0/5/6	5D.S04.9055.0						TS15	
WTN 4 -RT/BL	WTN 4 PE						WTN 4 TS15	
4 mm² / 10	4 mm² / 10						4 mm² / 10	
32 / 30	1000 / 600						800 / 600	
● ● ●	●						●	
5D.S04.5055.0/5/6	5D.S04.9155.0	5D.S04.5155.0/5/6	5D.S04.9255.0					
WTN 4 D1/2 -RT/BL	WTN 4 D1/2 PE	WTN 4 D2/2 -RT/BL	WTN 4 D2/2 PE					
4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10					
32 / 30	800 / 600	800 / 600	800 / 600					
● ● ●	●	● ● ●	●					
5D.S04.7055.0	5D.S04.6955.1	5D.S04.9755.0	5D.S04.9655.0					
WTN 4 E	WTN 4 E B	WTN 4 EL PE	WTN 4 E PE					
4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10					
32 / 30	800 / 600	800 / 600	800 / 600					
●	●	●	●					

5D.S04.2055.0/5/6	5D.S04.2155.0/5/6	5D.S04.4055.0/5/6	5D.S04.4155.0/5/6		5D.SB4.2055.0	5D.SB4.4055.0	5D.SB4.4155.0	5D.SB4.4255.0	5D.SB4.4355.0	5D.SB4.4455.0	5D.SB4.4555.0	5D.S06.2455.0/5/6	5D.S10.4455.0	
WTN 4 TKM -RT/BL	WTN 4 TKGM -RT/BL	WTN 4 TKG -RT/BL	WTN 4 TK -RT/BL		WTN 4 S TKM	WTN 4 S TKG	WTN 4 S TK	WTN 4 S FSI 5X20	WTN 4 S ML60 5X20	WTN 4 SL FSI 5X20	WTN 4 SL FSI 5X20	WTN 6 TD -RT/BL	WTN 10 FSI 5X20	
4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10		4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	6 mm² / 8	10 mm² / 6	
32 / 30	32 / 30	32 / 30	32 / 30		32 / 30	32 / 30	32 / 30	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	6,3 / 10	41 / 42	8,3 / 6,3	
400 / 300	400 / 300	400 / 300	400 / 300		800 / 600	800 / 600	800 / 600	400 / 300	400 / 300	800 / 600	800 / 600	800 / 300	800 / 600 / 600	
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●	●	●	●	●	●	●	● ● ●	●	
5D.S04.43/4455.0	5D.S04.45/4755.0	5D.S04.48/4955.0		5D.SE4.44/4555.0	5D.SE4.46/4755.0	5D.SE4.48/4955.0	5D.SE4.4355.0	5D.SE4.5055.0						
WTN 4 FSI5 5X20	WTN 4 LD FSI 5X20	WTN 4 LD FSI 5X20		WTN 4 E FSI5 5X20	WTN 4 E FSI5 5X20	WTN 4 E FSI5 5X20	WTN 4 E FSI5 5X20	WTN 4 E FSI 5X20						
4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10		4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10	4 mm² / 10						
12 / 12	12 / 12	12 / 12		16 / 16	16 / 16	30 / 30	30 / 30	16 / 16						
800 / 600	800 / 600	800 / 600		800 / 300	800 / 300	800 / 300	800 / 300	800 / 300						
●	●	●		●	●	●	●	●						

95 mm² /
AWG 4/0

Referencia:	5D.S95.0055.0/5/6	5D.S95.9055.0	5D.S95.1555.0	5D.S95.1655.0	
Tipo:	WTN 95 -/RT/BL	WTN 95 PE	WRTN 95	WRTN 95 U	
Sección:	max. mm ² / AWG	95 mm ² / 4 / 0	95 mm ² / 4 / 0	95 mm ² / 4 / 0	
Corriente:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	232 / 230	232 / 230	232 / 230	
Tensión:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	
Color:					

120 mm² /
250 kcmil

Referencia:	5D.S96.1555.0	5D.S96.1655.0	5D.S96.1755.0	5D.S96.1855.0	
Tipo:	WRTN 120	WRTN 120 U	WRTN 120 M10	WRTN 120 M12	
Sección:	max. mm ² / kcmil	120 mm ² / 250	120 mm ² / 250	120 mm ² / 250	
Corriente:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	269 / 255	269 / 255	269 / 255	
Tensión:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500	1000 / 1000	1000 / 1000	
Color:					

150 mm² /
300 kcmil

Referencia:	5D.S97.0055.0/5/6		5D.S97.1555.0	5D.S97.1655.0	
Tipo:	WTN 150 -/RT/BL		WRTN 150	WRTN 150 U	
Sección:	max. mm ² / kcmil	150 mm ² / 300	150 mm ² / 300	150 mm ² / 300	
Corriente:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	192 / 275	309 / 285	309 / 285	
Tensión:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	
Color:					

185 mm² /
350 kcmil


Referencia:	5D.S98.1555.0	5D.S98.1655.0			
Tipo:	WRTN 185	WRTN 185 U			
Sección:	max. mm ² / kcmil	185 mm ² / 350			
Corriente:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	353 / 310			
Tensión:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1500 / 1500			
Color:					

240 mm² /
500 kcmil


Referencia:	5D.S99.0055.0/5/6		5D.S99.1555.0	5D.S99.1655.0	
Tipo:	WTN 240 -/RT/BL		WRTN 240	WRTN 240 U	
Sección:	max. mm ² / kcmil	240 mm ² / 500	240 mm ² / 500	240 mm ² / 500	
Corriente:	IEC/UL (CAN + USA) (A)	415 / 370	415 / 380	415 / 380	
Tensión:	IEC/UL (CAN + USA) (V)	1000 / 600	1500 / 1500	1500 / 1500	
Color:					

SELOS PLAN

Configurador de borneros en línea. La forma **más rápida** de crear un **bornero** completo:



Diseño en sistema CAE



Selección de productos

**STEP
01**

**STEP
02**

DISEÑO RÁPIDO

Al integrar fácilmente selosPLAN en su entorno CAE, podrá diseñar mucho más rápido.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Con solo pulsar un botón, puede descargar la documentación completa de su conjunto configurado, incluida la lista de materiales, sin necesidad de registro.

COTIZACIÓN RÁPIDA


Envíanos tu archivo selosPLAN y recibirás inmediatamente una oferta adaptada a tus necesidades.

ACELERAR PROCESOS CREAR EFICIENCIA

¿Plazos ajustados o cambios de diseño de última hora? No hay problema. Como su socio de confianza, estamos perfectamente preparados para trabajar con plazos ajustados y lotes pequeños - entregamos tus borneros de forma puntual. ¡Puedes confiar en nosotros!




Documentación



Solicitud de precio / Pedido

**STEP
03**

**STEP
04**



REDUCCIÓN DE COSTES


Entregamos exactamente la cantidad que necesita, ni más ni menos. Esto reduce el exceso de inventario y le ayuda a ahorrar en costes de almacenamiento y logística.

LISTO PARA INSTALAR

Nuestros borneros, testeados y totalmente configurados, se adaptan con precisión a sus necesidades. Se entregan listos para usar y eliminan la necesidad de pasos de montaje adicionales, ahorrando tiempo y esfuerzo.


SELOS WTPN – BORNES CARRIL DIN CONEXIÓN PUSH-IN.

¡Cableado sin esfuerzo y sin herramientas! Los bornes selos WTPN destacan por su tecnología de conexión push-in para un montaje de cables rápido y sin herramientas. Los conductores rígidos o con puntera se pueden insertar directamente sin herramientas. Para reducir aún más el tiempo de instalación, la serie ofrece puentes enchufables, marcadores de tira continua, software de diseño, sistemas de etiquetado y mucho más.




CARACTERÍSTICAS:

- + Bornes de tierra y de paso de 2, 3 o 4 conexiones
- + Bornes multipiso, 2 o 3 niveles
- + Bornes portafusibles, seccionables y de compañía
- + Bornes con funciones especiales: sensor, motor, diodo, enchufable y más
- + Con secciones nominales de 0,14 mm² a 25 mm² / 26 AWG a 4 AWG y hasta 82 A
- + Borne de 3,5 mm de ancho con tensión nominal de hasta 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 a 1,5 mm², la solución adecuada para espacios reducidos




CONEXIÓN CON O SIN HERRAMIENTAS

- Conductores rígidos con punteras – sin necesidad de herramientas
- Conductores flexibles con un destornillador de punta plana o Phillips
- Conexión fiable a prueba de vibraciones



DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO






- Anchura de solo 3,5 mm, con capacidad para hasta 300 V, 15 A, 14 AWG
- Bornes multiconductores y multinivel ahorran hasta un 66 % de espacio
- Espacio de puentado doble para una fácil conexión (conexión en serie)





FUNCIONES INTEGRADAS

- Punto de test integrado para resolución de problemas y puesta en servicio
- Botón pulsador integrado para liberar todo tipo de conductores mediante un destornillador plano o Phillips
- Bornes de tierra con anclaje sin tornillo

selosWTPN

selos WTPN		1,5 mm² / AWG 14				2,5 mm² / AWG 12								4 mm² / AWG 10				6 mm² / AWG 8				10 mm² / AWG 6		16 mm² / AWG 4			
BORNES DE PASO																											
Referencia:		5D.202.0055.0/6	5D.202.9055.0			5D.203.0055.0/6	5D.203.9055.0							5D.204.0055.0/6	5D.204.9055.0					5D.206.0055.0/6	5D.206.9055.0			5D.210.0055.0/6	5D.210.9055.0	5D.216.0055.0/6	5D.216.9055.0
Tipo:		WTPN 1.5 -/BL	WTPN 1.5 PE			WTPN 2.5 -/BL	WTPN 2.5 PE							WTPN 4 -/BL	WTPN 4 PE					WTPN 6 -/BL	WTPN 6 PE			WTPN 10 -/BL	WTPN 10 PE	WTPN 16 -/BL	WTPN 16 PE
Sección:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14			2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12							4 mm² / 10	4 mm² / 10					6 mm² / 8	6 mm² / 8			10 mm² / 6	10 mm² / 6	16 mm² / 4	10 mm² / 4
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	17,5 / 15				24 / 20								32 / 30						41 / 40				57 / 60		- / 82	
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	500 / 300	500 / 300			800 / 600	800 / 600							800 / 600	800 / 600					- / 600				1000 / 600		- / 600	1000 / 600
Color:		 				 								 						 				 		 	

BORNES DE MULTICON- DUCTORES

BORNES DE MULTICON- DUCTORES																																	
Referencia:	5D.202.5055.0/6	5D.202.9155.0	5D.202.5155.0/6	5D.202.9255.0	5D.203.5055.0/6	5D.203.9155.0	5D.203.5155.0/6	5D.203.9255.0									5D.204.5055.0/6	5D.204.9155.0	5D.204.5155.0/6	5D.204.9255.0				5D.206.5055.0/6	5D.206.9155.0	5D.206.5155.0/6	5D.206.9255.0	5D.210.5055.0/6	5D.210.9155.0				
Tipo:	WTPN 1.5 D1/2 -/BL	WTPN 1.5 D1/2 PE	WTPN 1.5 D2/2 -/BL	WTPN 1.5 D2/2 PE	WTPN 2.5 D1/2 -/BL	WTPN 2.5 D1/2 PE	WTPN 2.5 D2/2 -/BL	WTPN 2.5 D2/2 PE									WTPN 4 D1/2 -/BL	WTPN 4 D1/2 PE	WTPN 4 D2/2 -/BL	WTPN 4 D2/2 PE				WTPN 6 D1/2 -/BL	WTPN 6 D1/2 PE	WTPN 6 D2/2 -/BL	WTPN 6 D2/2 PE	WTPN 10 D1/2 -/BL	WTPN 10 D1/2 PE				
Sección:	max. mm² / AWG	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 14	1,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12	2,5 mm² / 12									4 mm² / 10	4 mm² / 10	6 mm² / 10	4 mm² / 10				6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8	6 mm² / 8	10 mm² / 6	10 mm² / 6				
Corriente:	IEC/UL (CAN+USA) (A)	17,5 / 15		17,5 / 15	24 / 20		24 / 20										32 / 30		32 / 30				41 / 40		41 / 40		57 / 60						
Tensión:	IEC/UL (CAN+USA) (V)	500 / 300		500 / 300	800 / 600		800 / 600										800 / 600		800 / 600				- / 600		1000 / 600		1000 / 600		1000 / 600				
Color:																																	

BORNES
MULTIPIISO

[illegible]BORNES
ESPECIALES[illegible]

SOLUCIONES PREMONTADAS PERSONALIZADAS

La integración en los cuadros eléctricos nunca ha sido tan fácil. Wieland Electric proporciona borneros premontados, con cableado incluido si es necesario, que se adaptan con precisión a sus necesidades.



SELOS PRINT – ETIQUETADO COMPLETO Y PROFESIONAL

selos PRINT permite gestionar con rapidez y precisión todo el proceso de etiquetado: desde etiquetas individuales para pulsadores hasta placas de etiquetas completas para los bornes. Pero eso no es todo: con selos PRINT, también permite imprimir etiquetas adhesivas, marcadores de cables y otros elementos para cualquier aplicación en cuadros eléctricos, ofreciendo una solución de etiquetado completa y profesional.



- + Impresión por transferencia térmica, láser o inyección de tinta para cada aplicación
- + Alta calidad, impresión rápida y marcado permanente
- + Impresión continua con nuestra nueva impresora



DESCARGAS

Todos los folletos de Wieland Electric para descargar en nuestra página web:

<https://www.wieland-electric.es/es/soporte/descargas>

Te puede interesar:



CATÁLOGO DE BLOQUES DE TERMINALES PARA CARRIL DIN

Sistemas seguros para la ingeniería mecánica y la intralogística

Referencia: 0500.1 (solo en inglés)



ALL AT A GLANCE

Empresa, Soluciones + Productos

Referencia: 0902.1 (solo en inglés)



Wieland en YouTube:

Nuestras soluciones en acción

<https://www.youtube.com/user/WielandElectric>



Soporte técnico:

Industry Solutions

Teléfono: +49 951 9324-991

Correo electrónico: industry@wieland-electric.com

Global: <https://wie.li/kontaktinternational>



A SOLO UN CLICK

Catálogo Electrónico Wieland:

En nuestro catálogo online, encontrará toda la información necesaria sobre nuestros productos y especificaciones técnicas.

Haga su consulta online de forma fácil y cómoda con la comprobación de disponibilidad.

<https://eshop.wieland-electric.com>



Escanee el código QR – para ver los productos online.





wieland

DATOS DE CONTACTO

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Alemania

Teléfono +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

0511.4 S 02/26

Presentes en + de 70 países en todo el mundo:

www.wieland-electric.com