





selos PRINT

PERFEKT BESCHRIFTET

Markierungslösungen für den Schaltschrank,
Komponenten, Kabel und Leitungen.



SELOS PRINT MARKIEREN LEICHT GEMACHT

Eine saubere, klare und dauerhafte Beschriftung ist die Grundlage für einen gut strukturierten Schaltschrank und eine reibungslose Inbetriebnahme.

Ob Markierungsschilder für Komponenten, Typenschilder für Schaltschränke oder Kennzeichnungsmaterial für Kabel und Leitungen – mit unseren selos PRINT-Systemen erstellen Sie individuelle Beschriftungen schnell, präzise und professionell.

So erhalten Sie für jede Anwendung die passende Lösung – von der Einzelbeschriftung bis zur Serienmarkierung – für eine klare Struktur und ein professionelles Erscheinungsbild in jeder Schaltschrankumgebung.

MARKIERUNGEN FÜR

- + Klemmenblöcke
- + Maschinen + Ausrüstung
- + Drucktasten
- + Kabel



SELOS PRINT + SELOS PRINT ENDLESS

Mit unseren Thermo-Transfer-Druckern realisieren Sie Einzelbedruckungen und Endlosdrucke mit höchster Effizienz. Endlosbeschriftung ist besonders kostengünstig und effizient bei größeren durchgängigen Klemmenblöcken.

SELOS PRINT LASER

Mit dem modernen Lasermarkiersystem beschriften Sie Materialien dauerhaft und wartungsfrei – ganz ohne Verbrauchsmaterialien.

VORTEILE

- + Thermo-Transfer- oder Laserdruck für jede Anwendung die passende Lösung
- + Hohe Qualität, schneller Druck und dauerhafte Kennzeichnung
- + Einzel- oder Endlosdrucken

SELOS PRINT THERMO-TRANSFER-DRUCKER

Der Drucker für alle gängigen Beschriftungssysteme.

Individuelle Beschriftung – das bedeutet bei Wieland selos PRINT ein leistungsstarkes Beschriftungssystem, mit dem Sie vom einzelnen Bezeichnungsschild bis zur Serienbeschriftung Ihrer Klemmenleisten professionell arbeiten können.

Aber selos PRINT bietet noch mehr! Sie können neben Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen auch Aufkleber, Etiketten oder Kabelmarkierungen für alle Anwendungen im Schaltschrank drucken.



- + Vielseitig einsetzbar
- + Effizient und individuell beschriften
- + Einfache Bedienung

VIELSEITIG EINSETZBAR

- Für alle Wieland Reihenklemmen
- Für diverse andere Fabrikate
- Für Kennzeichnung von Leitungen, Schaltelementen, Drucktastern und vielen anderen Schaltschrankkomponenten

EINFACHE BEDIENUNG

- Leistungsfähige Beschriftungssoftware
- Bedienung über Software-Interface oder direkt am Gerät
- Integrierte LCD-Anzeige
- Wartungsfreundlich – einfaches Auswechseln der Druckbänder

EFFIZIENT UND INDIVIDUELL BESCHRIFTEN

- Hochwertige und haltbare Beschriftung durch Thermo-Transfer-Druck
- Hohe Druckgeschwindigkeit – bis zu 8.500 Schilder/Stunde
- Automatikbetrieb, inkl. Magazin, möglich



THERMO-TRANSFER-DRUCKER

THERMO-TRANSFER-DRUCKER SELOS PRINT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Komplettpaket	selos PRINT	95.503.0000.0	1


Lieferumfang: Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT, Netzanschlusskabel 1x, USB 2.0 Kabel 1x, Farbband schwarz 1x, Reinigungsband 1x, Aufnahmeplatte ,Reihenklemmen R0017“ 1x

Beschreibung: selos PRINT – das Druckersystem zur Beschriftung von Reihenklemmen und anderen Markierungsschildern im Schaltschrank.

Software und Handbuch verfügbar unter: www.wieland-electric.com/de/service

TECHNISCHE DATEN	
Druckverfahren	Thermo-Transfer
Betriebsarten	Automatik, Halbautomatik, manuelle Zuführung
Auflösung	300 dpi
Abmessungen	423 x 240 x 208 mm
Gewicht	9,5 kg
Schriftarten	Windows True Type
Grafik Formate	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf
Druckgeschwindigkeit	bis zu 60 mm/Sek.
Interface	USB 2.0
Spannung	100 V bis 240 V AC, 50/60Hz
Leistung, max.	135 W

ZUBEHÖR



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Zubehör für Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT			
Farband schwarz (l = 130 m)	selos PRINT FB sw	95.503.0010.1	3
Farband rot (l = 130 m)	selos PRINT FB rt	95.503.0010.5	3
Reinigungsband (l = 8 m)	selos PRINT RB	95.503.0012.0	1
Reinigungsrolle	selos PRINT RR	95.503.0013.0	1
Aufnahmeplatte Adermarkierung	selos PRINT P3	95.503.0014.0	1
Leitungsmarkierung, direkt bedruckbar			
Aufnahmeplatte Adermarkierung/ Markierungshülsen	selos PRINT P1	95.503.0006.0	1

MAGAZIN FÜR AUTOMATIKBETRIEB



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Magazin für Automatikbetrieb für Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT			
Magazin für Automatikbetrieb	selos PRINT MAG	95.503.0005.0	1

SUPPORT BASE




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Support Base für Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT			
Support Base	selos PRINT SB	95.503.0004.0	1

AUFNAHMEPLATTE



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Aufnahmeplatte für Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT			
Aufnahmeplatte Automatik-Betrieb	selos PRINT MP AUT	95.503.0015.0	1
Aufnahmeplatte manueller Betrieb	selos PRINT MP MAN	95.503.0016.0	1

BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen unbeschriftet			
Größe 3,5 x 10 mm	57 Schilder pro Platte WMP 3.5-10 GP	0G.202.7056.0	22
Größe 3,5 x 5,8 mm	57 Schilder pro Platte WMP 3.5-5.8 GP	0G.202.7156.0	22
Größe 5,1 x 10 mm	45 Schilder pro Platte WMP 5.10-10 GP	0G.203.7056.0	22
Größe 5,1 x 5,8 mm	45 Schilder pro Platte WMP 5.10-5.8 GP	0G.203.7156.0	22
Größe 6,1 x 10 mm	36 Schilder pro Platte WMP 6.10-10 GP	0G.204.7056.0	22
Größe 6,1 x 5,8 mm	36 Schilder pro Platte WMP 6.10-5.8 GP	0G.204.7156.0	22
Größe 8 x 10 mm	27 Schilder pro Platte WMP 8-10 GP	0G.206.7056.0	22
Größe 8 x 5,8 mm	27 Schilder pro Platte WMP 8-5.8 GP	0G.206.7156.0	22
Größe 10 x 10 mm	21 Schilder pro Platte WMP 10-10 GP	0G.210.7056.0	22
Größe 10 x 5,8 mm	21 Schilder pro Platte WMP 10-5.8 GP	0G.210.7156.0	22

BEZEICHNUNGSSTREIFEN FÜR REIHENKLEMMEN




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsstreifen für Reihenklemmen			
für Serie WTP 1,5	WMP 3,5 S-SI2K09105W	04.400.0281.2	20
für Serie WKf 1,5	WMS SI2K06130W	04.400.0081.2	20
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Streifen / Platte	3		
Verpackungseinheit Platten / Box	20		

BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN WEIDMÜLLER / WAGO



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen, unbeschriftet, Weidmüller / Wago			
Größe 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5010LWK	04.405.1056.0	12
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Schilder / Platte	45		
Verpackungseinheit Platten / Box	12		

BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN PHOENIX CONTACT



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen, unbeschriftet, Phoenix Contact			
Größe 5 x 9 mm	WMP SI2KTB5209EW	04.405.1156.0	12
Größe 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5210CW	04.405.1256.0	12
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Schilder / Platte	45		
Verpackungseinheit Platten / Box	12		

MARKIERUNG FÜR LEITUNGEN

MARKIERUNGSHÜLSEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungshülsen aufschiebbar			
Leitungsdurchmesser 1,5 – 2,5 mm	WMS 201/15	04.410.0181.0	1000
Leitungsdurchmesser 2 – 4 mm	WMS 202/15	04.410.0281.0	1000
Leitungsdurchmesser 4 – 7 mm	WMS 203/15	04.410.0381.0	500
Leitungsdurchmesser 6 – 10 mm	WMS 204/15	04.410.0481.0	500
Leitungsdurchmesser 8 – 14 mm	WMS 205/15	04.410.0581.0	200
Markierungshülsen aufrastbar			
Leitungsdurchmesser 2 – 3,5 mm	WMS 301/15	04.410.0681.0	1000
Leitungsdurchmesser 2,8 – 5 mm	WMS 302/15	04.410.0781.0	1000
Leitungsdurchmesser 5 – 8 mm	WMS 303/15	04.410.0881.0	500
Leitungsdurchmesser 8 – 10 mm	WMS 304/15	04.410.0981.0	500
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Farbe		transparent	
Länge mm	15		

MARKIERUNGSSCHILDER FÜR LEITUNGSMARKIERER




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungsschilder für Leitungsmarkierer unbeschriftet			
Größe 15 x 4 mm, Farbe weiß	WMS Si2K02W/15N	04.410.1081.2	32
Größe 15 x 4 mm, Farbe gelb	WMS Si2K02Y/15N	04.410.1081.8	32
TECHNISCHE DATEN			
Material	PC / ABS		
Anzahl Schilder / Platte	24		
Verpackungseinheit Platten / Box	32		

LEITUNGSMARKIERER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Leitungsmarkierer direkt bedruckbar			
Leitungsdurchmesser 1 – 3,8 mm	WMS Si2KTM02W/10	04.410.1281.2	22
TECHNISCHE DATEN			
Farbe	weiß		
Material	PC		
Länge mm	10		
Anzahl Schilder / Platte	33		
Verpackungseinheit Platten / Box	22		

KABELMARKIERUNG



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Kabelmarkierung unbeschriftet			
Größe: 15 x 80 mm, direkt bedruckbar, Farbe Gelb	WMS SI2KCT1580Y	04.410.1481.8	15
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder / Platte	12		
Verpackungseinheit Platten / Box	15		

MARKIERUNGSHÜLSEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungshülsen			
Größe 7 x 46 mm, Farbe transparent	WMS SIT0003X050	04.410.1581.0	224
Größe 15 x 67 mm, Farbe transparent	WMS SIT0004X070	04.410.1781.0	96
Größe 9 x 20 mm, Farbe transparent	WMS SI1001	04.410.1981.0	240
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		

MARKIERUNGSSCHILDER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungsschilder für Markierungshülse			
Größe 7 x 46 mm, Farbe weiß	WMS SI2K0746W	04.410.1681.2	40
Größe 15 x 67 mm, Farbe weiß	WMS SI2K1567W	04.410.1881.2	25
Größe 9 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K1001W	04.410.2081.2	40
Größe 9 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2K1001Y	04.410.2081.8	40
TECHNISCHE DATEN			
	7 x 46 mm	15 x 67 mm	9 x 20 mm
Material	PVC		
Anzahl Schilder/Platte	28	4	60
Verpackungseinheit Platten / Box	40	25	40

MARKIERUNG FÜR GERÄTE

MARKIERUNGSSCHILDER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE			
Markierungsschilder unbeschriftet						
Größe 7 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40720W	04.420.0181.2	25			
Größe 7 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2K40720Y	04.420.0181.8	25			
Größe 8 x 17 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40817W	04.420.0381.2	25			
Größe 9 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40920W	04.420.0481.2	25			
Größe 9 x 35 mm, Farbe weiß	WMS SI2K40935W	04.420.0581.2	25			
Größe 10 x 25 mm, Farbe weiß	WMS SI2K41025W	04.420.0681.2	20			
TECHNISCHE DATEN		7 x 20 mm	8 x 17 mm	9 x 20 mm	9 x 35 mm	10 x 25 mm
Material	PVC					
Anzahl Schilder / Platte	70	77	60	36	30	
Verpackungseinheit Platten / Box	25	25	25	25	20	

MARKIERUNGAUFKLEBER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE	
Markierungsaufkleber unbeschriftet				
Größe 6 x 15 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0615W	04.420.1581.2	52	
Größe 6 x 15 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0615Y	04.420.1581.8	52	
Größe 7 x 20 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0720W	04.420.1681.2	50	
Größe 7 x 20 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0720Y	04.420.1681.8	50	
Größe 9 x 15 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX0915W	04.420.1781.2	45	
Größe 9 x 15 mm, Farbe gelb	WMS SI2KFX0915Y	04.420.1781.8	45	
Größe 22 x 22 mm, Farbe weiß	WMS SI2KFX2222W	04.420.1881.2	50	
TECHNISCHE DATEN	6 x 15 mm	7 x 20 mm	9 x 15 mm	22 x 22 mm
Material	Vinyl			
Anzahl Schilder / Platte	117	70	78	16
Verpackungseinheit Platten / Box	52	50	45	50

MARKIERUNG FÜR DEN SCHALTSCHRANK UND FÜR TASTER

TYPENSCHILDER FÜR DEN SCHALTSCHRANK



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Typenschilder, PVC, unbeschriftet			
Größe 30 x 70 mm, Farbe weiß	WMS SI2K43070W	04.420.0781.2	20
Größe 30 x 70 mm, Farbe metallic	WMS SI2K43070M	04.420.0781.0	20
Größe 30 x 70 mm, Farbe gelb	WMS SI2K43070Y	04.420.0781.8	20
Größe 60 x 100 mm, Farbe weiß	WMS SI2K460100W	04.420.1081.2	15
Größe 60 x 100 mm, Farbe metallic	WMS SI2K460100M	04.420.1081.0	15
Größe 60 x 100 mm, Farbe gelb	WMS SI2K460100Y	04.420.1081.8	15
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder / Platte	1		

TASTERMARKIERUNG

- Halter Markierungsschild
- Markierungsschild



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Tastermarkierung			
Halter für Markierungsschild	WMS SIT0B05	04.420.1381.0	192
Markierungsschild Größe 15 x 27 mm	WMS SI2K1527W	04.420.1481.2	11
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC		
Anzahl Schilder / Platte	18		
Verpackungseinheit Platten / Box	11		

MARKIERUNGSSCHILDER FÜR DEN TASTER

- Klebeschild



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Tastermarkierung			
Klebeschild Größe 15 x 27 mm, Farbe weiß	WMS SI2K41527W	04.420.1281.2	11
Klebeschild Größe 15 x 27 mm, Farbe metallic	WMS SI2K41527M	04.420.1281.0	11
TECHNISCHE DATEN			
Material	PVC / ACR		
Anzahl Schilder / Platte	18		
Verpackungseinheit Platten / Box	11		

SELOS PRINT ENDLESS – THERMO-TRANSFER-ENDLOS-DRUCKER

Dauerhaft beschriften, endlos flexibel drucken.

Der Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT ENDLESS wurde für den durchgängigen Endlosdruck auf Rollenmaterial entwickelt. So erstellen Sie fortlaufende, präzise Kennzeichnungen – ganz ohne Unterbrechung. Ob Etiketten, Aufkleber oder Markierungsstreifen: Das System bietet exzellente Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit (50,1 mm/s empfohlen), ist einfach zu installieren und komfortabel zu bedienen.



- + Endlos drucken
- + Hohe Druckgeschwindigkeit 50,1 mm/s
- + Mehrzeilige Bedruckungen, Symbole und Barcodes druckbar
- + USB und Netzwerkschnittstelle

THERMO-TRANSFER-ENDLOS-DRUCKER



THERMO-TRANSFER-ENDLOS-DRUCKER SELOS PRINT ENDLESS



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Komplettpaket	selos PRINT ENDLESS EU	0D.000.0001.0	1
Komplettpaket	selos PRINT ENDLESS US	0D.000.0001.1	1
Komplettpaket	selos PRINT ENDLESS UK	0D.000.0001.2	1

Lieferumfang: Thermo-Transfer-Drucker selos PRINT ENDLESS besteht aus 11 Teilen:
Drucker 1x, Band 300 m, Leere Bandnabe 1x, Bandverteiler 1 Set (2 Teile), Etikettenversorgungs-Nabe 1 Set,
AC Adapter 1x, Etikettenführungsplatten 1 Set (2 Teile), Etikettenhalterung 1x,
Power core 1x, USB-Kabel 1x, Schneidvorrichtung WP D-04 1x (optional)

TECHNISCHE DATEN	
Druckverfahren	Thermo-Transfer-Endlos
Auflösung	300 dpi
Drucklänge (max.)	Minimum 200 mm
Druckbreite (max.)	90 mm (mit Schneider: 50 mm)
Abmessungen	333 x 171 x 226 mm
Gewicht	2,5 kg
Schriftarten	Windows True Type
Grafik Formate	png, bmp, jpg, gif, jpeg, tif
Druckgeschwindigkeit	102 mm/s max., 50,1 mm/s vorgeschlagen
Schnittstellen	USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 Base-T, W-LAN (optional)
Spannung	100 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz

ZUBEHÖR



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Zubehör für Thermo-Transfer-Endlos-Drucker selos PRINT ENDLESS			
Schneidvorrichtung	WP D-04	0D.000.0010.0	1
Farbband	WP T-17	0D.000.0011.1	1
Leere Bandrolle	WP T-12	0D.000.0012.0	1
Tray Halter	WP D-02	0D.000.0013.0	1
Bandrolle	WP D-03	0D.000.0014.0	1

MARKIERUNGSTREIFEN / ROLLEN



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Markierungstreifen / Rollen			
Größe 9,8 mm x 60 m	WML 9,8/60	0D.202.7281.0	1
Größe 7,4 mm x 60 m	WML 7,4/60	0D.202.7381.0	1
Größe 2,6 mm x 60 m	WML 2,6/60	0D.S02.7381.0	1
TECHNISCHE DATEN			
Farbe	Weiß		
Verpackungseinheit Platten / Box	10		

SELOS PRINT LASER – LASER-MARKIERUNGS-DRUCKER

Effizient, präzise, wartungsfrei – für die professionelle Beschriftung auf höchstem Niveau.

Der selos PRINT LASER setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Das System arbeitet mit modernster gepulster Lasertechnologie und markiert Materialien direkt – ganz ohne Verbrauchsmaterialien wie Tinte, Bänder oder Toner. So bleibt der Betrieb nahezu wartungsfrei.

Dank hoher Markiergeschwindigkeit und integrierter Sortier- und Stapelfunktionen verkürzt selos PRINT LASER die Durchlaufzeit erheblich. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit integrierter Markiersoftware ermöglicht eine intuitive Bedienung: Beschriftungsdateien oder sogar Bilddaten lassen sich direkt importieren und sofort verarbeiten.



- + Geringe Wartungskosten – keine Farbbänder, kein Verbrauchsmaterial, kaum Pflegeaufwand
- + Magazinaufnahme von bis zu 10 Platten für effiziente Bedruckung
- + Abriebfeste Beschriftung – dauerhafte Markierung auch bei starker Beanspruchung
- + Chemikalien- und UV-beständig – beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Sonneneinstrahlung

LASER-MARKIERUNGS-DRUCKER SELOS PRINT LASER




Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Komplettpaket	selos PRINT LASER EU	0D.000.0000.0	1
Komplettpaket	selos PRINT LASER US	0D.000.0000.1	1
Komplettpaket	selos PRINT LASER UK	0D.000.0000.2	1

Lieferumfang: Laser-Markierungs-Drucker selos PRINT LASER besteht aus 6 Teilen:
Inbusschlüssel 1x, Beschriftungsetiketten 2 Boxen, Schutzbrille 1x, Netzkabel 1x, USB-Kabel 1x, USB 1x

TECHNISCHE DATEN	
Lasersystem	gepulst 1064 nm CW
Laserklasse	IV
CW-Laser-Leistung	20 W
Beschriftungsbereich	150 x 150 mm
Abmessungen	488 x 472 x 538 mm
Gewicht	30,1 kg
Umgebungstemperatur (Betrieb)	10 °C ... 45 °C
Schnittstellen	USB-Typ B Stecker
Spannung	100 V - 240 V / 60 Hz
Stromverbrauch	250 W

BEZEICHNUNGSSCHILDERPLATTEN



Bezeichnung	Typ		Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschilderplatten ohne Beschriftung				
Für Klemmen 1,5 mm²	96 Schilder pro Platte	WMP 3.5-5.8	0D.202.7156.0	20
Für Klemmen 1,5 mm²	96 Schilder pro Platte	WMP 3.5-10	0D.202.7056.0	20
Für Klemmen 2,5 mm²	72 Schilder pro Platte	WMP 5.10-5.8	0D.203.7156.0	20
Für Klemmen 2,5 mm²	72 Schilder pro Platte	WMP 5.10-10	0D.203.7056.0	20
Für Klemmen 4 mm²	60 Schilder pro Platte	WMP 6.10-5.8	0D.204.7156.0	20
Für Klemmen 4 mm²	60 Schilder pro Platte	WMP 6.10-10	0D.204.7056.0	20
Für Klemmen 6 mm²	42 Schilder pro Platte	WMP 8-5.8	0D.206.7156.0	20
Für Klemmen 6 mm²	42 Schilder pro Platte	WMP 8-10	0D.206.7056.0	20
Für Klemmen 10 mm²	36 Schilder pro Platte	WMP 10-5.8	0D.210.7156.0	20
Für Klemmen 10 mm²	36 Schilder pro Platte	WMP 10-10	0D.240.7056.0	20

ZUBEHÖR ABSAUGEINRICHTUNG



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Absaugeinrichtung	DUSTCOLLECT 210V EU	0D.000.0020.0	1
Absaugeinrichtung	DUSTCOLLECT 110V US	0D.000.0020.1	1
Absaugeinrichtung	DUSTCOLLECT 210V UK	0D.000.0020.2	1

BEZEICHNUNGSMATERIAL


BEZEICHNUNGSSCHILDTRÄGER

- Für alle Klemmen



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschildträger			
Für Baubreite 3,5 mm	ZS 001	OD.202.7455.0	100
Für Baubreite 3,5 mm	ZS 002	OD.202.7555.0	100
Für Baubreite 5,1 mm	ZS 003	OD.203.7455.0	100
Für Baubreite 5,1 mm	ZS 004	OD.203.7555.0	100

BEZEICHNUNGSSCHILDTRÄGER



Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschildträger			
Bezeichnungsschildträger	ZS 502	OD.200.7055.0	200
Bezeichnungsschildträger	ZS 503	OD.200.7155.0	100

BEZEICHNUNGSSCHILDTRÄGER



**OD.200.7255.0
für Endklammer**
OD.200.0655.0
OD.200.0155.0
OD.200.0255.0
OD.200.0355.0

**OD.200.7355.0
für Endklammer**
OD.200.0555.0

**OD.200.7455.0
für Endklammer**
OD.200.0355.0
OD.200.0655.0


**OD.200.7555.0
für Endklammer**
OD.200.0655.0



**OD.200.7655.0
für TS35**

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	VPE
Bezeichnungsschildträger für Endklammern			
Für Baubreite 8 mm	ZS 0846	OD.200.7255.0	100
Für Baubreite 12,25 mm	ZS 1246	OD.200.7355.0	100
Für Baubreite 8 mm	ZS 0832	OD.200.7455.0	100
Für Baubreite 8 mm	ZS 0632	OD.200.7555.0	100
Bezeichnungsschildträger für TS35			
	ZS 2042	OD.200.7655.0	20

Anwendungsbeispiele



BEDRUCKTE BEZEICHNUNGSSCHILDER FÜR REIHENKLEMMEN

BEDRUCKTE BEZEICHNUNGSSCHILDERPLATTEN MIT SONDERZEICHEN

- WMP 3.5-5.8 (96 Schilder pro Platte)
- WMP 5.10-5.8 (72 Schilder pro Platte)
- WMP 6.10-5.8 (60 Schilder pro Platte)
- WMP 8-5.8 (42 Schilder pro Platte)
- WMP 10-5.8 (36 Schilder pro Platte)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	WMP 3.5-5.8 Größe 3,5 mm	WMP 5.10-5.8 Größe 5,1 mm	WMP 6.10-5.8 Größe 6,1 mm	WMP 8-5.8 Größe 8 mm	WMP 10-5.8 Größe 10 mm
⊕	0D.202.0156.0	0D.203.0156.0	0D.204.0156.0	0D.206.0156.0	0D.210.0156.0
⊖	0D.202.0256.0	0D.203.0256.0	0D.204.0256.0	0D.206.0256.0	0D.210.0256.0
L1	0D.202.0356.0	0D.203.0356.0	0D.204.0356.0	0D.206.0356.0	0D.210.0356.0
L2	0D.202.0456.0	0D.203.0456.0	0D.204.0456.0	0D.206.0456.0	0D.210.0456.0
L3	0D.202.0556.0	0D.203.0556.0	0D.204.0556.0	0D.206.0556.0	0D.210.0556.0
N	0D.202.0656.0	0D.203.0656.0	0D.204.0656.0	0D.206.0656.0	0D.210.0656.0
-	0D.202.0756.0	0D.203.0756.0	0D.204.0756.0	0D.206.0756.0	0D.210.0756.0
+	0D.202.0856.0	0D.203.0856.0	0D.204.0856.0	0D.206.0856.0	0D.210.0856.0
⚠	0D.202.0956.0	0D.203.0956.0	0D.204.0956.0	0D.206.0956.0	0D.210.0956.0
L1, L2, L3, N, PE	0D.202.1056.0	0D.203.1056.0	0D.204.1056.0	0D.206.1056.0	0D.210.1056.0

BEDRUCKTE BEZEICHNUNGSSCHILDERPLATTEN MIT NUMMERN

- WMP 3.5-5.8 (96 Schilder pro Platte)
- WMP 5.10-5.8 (72 Schilder pro Platte)
- WMP 6.10-5.8 (60 Schilder pro Platte)
- WMP 8-5.8 (42 Schilder pro Platte)
- WMP 10-5.8 (36 Schilder pro Platte)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
WMP 3.5-5.8 Größe 3,5 mm		WMP 5.10-5.8 Größe 5,1 mm	
0-15	0D.202.1156.0	1-12	0D.203.1156.0
1-16	0D.202.1256.0	13-24	0D.203.1256.0
17-32	0D.202.1356.0	25-36	0D.203.1356.0
33-48	0D.202.1456.0	37-48	0D.203.1456.0
49-64	0D.202.1556.0	49-60	0D.203.1556.0
65-80	0D.202.1656.0	61-72	0D.203.1656.0
81-96	0D.202.1756.0	73-84	0D.203.1756.0
97-112	0D.202.1856.0	85-96	0D.203.1856.0
		97-108	0D.203.1956.0
		109-120	0D.203.2056.0

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
WMP 6.10-5.8 Größe 6,1 mm		WMP 8-5.8 Größe 8 mm	
1-10	0D.204.1156.0	1-7	0D.206.1156.0
11-20	0D.204.1256.0	8-14	0D.206.1256.0
21-30	0D.204.1356.0	15-21	0D.206.1356.0
31-40	0D.204.1456.0	22-28	0D.206.1456.0
41-50	0D.204.1556.0	29-35	0D.206.1556.0
51-60	0D.204.1656.0	36-42	0D.206.1656.0
61-70	0D.204.1756.0	43-49	0D.206.1756.0
71-80	0D.204.1856.0	50-56	0D.206.1856.0
81-90	0D.204.1956.0	57-63	0D.206.1956.0
91-100	0D.204.2056.0	64-70	0D.206.2056.0
101-110	0D.204.2156.0	71-77	0D.206.2156.0
111-120	0D.204.2256.0	78-84	0D.206.2256.0
		85-91	0D.206.2356.0
		92-98	0D.206.2456.0
		99-105	0D.206.2556.0
		106-112	0D.206.2656.0

Bezeichnung	Bestell-Nr.
WMP 10-5.8 Größe 10 mm	
1-6	0D.210.1156.0
7-12	0D.210.1256.0
13-18	0D.210.1356.0
19-24	0D.210.1456.0
25-30	0D.210.1556.0
31-36	0D.210.1656.0
37-42	0D.210.1756.0
43-48	0D.210.1856.0
49-54	0D.210.1956.0
55-60	0D.210.2056.0
61-66	0D.210.2156.0
67-72	0D.210.2256.0
73-78	0D.210.2356.0
79-84	0D.210.2456.0
85-90	0D.210.2556.0
91-96	0D.210.2656.0
97-102	0D.210.2756.0
103-108	0D.210.2856.0
109-114	0D.210.2956.0
115-120	0D.210.3056.0




SELOS REIHENKLEMMEN



REC. TO
DIN EN 60335-1


Zwei Produktfamilien, zwei Verbindungstechniken, unzählige Möglichkeiten.

Unsere Reihenklemmen mit Schraub- oder Push-In-Anschluss sind die ideale Wahl für jeden Schaltschrank – ob im Maschinen- und Anlagenbau, in der Energietechnik oder der Gebäudeinstallation. selos Reihenklemmensysteme überzeugen durch einfaches Handling und ein einheitliches Zubehörkonzept. Mit kundenspezifischen Lösungen und einem umfassenden Serviceportfolio passen wir unsere Produkte individuell an Ihre Anforderungen an.



SELOS WTPN

Anschlussart:
Push-In-Anschluss
Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm² bis 16 mm²



SELOS WTN

Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsquerschnitt:
1,5 mm² bis 240 mm²

IHR MEHRWERT

- + Kompaktes Design, mit mehrstöckigen Ausführungen und Funktionsklemmen
- + RoHS-konform (bleifrei) ohne Ausnahmen
- + Relevante Marktzulassungen
- + Umfangreiches Zubehörsystem für Push-In- und Schraubtechnik wie z. B. Steck- und Reduzierbrücken

SELOS PLAN

Online Reihenklemmen-Konfigurator

VORTEILE

- Schnellere Planung
- Vollständige Dokumentation
- Schnelle Preisangabe
- Keine Mindestmenge
- Kurzfristige Lieferung, da alle Artikel auf Lager



QR-Code scannen – Planungstool selos PLAN nutzen für eine übersichtliche, visuelle Darstellung Ihrer DIN-Schienen-Baugruppe.



INFOS TO GO

Auf unserer Internetseite finden Sie sämtliche Broschüren von Wieland Electric zum Download:

<https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads>

Für Sie interessant:

REIHENKLEMMEN KATALOG

Reihenklemmen mit Schraub- und Push-In-Anschluss

Bestell-Nr. 0500.0



SELOS AUF EINEN BLICK

Reihenklemmen in der Übersicht.


Bestell-Nr. 0511.0



Wieland on YouTube:

Sehen Sie unsere Lösungen in Bewegung

<https://www.youtube.com/user/WielandElectric>



Technische Beratung: Industry Solutions

Fon: +49 951 9324-991

E-Mail: industry@wieland-electric.com

Weltweit: <https://wie.li/kontaktinternational>



ONLY ONE TAP AWAY

Unser Wieland E-Shop:

In unserem Online-Shop finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel online mit Verfügbarkeitsprüfung.

<https://eshop.wieland-electric.com>



QR-Code scannen –
Produkte im E-Shop
ansehen.





wieland

HEADQUARTER

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Deutschland

Fon +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

0521.0 MC 02/26

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

www.wieland-electric.com