
wieland



selos NEW GENERATION

BORNES SUR RAIL DIN

Avec les technologies de connexion à vis et push-in.

HELLO
WIELAND ELECTRIC

Tradition et innovation - Wieland représente la synergie de ces deux principes directeurs depuis plus de 100 ans.

Chez Wieland Electric, nous sommes fiers d'être le leader mondial du marché des connexions électriques et nous nous concentrons depuis notre création sur des technologies sûres et innovantes. Les débuts de notre succès remontent à la légendaire pince Wieland, le tout premier connecteur électrique sûr. Depuis lors, l'innovation nous a poussés à développer des moyens plus sûrs et plus efficaces pour électrifier le monde.

L'accent est mis sur les secteurs « Installation Systems » et « Safety Automation ».
Le secteur Installation Systems se concentre sur la distribution d'énergie décentralisée pour les constructions modulaires, l'automatisation des bâtiments, le chargement des véhicules électriques et les solutions d'éclairage. Dans le secteur Safety Automation, l'accent est mis sur les systèmes et les services pour la sécurité fonctionnelle des machines dans les secteurs de la construction mécanique et de l'énergie éolienne.

Nous sommes aux côtés de nos clients à chaque étape du projet, dès le début. Nos experts proposent des conseils, des services sur site et une assistance technique. Nous nous considérons comme des prestataires de services, des formateurs et des experts en la matière.

1910
Fondée à Bamberg

1500 +
Employés dans le monde entier

70 +
Pays dans le monde entier

SOMMAIRE

5 Un système – de nombreuses possibilités
6 Nouvelle série de produits selos WTPN + selos WTN
7 Vue d'ensemble des types de terminaux
8 Vue d'ensemble des options de couleur du bornier
9 Vue d'ensemble de la plaque de séparation
10 selos PLAN – Configurateur de bornier en ligne
12 selos WTPN – Connexion push-in
54 selos WTN – Connexion à vis
92 selos WRTN – Bornes à haut courant
106 Accessoires
140 FAITS & DONNÉES
142 Fabrication personnalisée de borniers
143 Index
147 Informations et contacts













SELOS NOUVELLE GÉNÉRATION
CRÉER L'AVENIR – **UN SYSTÈME – DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS**

Depuis des années, les selos de Wieland Electric sont synonymes de borniers de haute qualité. Avec la nouvelle génération de selos, « selos NOUVELLE GÉNÉRATION », nous combinons la technologie à vis et push-in sous un seul nom, complétée par des accessoires uniformes, une sélection simple et une qualité sans compromis. Le résultat : performances accrues, plus de polyvalence et un système optimisé pour toutes les applications.


Nos borniers WTPN selos avec technologie push-in permettent un câblage rapide et sans outil – en toute sécurité et efficacement dans chaque application. Pour une polyvalence maximale, la série selos WTN offre une technologie de connexion à vis éprouvée, ce qui la rend idéale pour une large gamme d'applications.

Les deux séries sont entièrement prises en charge par le logiciel de planification selos PLAN, qui garantit un flux de travail de projet fluide et efficace, de la conception à l'achèvement. Une représentation claire et visuelle de votre assemblage de rail DIN dans le PLAN selos simplifie la configuration, et avec le puissant système de marquage, vous pouvez créer des étiquettes pour les borniers, les étiquettes et les marquages de câbles – le nouveau système de marquage continu rend également le processus plus rentable. Les services d'assemblage, les solutions spécifiques au client et un portefeuille de services complet nous permettent d'adapter nos produits aux besoins individuels de nos clients.

VOTRE AVANTAGE :

+ OUTIL DE PLANIFICATION INTUITIF SELOS PLAN
+ CÂBLAGE SÉCURISÉ AVEC CONNEXION PUSH-IN
+ SYSTÈME DE MARQUAGE COHÉRENT
+ UNE GAMME UNIQUE D'ACCESSOIRES COMPATIBLES


+ Pérenne – 100 % sans plomb
+ Nouvelle série push-in pour 2.5 mm² et 6 mm²
+ Service de montage



NOUVELLE SÉRIE DE PRODUITS **SELOS** WTPN + **SELOS** WTN


UL 94 V-0


HVAC ready acc. to DIN EN 60335-1



SELOS WTPN


- Type de connexion : **Raccordement push-in**
- Capacité (ou Section) de raccordement : **de 0,14 à 25 mm² ou de 26 AWG à 4 AWG**






SELOS WTN

- Type de connexion : **Raccordement à vis**
- Capacité (ou Section) de raccordement : **de 0,14 à 240 mm² ou de 26 AWG à 500 kcmil**




VOS AVANTAGES


+ Un design compact, avec une version multi-niveau
  → **jusqu'à 66 % d'économie d'espace avec la version à 3 niveaux**
+ Conforme RoHS (sans plomb) sans exception
+ Certifications et homologations internationales
+ Données EPLAN, configurateur en ligne (selos PLAN), soutiens de projet
  → **continu**
+ Vaste système d'accessoires pour la technologie Push-in & à vis, Par exemple, des cavaliers de réduction pour la connexion entre différentes sections transversales de terminaison de rail DIN
  → **moins de stocks, plus d'efficacité, plus de flexibilité**



VUE D'ENSEMBLE DES **TYPES DE SELOS**



SELOS WTPN



SELOS WTN



	1,5 mm² AWG 14	2,5 mm² AWG 12	4 mm² AWG 10	6 mm² AWG 8	10 mm² AWG 6	16 mm² AWG 3	35 mm² AWG 1+2+3	50 mm² AWG 1+6	95 mm² AWG 4/0	150 mm² 300 kcmil	240 mm² 500 kcmil
1 BORNES **DE TRAVERSÉE**	Page **16**	Page **20** Page **61**	Page **38** Page **72**	Page **46** Page **81**	Page **50** Page **83**	Page **52** Page **85**	Page **86**	Page **86**	Page **86**	Page **87**	Page **87**
2 BORNES **MULTICONDUCTEURS**	Page **17**	Page **21** Page **62**	Page **39** Page **73**								
3 BORNES **SECTIONNABLES À COUTEAU**		Page **26** Page **68**	Page **42** Page **74**								
4 BORNES **ENFICHABLES**	Page **58**	Page **32**									
5 BORNES **DE FUSIBLE**		Page **27** Page **68**	Page **42** Page **74**	Page **49**	Page **84**						
6 BORNES **DE FONCTION**	Page **59**	Page **28** Page **65**	Page **43** Page **77**	Page **82**							
7 BORNES **DE TERRE**	Page **18**	Page **24** Page **70**	Page **40** Page **79**	Page **47** Page **82**	Page **51** Page **83**	Page **53** Page **85**	Page **88**	Page **88**	Page **88**		

SELOS WRTN **POUR COSSES A OEIL**

	16 mm² AWG 3	25 mm² AWG 3+4	35 mm² AWG 1+2+3	50 mm² AWG 1+2+3	70 mm² AWG 2/0	95 mm² AWG 4/0	120 mm² 250 kcmil	150 mm² 300 kcmil	185 mm² 350 kcmil	240 mm² 500 kcmil
BORNES **À HAUT COURANT**	Page **94**	Page **96**	Page **97**	Page **98**	Page **99**	Page **100**	Page **101**	Page **102**	Page **103**	Page **104**

VUE D'ENSEMBLE DES **OPTIONS DE COULEUR DU BORNIER**


Les couleurs standard sont le gris et le bleu ; pour les connecteurs à vis, le rouge est également inclus.

		N ° DE PIÈCE	COULEUR	COULEUR RAL
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**0**	Gris	similaire RAL 7032
		XX.XXX.XXXX.**1**	Noir	similaire RAL 9005
		XX.XXX.XXXX.**2**	Blanc	similaire RAL 9003
		XX.XXX.XXXX.**3**	Gris ardoise	similaire RAL 7015
		XX.XXX.XXXX.**4**	Marron	similaire RAL 3009
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**5**	Rouge	similaire RAL 3013
STANDARD		XX.XXX.XXXX.**6**	Bleu	similaire RAL 5012
		XX.XXX.XXXX.**7**	Vert	similaire RAL 6017
		XX.XXX.XXXX.**8**	Jaune	similaire RAL 1012
		XX.XXX.XXXX.**9**	Orange	similaire RAL 2008

DE NOMBREUSES VARIANTES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE ; VOIR LE TABLEAU POUR LES COULEURS.


VUE D'ENSEMBLE DE LA **PLAQUE DE SÉPARATION**


N ° DE PIÈCE	TYPE	COULEUR	HAUTEUR EN MM	LARGEUR EN MM	UTILISATION AVEC	UTILISATION AVEC COUVERCLE	REMARQUE
0D.202.1055.0	TW 001	Gris	40	57	WTN / WTPN	-	Snap-on
0D.203.1055.0	TW 003	Gris	40	72,5	WTN / WTPN	-	Snap-on
0D.206.1055.0	TW 002	Gris	47	69,5	WTN / WTPN	-	Snap-on
0D.S04.1055.9	TW 001 WTN	Orange	15,8	16	WTN 2.5 / 4	-	Intégré dans le bornier
0D.S04.1155.9	TW 005 WTN	Orange	33,9	46	WTN 2.5 / 4	-	Encliquetable sur la borne
0D.S04.1255.9	TW 008 WTN	Orange	52,3	52	WTN 2.5 / 4 / 6	-	Snap-on
0D.S06.1055.9	TW 002 WTN	Orange	19	23,1	WTN 6 / 10	-	Intégré dans le bornier
0D.S06.1155.9	TW 006 WTN	Orange	44,5	80	WTN 6 TD	-	Intégré dans le bornier
0D.S06.1255.9	TW 007 WTN	Orange	42,5	72	WTN 6 TD	-	Intégré dans le bornier
0D.S10.1055.9	TW 009 WTN	Orange	57,5	58,9	WTN 10 / 16	-	Snap-on
0D.S16.1055.9	TW 004 WTN	Orange	15,2	28,7	WTN 16 / 35	-	Intégré dans le bornier
0D.S16.1155.0	TW 001 WRTN	Gris	51,3	50,2	WRTN 16 / 35	ADWRTN 16 / 35 / 50 / 120	Bornes pour WRTN
0D.S35.1055.9	TW 010 WTN	Orange	66,5	66,9	WTN / WRTN / WTPN	-	Snap-on
0D.S50.1155.0	TW 002 WRTN	Gris	73,9	151,5	WRTN 50 / 120	ADWRTN 16 / 35 / 50 / 120	Bornes pour WRTN




SELOS PLAN

Configurateur de bornier en ligne. Le moyen **rapide** d'obtenir un **RAIL DIN** pré-assemblé complet :





Conception dans le système IAO



Sélection du produit

STEP 01

STEP 02

PLANIFICATION RAPIDE

La simple intégration du PLAN SELOS dans votre environnement CAE vous permettra de planifier et de répondre beaucoup plus rapidement.

DOCUMENTATION COMPLÈTE

En Un clic, vous pouvez télécharger la documentation complète de votre assemblage configuré, y compris une nomenclature - aucune inscription n'est requise.

TARIFICATION RAPIDE


Envoyez-nous votre dossier de PLAN selos et recevez immédiatement votre offre spécifique parfaitement adaptée à vos besoins.

ACCÉLÉRER LES **PROCESSUS** GAGNER EN **EFFICACITÉ**

Des délais serrés et des changements de conception de dernière minute ? Pas de problème. En tant que partenaire de confiance, nous sommes équipés pour gérer des délais courts et des lots de petite taille, en fournissant des résultats précis, à temps, à chaque fois.
Vous pouvez compter sur nous !




Documentation



Demande de prix/commande

STEP **03**

STEP **04**



RÉDUIRE LES COÛTS


Nous livrons exactement la quantité dont vous avez besoin – ni plus ni moins. Cela réduit les stocks excédentaires et vous aide à économiser sur les frais d'entreposage et de logistique.

PRÊT À INSTALLER

Pré-testés et entièrement configurés, nos assemblages de borniers sont personnalisés en fonction de vos besoins exacts.
Livrés prêts à l'emploi, ils éliminent les étapes d'assemblage supplémentaires, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

SELOS WTPN – BORNES SUR RAIL DIN AVEC **CONNEXION PUSH-IN.**

Câblage sans effort – avec ou sans outil ! Les borniers selos WTPN sont dotés d'une technologie d'insertion intuitive pour une connexion rapide et sans outil des conducteurs. Les conducteurs rigides ou souples peuvent être insérés directement sans outil. Pour accélérer encore le temps d'installation, la série propose des cavaliers enfichables, un marquage continu en bande, des logiciels de planification et de conception, des systèmes d'étiquetage et bien plus encore.



+ 2, 3 ou 4 borniers de connexion (communs) d'alimentation et de mise à la terre
+ Bornes multi-niveaux à 2 ou 3 niveaux
+ Bornes de déconnexion du fusible, du couteau et du transformateur de courant
+ Borniers à fonction spéciale – capteur, moteur, diode, enfichable et plus
+ Tous les types de conducteurs possibles : solides, à brins fins et multibrins





CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE


+ Section de raccordement : jusqu'à 16 mm^2 / AWG 4
+ Intensité nominale : jusqu'à 76 A CEI / 82 A UL 1059 / CSA 158 / 82 A CSA
+ Tension nominale : jusqu'à 1000 V (CEI) / 600 V (UL 1059 / CSA)

SELOS WTPN – BORNES SUR RAIL DIN AVEC **CONNEXION PUSH-IN.**




RACCORDEMENT DE DIVERS TYPES DE CONDUCTEURS POSSIBLES

- Conducteurs solides
- Conducteurs multibrins
- Conducteurs à brin fin avec et sans embouts




RACCORDEMENT AVEC OU SANS OUTIL

- Conducteurs rigides ou munis d'embouts – raccordement direct sans outil
- Raccorder les conducteurs souples avec un tournevis plat ou cruciforme
- Raccordement intuitif des conducteurs et résistante aux vibrations



FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

- Point de test intégré pour le dépannage et la mise en service
- Le bouton-poussoir intégré permet de libérer tous les types de conducteurs avec un tournevis plat ou cruciforme
- Bornes sans vis, encliquetables à la terre




UN DESIGN PEU ENCOMBRANT

- Haute densité à seulement 3,5 mm jusqu'à 300 V, 15 A, 14 AWG
- Multiconducteur et multi-niveau avec jusqu'à 66 % d'économie d'espace
- Fentes de cavalier à deux rangées pour un étiquetage facile (guirlande)




PLUG & PLAY

- Canaux de pontage doubles
- Barrettes de pontage enfichables
- Adaptateur de test enfichable
- Isolateur enfichable pour un fonctionnement sans erreur, car la fiche peut être complètement retirée
- Montage des composants pour résistances, diodes, etc. – installation rapide et facile, aucune soudure requise (voir page 141)



Sous réserve de modifications techniques

LE SYSTÈME DE PONTAGE – UNE TECHNOLOGIE PARFAITE



UNE TECHNOLOGIE PARFAITE

- Les barres de courant en cuivre garantissent une faible résistance de contact



EXTRÊMEMENT ROBUSTE !


- Toujours en parfaite position
- Connexion résistante aux vibrations



NOMBRE DE PÔLES AJUSTABLE


- Facile à enlever
- Identification facile des circuits

LE SYSTÈME DE MARQUAGE – UNE IDENTIFICATION FIABLE




BANDES DE MARQUAGE – FIABLES

- Adhérence optimale
- Renforce la fiabilité de l'assemblage sur rail DIN



BANDE CONTINUE – EFFICACE

- L'installation de montage pour les bandes sans fin permet un marquage en une seule étape de l'ensemble
- Marquage complet
- Bandes de désignation disponibles dans le shop




BANDES DE MARQUAGE – INDIVIDUELLES

- Étiquetage individuel avec un minimum d'effort
- Optimal pour l'entretien et la maintenance - étiquettes d'identification pré-imprimées et prêtes à l'emploi

SELOS WTPN · 1,5 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 1.5 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 1.5	5D.202.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 1.5 BL	5D.202.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	3,5 mm / 46,6 mm / 30,63 mm
Longueur de ruban de fil	8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 1,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 1,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-14
Intensité nominale	17,5 A	15 A
Tension nominale	500 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5	0D.202.2055.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	

WTPN 1.5 D1/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 1.5 D1/2	5D.202.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 1.5 D1/2 BL	5D.202.5055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	3,5 mm / 58 mm / 30,63 mm
Longueur de ruban de fil	8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 1,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 1,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-14
Intensité nominale	17,5 A	15 A
Tension nominale	500 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 D1/2	0D.202.2155.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

WTPN 1.5 D2/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 1.5 D2/2	5D.202.5155.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 1.5 D2/2 BL	5D.202.5155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	3,5 mm / 69,5 mm / 30,63 mm
Longueur de ruban de fil	8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 1,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 1,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-14
Intensité nominale	17,5 A	15 A
Tension nominale	500 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 D2/2	0D.202.2255.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 1,5 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTPN 1.5 E VB

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTPN 1.5 E VB	5D.202.6955.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

WTPN 1.5 E

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTPN 1.5 E	5D.202.7055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

WTPN 1.5 EL PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne multi-niveauxé	gris/vert-jaune	WTPN 1.5 EL PE	5D.202.6755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 1,5 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 1.5 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 1.5 PE	5D.202.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 47,2 mm / 30,6 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5	0D.202.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 1.5 GN	0D.202.2055.7	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	

WTPN 1.5 D1/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 1.5 D1/2 PE	5D.202.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 58 mm / 30,6 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 D1/2	0D.202.2155.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 1.5 D1/2 GN	0D.202.2155.7	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

WTPN 1.5 D2/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 1.5 D2/2 PE	5D.202.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 69,5 mm / 30,6 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 D2/2	0D.202.2255.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 1.5 D2/2 GN	0D.202.2255.7	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 1,5 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 1.5 E PE


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,4x2,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 1.5 E PE	5D.202.9655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		3,5 mm / 69 mm / 41,2 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 1,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 1,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 1.5 E	0D.202.2355.0	
Fiche de test		PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 1.5	0D.202.8155.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 1.5




ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 1.5-2	0D.202.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTPN 1.5-3	0D.202.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTPN 1.5-4	0D.202.3427.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTPN 1.5-10	0D.202.4027.5	
Barre de cavalier	20 pôles	IVB WTPN 1.5-20	0D.202.5027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 2.5 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 2.5	5D.203.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 2.5 BL	5D.203.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 49 mm / 35 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5	0D.203.2055.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	

WTPN 2.5 D1/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 2.5 D1/2	5D.203.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 2.5 D1/2 BL	5D.203.5055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 60,8 mm / 35 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 D1/2	0D.203.2155.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 D2/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 2.5 D2/2	5D.203.5155.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 2.5 D2/2 BL	5D.203.5155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 72,6 mm / 35 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		26-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 D2/2	0D.203.2255.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTPN 2.5 E VB

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTPN 2.5 E VB	5D.203.6955.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 69,2 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		22 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTPN 2.5 E	5D.203.7055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		22 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


WTPN 2.5 E D0X

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Diode 1N4007 (1 A)







D01



D02



D04



D03


Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de diode	gris	WTPN 2.5 E D01	5D.203.8655.0	
Borne de diode	gris	WTPN 2.5 E D02	5D.203.8755.0	
Borne de diode	gris	WTPN 2.5 E D03	5D.203.8855.0	
Borne de diode	gris	WTPN 2.5 E D04	5D.203.8955.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		0,5 A	0,5 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE MULTI-NIVEAUX

WTPN 2.5 EL PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6X3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne multi-niveaux	gris/vert-jaune	WTPN 2.5 EL PE	5D.203.6755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 69,2 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		22 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E3 VB

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne multi-niveaux	noir	WTPN 2.5 E3 VB	5D.203.6855.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		22 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E3

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne multi-niveaux	gris	WTPN 2.5 E3	5D.203.7155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		20 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE MULTI-NIVEAUX

WTPN 2.5 E3L PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne multi-niveaux	gris/vert-jaune	WTPN 2.5 E3L PE	5D.203.6655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		20 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 2.5 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 PE	5D.203.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 49 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5	0D.203.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 2.5 GN	0D.203.2055.7	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 D1/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 D1/2 PE	5D.203.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 60,8 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 D1/2	0D.203.2155.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 2.5 D1/2 GN	0D.203.2155.7	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 D2/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 D2/2 PE	5D.203.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 72,6 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 D2/2	0D.203.2255.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 2.5 D2/2 GN	0D.203.2255.7	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 2.5 E PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 E PE	5D.203.9655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 69 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E	0D.203.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E3 PE


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 E3 PE	5D.203.9755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 102,7 mm / 57 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E3	0D.203.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 2.5



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	
Barre de cavalier	20 pôles	IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	
Barre de cavalier	pour couper	IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R4	0D.203.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT

WTPN 2.5 TKM

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 2.5 TKM	5D.203.2055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 61,7 mm / 36,6 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		20 A	16 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 TK...	0D.203.1955.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E TKM

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 2.5 E TKM	5D.203.2255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 78,5 mm / 47,6 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		20 A	haut : 18 A / bas : 20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E TKM	0D.203.3055.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 D2/2 TKM

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 2.5 D2/2 TKM	5D.203.2455.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 85 mm / 36,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		20 A	haut : 18 A / bas : 20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E TKM	0D.203.3155.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE FUSIBLE


WTPN 2.5 FSI … 5X20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSI 5X20





FSI24 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 2.5 FSI 5X20	5D.203.4455.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 2.5 FSI24 5X20	5D.203.4555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,2 mm / 61,7 mm / 83,2 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		Dépendant du fusible	10 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 TK...	0D.203.1955.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


WTPN 2.5 E FSI … 5X20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSI 5X20



FSI24 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 2.5 E FSI 5X20	5D.203.4655.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 2.5 E FSI24 5X20	5D.203.4755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,2 mm / 78,5 mm / 94,2 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		6,3 A	10 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E TKM	0D.203.3055.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE CONNEXION

WTPN 2.5 TKG

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Personnalisable avec une diode ou une résistance







Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTPN 2.5 TKG		5D.203.4055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 61,7 mm / 56,2 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		6 A	6 A		
Tension nominale		400 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 TK...		0D.203.1955.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E TKG

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Personnalisable avec une diode ou une résistance





Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTPN 2.5 E TKG		5D.203.4255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 78,5 mm / 56,2 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		20 A	haut : 6 A / bas : 20 A		
Tension nominale		400 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E TKM		0D.203.3055.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT

WTPN 2.5 TK

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 2.5 TK		5D.203.4155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 61,7 mm / 35 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			22-12		
Intensité nominale		20 A	18 A		
Tension nominale		400 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 TK...		0D.203.1955.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	
Fiche à diode	gris	DIST-D 2.5 TK		0D.203.8555.0	

WTPN 2.5 E TK

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 2.5 E TK		5D.203.4355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 78,5 mm / 46 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		20 A	haut : 18 A / bas : 20 A		
Tension nominale		400 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E TKM		0D.203.3055.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	
Fiche à diode	gris	DIST-D 2.5 TK		0D.203.8555.0	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNIER

WTPN 2.5 PI4

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre de bornes : 4



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Bornier	gris	WTPN 2.5 PI4		5D.203.1055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		60 mm / 22,3 mm / 84 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		24 A	600 A		
Tension nominale		800 V	20 V		
Tension nominale d'impulsion		8 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 PI8

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre de bornes : 8



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Bornier	gris	WTPN 2.5 PI8		5D.203.1155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		60 mm / 42,6 mm / 84 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		24 A	20 A		
Tension nominale		800 V	600 V		
Tension nominale d'impulsion		8 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 PI10

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre de bornes : 10



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Bornier	gris	WTPN 2.5 PI10		5D.203.1255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		84 mm / 60 mm / 84 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale		24 A	20 A		
Tension nominale		800 V	600 V		
Tension nominale d'impulsion		8 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNIER

WTPN 2.5 PI16

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre de bornes : 16



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornier	gris	WTPN 2.5 PI16	5D.203.1355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		60 mm / 83,3 mm / 84 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 PI20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre de bornes : 20




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornier	gris	WTPN 2.5 PI20	5D.203.1455.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		60 mm / 103,6 mm / 84 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 V	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² AVEC CONNEXION ENFICHABLE

WTPN 2.5 P/F


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 2.5 P/F	5D.203.2555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 51 mm / 35,02 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 P/F	0D.203.2955.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E P/F

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 2.5 E P/F	5D.203.2655.0	
Borne d'alimentation	noir	WTPN 2.5 E P/F VB	5D.203.6555.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 74,9 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E P/F	0D.203.1855.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 2.5 … P/F …



WTPN 2.5 PGA
5D.903.0055.0

WTPN 2.5 PGB
5D.903.0155.0

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Soulagement des contraintes, 2 pôles	noir	WN SR 02P	0D.203.8255.1	
Soulagement des contraintes, 4 pôles	noir	WN SR 04P	0D.203.8355.1	
Loquet	orange	WN PR	0D.203.8455.9	
Fiche femelle, 1 pôles	gris	WTPN 2.5 PGA	5D.903.0055.0	
Fiche femelle, 1 pôles	gris	WTPN 2.5 PGB	5D.903.0155.0	
Fiche femelle, 2 pôles	gris	WTPN 2.5 PG02P	5D.903.0255.0	
Fiche femelle, 3 pôles	gris	WTPN 2.5 PG03P	5D.903.0355.0	
Fiche femelle, 4 pôles	gris	WTPN 2.5 PG04P	5D.903.0455.0	
Fiche femelle, 5 pôles	gris	WTPN 2.5 PG05P	5D.903.0555.0	
Fiche femelle, 6 pôles	gris	WTPN 2.5 PG06P	5D.903.0655.0	
Fiche femelle, 7 pôles	gris	WTPN 2.5 PG07P	5D.903.0755.0	
Fiche femelle, 8 pôles	gris	WTPN 2.5 PG08P	5D.903.0855.0	
Fiche femelle, 1 pôles	verte-jaune	WTPN 2.5 PGA PE	5D.903.9055.0	
Fiche femelle, 1 pôles	verte-jaune	WTPN 2.5 PGB PE	5D.903.9155.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² AVEC CONNEXION ENFICHABLE

WTPN 2.5 P/F PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5







Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 P/F PE		5D.203.9355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 51 mm / 35 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale					
Tension nominale		800 V	600 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 P/F PE		0D.203.2955.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 E P/F PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 2.5 E P/F PE		5D.203.9855.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 74,9 mm / 46 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			26-12		
Intensité nominale					
Tension nominale		500 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 2.5 E P/F		0D.203.1855.0	
Fiche de test		PS 2.5		0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5		0D.203.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE L'ACTIONNEUR DU CAPTEUR

WTPN 2.5 SNK01

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre d'initiateurs : 4






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de l'actionneur du capteur	gris	WTPN 2.5 SNK01	5D.203.8055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12 AWG (bouchons 26-14 AWG)	
Intensité nominale		24 A (prises 17,5 A)	20 A (prises 10 A)	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution				
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 SNK02

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre d'initiateurs : 8






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de l'actionneur du capteur	gris	WTPN 2.5 SNK02	5D.203.8155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12 AWG (bouchons 26-14 AWG)	
Intensité nominale		24 A (prises 17,5 A)	20 A (prises 10 A)	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution				
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 SNK03

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre d'initiateurs : 12





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de l'actionneur du capteur	gris	WTPN 2.5 SNK03	5D.203.8255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12 AWG (bouchons 26-14 AWG)	
Intensité nominale		24 A (prises 17,5 A)	20 A (prises 10 A)	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution				
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE DE L'ACTIONNEUR DU CAPTEUR

WTPN 2.5 SNK04

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre d'initiateurs : 16







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de l'actionneur du capteur	gris	WTPN 2.5 SNK04	5D.203.8355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12 AWG (bouchons 26-14 AWG)	
Intensité nominale		24 A (prises 17,5 A)	20 A (prises 10 A)	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution				

ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Fiche de test	PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai	SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 SNK05

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Nombre d'initiateurs : 20





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de l'actionneur du capteur	gris	WTPN 2.5 SNK05	5D.203.8455.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		30,5 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 (prises 0,5) - 4 (prises 2,5) mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12 AWG (bouchons 26-14 AWG)	
Intensité nominale		24 A (prises 17,5 A)	20 A (prises 10 A)	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution				

ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Fiche de test	PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai	SPS 2.5	0D.203.8155.5	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 2,5 mm² BORNE CAPTEUR

WTPN 2.5 SN


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris	WTPN 2.5 SN	5D.203.3055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 68,5 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Pince d'extrémité	gris	WEFN 2.5	0D.203.0055.0	
Pince d'extrémité	vert-jaune	WEFN 2.5 PE	0D.203.0155.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

WTPN 2.5 SN R

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris	WTPN 2.5 SN R	5D.203.3155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,08 mm / 82,1 mm / 43,5 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		400 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Pince d'extrémité	vert-jaune	WEFN 2.5 B PE	0D.203.0255.0	
Fiche de test		PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 2.5	0D.203.8155.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 2.5 SN …

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	
Barre de cavalier		IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	
Entretoise de fiche d'essai	rouge	WTPN 2.5 01CRT	5D.903.7055.5	
Entretoise de fiche d'essai	bleue	WTPN 2.5 01CBL	5D.903.7055.6	
Entretoise de fiche d'essai	vert-jaune	WTPN 2.5 01CPE	5D.903.9255.0	
Point de serrage du capteur, 1 pôles	vert-jaune	WTPN 2.5 0100PE	5D.903.9355.0	
Point de serrage du capteur, 1 pôles	rouge	WTPN 2.5 0100RT	5D.903.7155.5	
Point de serrage du capteur, 1 pôles	bleue	WTPN 2.5 0100BL	5D.903.7155.6	
Borne capteur, 1 pôles	rouge	WTPN 2.5 0101RT	5D.903.2155.5	
Borne capteur, 1 pôles	bleue	WTPN 2.5 0101BL	5D.903.2155.6	
Borne capteur, 5 pôles	rouge	WTPN 2.5 0105RT	5D.903.2555.5	
Borne capteur, 5 pôles	bleue	WTPN 2.5 0105BL	5D.903.2555.6	
Borne capteur, 9 pôles	rouge	WTPN 2.5 0109RT	5D.903.2955.5	
Borne capteur, 9 pôles	bleue	WTPN 2.5 0109BL	5D.903.2955.6	
Borne capteur, 11 pôles	rouge	WTPN 2.5 0111RT	5D.903.3155.5	
Borne capteur, 11 pôles	bleue	WTPN 2.5 0111BL	5D.903.3155.6	

Pince d'extrémité
(10,16 mm)



POINT DE SERRAGE DU CAPTEUR		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,08 mm / 13,1 mm / 16,5 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL**
Section de fils fins	2,5	
Section pleine/toronnée	4 mm²	
Section, AWG (sol/str)	0,5-2,5	26-14
Intensité nominale	17,5 A	10 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV	
Degré de pollution	3	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 2,5 mm² DISTRIBUTEUR POTENTIEL

WTPN 6-2.5 12-16 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Distributeur potentiel	rouge	WTPN 6-2.5 12-16 RT	5D.203.1855.5	
Distributeur potentiel	bleue	WTPN 6-2.5 12-16 BL	5D.203.1855.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8,3 mm / 100 mm / 86 mm		
Longueur de ruban de fil		Entrée 14 - 15 mm, Sortie 10 - 11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		Entrée 0,2 - 6 mm² Sortie 0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		Entrée 0,2 - 6 mm² Sortie 0,14 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			Entrée 24-10 AWG Sortie 26-14 AWG	
Intensité nominale		Entrée 32 A, Sortie 17,5 A	Entrée 25 A, Sortie 15 A	
Tension nominale		250 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P	0D.203.2555.0	
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	

WTPN 6-2.5 16-16 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Distributeur potentiel	rouge	WTPN 6-2.5 16-16 RT	5D.203.1955.5	
Distributeur potentiel	bleue	WTPN 6-2.5 16-16 BL	5D.203.1955.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8,3 mm / 100 mm / 86 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			26-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		250 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P	0D.203.2555.0	
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 6-2,5 …



ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité gris, pour les bandes de marquage de 2,6 mm	APWTPN 6P 38	0D.203.2655.0	
Plaque d'extrémité, grise, pour les bandes de marquage de 7,4 mm	APWTPN 6P 83	0D.203.2755.0	
Barrette de raccordement, longueur 50 mm	IVB WTPN 2.5 50	0D.203.5227.5	
Barrette de raccordement, longueur 500 mm	IVB WTPN 2.5 500	0D.203.5327.5	

Les connecteurs peuvent être coupés à la longueur souhaitée.




Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 4


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 4	5D.204.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 4 BL	5D.204.0055.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4	0D.204.2055.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	

WTPN 4 D1/2 …


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 4 D1/2	5D.204.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 4 D1/2 BL	5D.204.5055.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 67,3 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 D1/2	0D.204.2155.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 D2/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 4 D2/2	5D.204.5155.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 4 D2/2 BL	5D.204.5155.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 80,4 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 D2/2	0D.204.2255.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques


SELOS WTPN · 4 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTPN 4 E VB

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTPN 4 E VB	5D.204.6955.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 81 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		28 A	30 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	




WTPN 4 E

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTPN 4 E	5D.204.7055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 81 mm / 46 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		28 A	30 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	





Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 4 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 4 PE	5D.204.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4	0D.204.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 4 GN	0D.204.2055.7	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 001	0D.202.1055.0	

WTPN 4 D1/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 4 D1/2 PE	5D.204.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 67,3 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 D1/2	0D.204.2155.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 4 D1/2 GN	0D.204.2155.7	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 D2/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 4 D2/2 PE	5D.204.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 80,4 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 D2/2	0D.204.2255.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 4 D2/2 GN	0D.204.2255.7	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 4 E PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 4 E PE	5D.204.9655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 81 mm / 46,5 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 EL PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	gris/vert-jaune	WTPN 4 EL PE	5D.204.9755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 81 mm / 46,5 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		28 A	30 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 E	0D.204.2355.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT ET BORNE DE FUSIBLE

WTPN 4 TKM

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8X4,0






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 4 TKM	5D.204.2055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 38,75 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		20 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	


WTPN 4 FSI24

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Borne de fusible pour fusibles automobiles conforme à la norme ISO 8820-3, type « F »
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V

Fusible
standard de type « F »








Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 4 FSI24	5D.204.4755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		10 A	15 A	
Tension nominale		24 V	24 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 FSI

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Borne de fusible pour fusibles automobiles conforme à la norme ISO 8820-3, type « F »


Fusible
standard de type « F »







Sicherungs-prises
0D.204.8755.1



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 4 FSI	5D.204.4655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 35 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		10 A	15 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Sicherungsprises	noir	WTPN 4 FP5X20	0D.204.8755.1	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE FUSIBLE ET BORNE DE CONNEXION


WTPN 4 FSI … 5X20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Porte-fusible pivotant
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSI 5X20




FSI24 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 4 FSI 5X20	5D.204.4255.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 4 FSI24 5X20	5D.204.4355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 63,1 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		6,3 A	6,3 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	


WTPN 4 FSIU … 5X20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSIU 5X20




FSIU24 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 4 FSIU 5X20	5D.204.4855.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 4 FSIU24 5X20	5D.204.4955.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 79 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		6,3 A	6,3 A	
Tension nominale		400 V / 24 V	300 V / 24 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	

WTPN 4 TKG

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Personnalisable avec une diode ou une résistance






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTPN 4 TKG	5D.204.4055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 56,3 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		6 A	6 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT ET BORNE DE RACCORDEMENT DU MOTEUR

WTPN 4 TK

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 4 TK	5D.204.4155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 38,75 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		20 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 TKGM

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTPN 4 TKGM	5D.204.2355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57 mm / 49,1 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		20 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FSI/TK	0D.204.2455.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

WTPN 4 E3L SPE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de raccordement du moteur	gris/vert-jaune	WTPN 4 E3L SPE	5D.204.8555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 105,5 mm / 95,4 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		28 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN E3	0D.204.1655.0	
Fiche de test		PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 4	0D.204.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 4 mm² BORNE DE FUSIBLE


WTPN 4 FSIL … 5X20

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSIL 5X20




FSIL24 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 4 FSIL 5X20	5D.204.4455.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 4 FSIL24 5X20	5D.204.4555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 67,3 mm / 44,2 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-10	
Intensité nominale		6,3 A	6,3 A	
Tension nominale		500 V / 24 V	300 V / 24 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 4 FS...	0D.204.1755.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 1A	0D.204.8800.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 2A	0D.204.8900.0	
Fusible « fusible à action rapide »		WF 5X20 6.3A	0D.204.9000.0	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 4






ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 4-2	0D.204.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTPN 4-3	0D.204.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTPN 4-4	0D.204.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTPN 4-5	0D.204.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTPN 4-10	0D.204.4027.5	
Barre de cavalier	20 pôles	IVB WTPN 4-20	0D.204.5027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	
Sicherungsprises	noir	WTPN 4 FP5X20	0D.204.8755.1	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 6 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 6 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 6	5D.206.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 6 BL	5D.206.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 57,8 mm / 42 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	40 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6	0D.206.2055.0	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 002	0D.206.1055.0	

WTPN 6 D1/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 6 D1/2	5D.206.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 6 D1/2 BL	5D.206.5055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 74,6 mm / 42 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	40 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6 D1/2	0D.206.2155.0	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	

WTPN 6 D2/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 6 D2/2	5D.206.5155.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 6 D2/2 BL	5D.206.5155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 91,4 mm / 42 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	40 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6 D2/2	0D.206.2255.0	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 6 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 6 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 6 PE	5D.206.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 57,8 mm / 42 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6	0D.206.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 6 GN	0D.206.2055.7	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	

WTPN 6 D1/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 6 D1/2 PE	5D.206.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 74,6 mm / 42 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6 D1/2	0D.206.2155.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 6 D1/2 GN	0D.206.2155.7	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	
Plaque de séparation	gris	TW 002	0D.206.1055.0	

WTPN 6 D2/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 6 D2/2 PE	5D.206.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 91,4 mm / 42 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6 D2/2	0D.206.2255.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 6 D2/2 GN	0D.206.2255.7	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 6 mm² BORNE DE DIODE


WTPN 6 D0X

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Type de diode BY255G (3 A)





D05



D06


Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de diode	gris	WTPN 6 D05	5D.206.8555.0	
Borne de diode	gris	WTPN 6 D06	5D.206.8655.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 104,6 mm / 48,5 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	1,3 A	1,3 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 6 TKM	0D.206.1555.0	
Fiche de test		PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai		SPS 6	0D.206.8155.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 6



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 6-2	0D.206.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTPN 6-3	0D.206.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTPN 6-4	0D.206.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTPN 6-5	0D.206.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTPN 6-10	0D.206.4027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 6R16	0D.206.5227.5	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques


SELOS WTPN · 6 mm² BORNE DE FUSIBLE

WTPN 6 FSI

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Borne de fusible pour fusibles automobiles conforme à la norme ISO 8820-3, type « C »

Fusible
standard de type « C »







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 6 FSI	5D.206.4255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 74,6 mm / 43,75 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale		30 A	25 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		

WTPN 6 FSI24

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Borne de fusible pour fusibles automobiles conforme à la norme ISO 8820-3, type « C »
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V

Fusible
standard de type « C »






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 6 FSI24	5D.206.4355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 74,6 mm / 43,75 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale		30 A	25 A	
Tension nominale		24 V	24 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		


WTPN 6 FSI… 6,3X32

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Pour fusible en verre 6,3x32 mm
- Porte-fusible pivotant
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V





FSI 6.3X32



FSI24 6.3X32


Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTPN 6 FSI 6.3X32	5D.206.4455.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTPN 6 FSI24 6.3X32	5D.206.4555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 74,6 mm / 70,1 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 10 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale		10 A	10 A	
Tension nominale		630 / 24 V	300 V / 24 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 10 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 10 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 10	5D.210.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 10 BL	5D.210.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	10 mm / 69 mm / 49,3 mm
Longueur de ruban de fil	18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 10 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 16 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-6
Intensité nominale	57 A	60 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 10	0D.210.2055.0	

WTPN 10 D1/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 10 D1/2	5D.210.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 10 D1/2 BL	5D.210.5055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	10 mm / 90,5 mm / 49,3 mm
Longueur de ruban de fil	18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 10 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 16 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-6
Intensité nominale	57 A	60 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 10 D1/2	0D.210.2155.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 10 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 10 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 10 PE	5D.210.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		10 mm / 69 mm / 49,3 mm		
Longueur de ruban de fil		18 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,5 - 10 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 16 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-6	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 10	0D.210.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 10 GN	0D.210.2055.7	

WTPN 10 D1/2 PE


- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 10 D1/2 PE	5D.210.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		10 mm / 90,5 mm / 49,3 mm		
Longueur de ruban de fil		18 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,5 - 10 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 16 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-6	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 10 D1/2	0D.210.2155.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 10 D1/2 GN	0D.210.2155.7	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 10



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 10-2	0D.210.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTPN 10-3	0D.210.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTPN 10-4	0D.210.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTPN 10-5	0D.210.3527.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTPN · 16 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTPN 16 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 16	5D.216.0055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 16 BL	5D.216.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	12 mm / 76,5 mm / 53,1 mm
Longueur de ruban de fil	18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,5 - 16 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 25 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-4
Intensité nominale	76 A	82 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 16	0D.216.2055.0	

WTPN 16 D1/2 …

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTPN 16 D1/2	5D.216.5055.0	
Borne d'alimentation	bleue	WTPN 16 D1/2 BL	5D.216.5055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	12 mm / 101,3 mm / 53,1 mm
Longueur de ruban de fil	18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,5 - 16 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 25 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-4
Intensité nominale	76 A	76 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 16 D1/2	0D.216.2155.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTPN · 16 mm² BORNE DE TERRE

WTPN 16 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 16 PE	5D.216.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		12 mm / 76,5 mm / 53,1 mm		
Longueur de ruban de fil		18 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 16 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 25 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-4	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 16	0D.216.2055.0	
Plaque d'extrémité	verte	APWTPN 16 GN	0D.216.2055.7	

WTPN 16 D1/2 PE

- Connexion enfichable/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	vert-jaune	WTPN 16 D1/2 PE	5D.216.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		12 mm / 101,3 mm / 53,1 mm		
Longueur de ruban de fil		18 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 16 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 25 mm²		
Section, AWG (sol/str)				
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTPN 16 D1/2	0D.216.2155.0	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTPN 16




ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTPN 16-2	0D.216.3227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN – BORNES SUR RAIL DIN AVEC **CONNEXION À VIS.**

Connexion fiable, concept éprouvé ! selos WTN avec connexion à vis éprouvée - approuvée par des professionnels du monde entier depuis de nombreuses années et des millions d'installations. Cette nouvelle série combine la connexion à vis classique avec des avancées modernes telles que la tête de vis universelle (fente et Phillips), les cavaliers à enfoncer, les logiciels de planification et de conception, les systèmes de marquage et bien plus encore.



+ 2, 3 ou 4 borniers de connexion ou de mise à la terre
+ Bornes multi-niveaux à 2 ou 3 niveaux
+ Bornes de déconnexion du fusible, du couteau et du transformateur de courant
+ Borniers à fonction spéciale - capteur, diode, enfichable, mini et plus
+ Tous les types de conducteurs possibles : solides, à brins fins et multibrins





CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE


+ Section de raccordement : jusqu‘à 240 mm2 / AWG 4/0
+ Intensité nominale : jusqu‘à 232 A CEI / 230 A UL 1059 / CSA 158 / 230 A
+ Tension nominale : jusqu‘à 1000 V IEC / 600 V UL 1059 / CSA 158 / 600 V

SELOS WTN – BORNES SUR RAIL DIN AVEC **CONNEXION À VIS.**



RACCORDEMENT DE DIVERS TYPES DE CONDUCTEURS POSSIBLES

- Conducteurs solides
- Conducteurs multibrins
- Conducteurs à brin fin avec et sans embouts




PLUS DE MOYENS DE SE CONNECTER

- Raccordement multifilaire
- Connexion avec ou sans embout




FIABLE ET SANS ENTRETIENS

- Tête de vis universelle pour tournevis plat ou cruciforme PHZ
- Conception de serrage résistant aux vibrations



GAIN DE TEMPS

- Bornes de terre enfichables, sans vis




PLUG & PLAY

- Canaux de pontage doubles
- Barrettes de pontage enfichables
- Adaptateur de test enfichable

Sous réserve de modifications techniques

LE SYSTÈME DE PONTAGE – UNE TECHNOLOGIE PARFAITE



UNE TECHNOLOGIE PARFAITE

- Les barres de courant en cuivre garantissent une faible résistance de contact



EXTRÊMEMENT ROBUSTE !


- Toujours en parfaite position
- Connexion résistante aux vibrations



NOMBRE DE PÔLES AJUSTABLE

- Facile à enlever
- Identification facile des circuits

LE SYSTÈME DE MARQUAGE – UNE IDENTIFICATION FIABLE




BANDES DE MARQUAGE – FIABLES

- Adhérence optimale
- Renforce la fiabilité de l'assemblage sur rail DIN



BANDE SANS FIN – EFFICACE

- L'installation de montage pour les bandes sans fin permet un marquage en une seule étape de l'ensemble
- Marquage complet
- Bandes de désignation disponibles dans le shop




BANDES DE MARQUAGE – INDIVIDUELLES

- Étiquetage individuel avec un minimum d'effort
- Optimal pour l'entretien et la maintenance - étiquettes d'identification pré-imprimées et prêtes à l'emploi

SELOS WTN · 1,5 mm² AVEC CONNEXION ENFICHABLE

WTN 1.5 SN P

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 1,5 mm²




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 1.5 SN P	5D.S02.8255.0	
Borne d'alimentation	gris	WTN 1.5 SN P3	5D.S02.8355.0	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 50,6 mm / 42,5 mm
Longueur de ruban de fil	8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,5 - 1,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	18 A	20 A
Tension nominale	250 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité, mince	gris	APWTN 1.5 SN A	0D.S02.2655.0	
Plaque d'extrémité, mince	gris	APWTN 1.5 SN B	0D.S02.2755.0	
Plaque d'extrémité, large	gris	APWTN 1.5 A	0D.S02.2855.0	
Plaque d'extrémité, large	gris	APWTN 1.5 B	0D.S02.2955.0	



ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 1.5 AVEC CONNEXION ENFICHABLE



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cache pour broches exposées et inutilisées	gris	ADWRTN 1.5 SN P	0D.S02.6555.0	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	
Barre de cavalier	20 pôles	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	
Borne enfichable, Push-In	noir	WTN 1.5 PG02 PID	0D.S92.0255.1	
Borne enfichable, Push-In	noir	WTN 1.5 PG03 PID	0D.S92.0355.1	
Borne enfichable, Push-In	noir	WTN 1.5 PG04 PID	0D.S92.0455.1	
Borne enfichable, Push-In	noir	WTN 1.5 PG08 PID	0D.S92.0855.1	
Borne enfichable, Push-In	noir	WTN 1.5 PG10 PID	0D.S92.1055.1	
Borne enfichable	verte	WTN 1.5 PG02	0D.S92.2255.7	
Borne enfichable	verte	WTN 1.5 PG03	0D.S92.2355.7	
Borne enfichable	verte	WTN 1.5 PG04	0D.S92.2455.7	
Borne enfichable	verte	WTN 1.5 PG08	0D.S92.2855.7	
Borne enfichable	verte	WTN 1.5 PG10	0D.S92.3055.7	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 1,5 mm² BORNE CAPTEUR

WTN 1.5 SN L24

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,2 – 1 mm²
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 12 à 30 V






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris	WTN 1.5 SN L24	5D.S02.7655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		24 V	24 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 1.5 SN	0D.S02.2555.0	

WTN 1.5 SN

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,2 – 1 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris	WTN 1.5 SN	5D.S02.8055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		250 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 1.5 SN	0D.S02.2555.0	

WTN 1.5 SN F

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,2 – 1 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris	WTN 1.5 SN F	5D.S02.8155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		250 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution				


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 1,5 mm² BORNE CAPTEUR

WTN 1.5 SN F PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 1,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,2 – 1 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne capteur	gris/verte/jaune	WTN 1.5 SN F PE	5D.S02.9555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 60,4 mm / 50,7 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,2 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,2 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			24-14	
Intensité nominale		17,5 A	15 A	
Tension nominale		250 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 1.5 SN …



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier, coupée à la longueur souhaitée	80 pôles	IVB WTN 1.5-80	0D.S02.5127.5	

Les connecteurs peuvent être coupés à la longueur souhaitée.




Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTN 2.5 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 1,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 2.5	5D.S03.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 2.5 RT	5D.S03.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 2.5 BL	5D.S03.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 005 WTN	0D.S04.1155.9	

WTN 2.5 D1/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 2.5 D1/2	5D.S03.5055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 2.5 D1/2 RT	5D.S03.5055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 2.5 D1/2 BL	5D.S03.5055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 48,7 mm / 48,5 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 D1/2	0D.S03.2155.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 2.5 D2/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 2.5 D2/2	5D.S03.5155.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 2.5 D2/2 RT	5D.S03.5155.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 2.5 D2/2 BL	5D.S03.5155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 54,8 mm / 48,5 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 D2/2	0D.S03.2255.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTN 2.5 E VB …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTN 2.5 E VB	5D.S03.6955.1	
Borne à deux étages	rouge	WTN 2.5 E VB RT	5D.S03.6955.5	
Borne à deux étages	bleue	WTN 2.5 E VB BL	5D.S03.6955.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	400 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 2.5 E …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E	5D.S03.7055.0	
Borne à deux étages	rouge	WTN 2.5 E RT	5D.S03.7055.5	
Borne à deux étages	bleue	WTN 2.5 E BL	5D.S03.7055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


WTN 2.5 E D0X

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Diode 1N4007 (1 A)







D01



D02



D04



D03

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E D01	5D.S03.8655.0	
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E D02	5D.S03.8755.0	
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E D03	5D.S03.8855.0	
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E D04	5D.S03.8955.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	0,5 A	0,5 A
Tension nominale	250 V	250 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTN 2.5 EL PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	gris/verte/jaune	WTN 2.5 EL PE	5D.S03.9755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale		24 A	20 A niveaux supérieurs	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 2.5 E3 VB …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTN 2.5 E3 VB	5D.S03.6855.1	
Borne à deux étages	rouge	WTN 2.5 E3 VB RT	5D.S03.6855.5	
Borne à deux étages	bleue	WTN 2.5 E3 VB BL	5D.S03.6855.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 2.5 E3 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTN 2.5 E3	5D.S03.7155.0	
Borne à deux étages	rouge	WTN 2.5 E3 RT	5D.S03.7155.5	
Borne à deux étages	bleue	WTN 2.5 E3 BL	5D.S03.7155.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTN 2.5 E3L PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	gris/verte/jaune	WTN 2.5 E3L PE	5D.S03.9955.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE CONNEXION

WTN 2.5 TKGM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 2.5 TKGM	5D.S03.2155.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 2.5 TKGM RT	5D.S03.2155.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 2.5 TKGM BL	5D.S03.2155.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 40,7 mm / 55 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 2.5 E TKGM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 2.5 E TKGM	5D.S03.2355.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 2.5 E TKGM RT	5D.S03.2355.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 2.5 E TKGM BL	5D.S03.2355.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 76,3 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	23 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	

WTN 2.5 TKG …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Personnalisable avec une diode ou une résistance





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 2.5 TKG	5D.S03.4055.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 2.5 TKG RT	5D.S03.4055.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 2.5 TKG BL	5D.S03.4055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 40,7 mm / 62,1 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	6 A	6 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE CONNEXION

WTN 2.5 E TKG

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²
- Personnalisable avec une diode ou une résistance





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 2.5 E TKG	5D.S03.4255.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 2.5 E TKG RT	5D.S03.4255.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 2.5 E TKG BL	5D.S03.4255.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 83,4 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	6 A	6 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	


ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT

WTN 2.5 TK …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 2.5 TK	5D.S03.4155.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 2.5 TK RT	5D.S03.4155.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 2.5 TK BL	5D.S03.4155.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 2.5 E TK …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 2.5 E TK	5D.S03.4355.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 2.5 E TK RT	5D.S03.4355.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 2.5 E TK BL	5D.S03.4355.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	23 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE SECTIONNABLE À COUTEAU ET LA BORNE DE FUSIBLE

WTN 2.5 TKM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 2.5 TKM	5D.S03.2055.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 2.5 TKM RT	5D.S03.2055.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 2.5 TKM BL	5D.S03.2055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 40,7 mm / 42,6 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	24 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 2.5 E TKM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 2.5 E TKM	5D.S03.2255.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 2.5 E TKM RT	5D.S03.2255.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 2.5 E TKM BL	5D.S03.2255.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	5,1 mm / 71,5 mm / 63,9 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 2,5 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	21 A	20 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	

WTN 2.5 FSI 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 2.5 FSI 5X20	5D.S03.4455.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,2 mm / 40,7 mm / 89,1 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 2,5 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-12
Intensité nominale	6.3 A	10 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE FUSIBLE

WTN 2.5 FSI60 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 30 à 60 V






Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 2.5 FSI60 5X20		5D.S03.4555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,2 mm / 40,7 mm / 89,1 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			22-12		
Intensité nominale		6,3 A	10 A		
Tension nominale		60 V	60 V		
Tension nominale d'impulsion		4 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4		0D.S04.2055.0	

WTN 2.5 E FSI 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm






Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 2.5 E FSI 5X20		5D.S03.4655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,2 mm / 71,5 mm / 110,4 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			22-12		
Intensité nominale		6,3 A	Haut : 10 A Bas : 20 A		
Tension nominale		400 V	300 V		
Tension nominale d'impulsion		4 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E		0D.S03.2355.0	

WTN 2.5 E FSI60 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut : 30 à 60 V





Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 2.5 E FSI60 5X20		5D.S03.4755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,2 mm / 71,5 mm / 110,4 mm			
Longueur de ruban de fil		10 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²			
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²			
Section, AWG (sol/str)			22-12		
Intensité nominale		6,3 A	Haut : 10 A Bas : 20 A		
Tension nominale		60 V	60 V		
Tension nominale d'impulsion		4 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E		0D.S03.2355.0	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.


SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE TERRE

WTN 2.5 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 2.5 PE	5D.S03.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 45,4 mm / 37,8 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5/4 GN	0D.S03.2055.7	




WTN 2.5 D1/2 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 2.5 D1/2 PE	5D.S03.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 52,3 mm / 45,4 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5/4 GN	0D.S03.2155.7	




WTN 2.5 D2/2 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 2.5 D2/2 PE	5D.S03.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 55,1 mm / 45,4 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5 D2/2 PE	0D.S03.2255.7	



Vous trouverez d'autres couleurs dans la boutique en ligne Wieland


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 2,5 mm² BORNE DE TERRE

WTN 2.5 E PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 2.5 E PE	5D.S03.9655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 GN	0D.S03.2355.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	

WTN 2.5 E3 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 2.5 E3 PE	5D.S03.9855.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 90,7 mm / 76 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 E3	0D.S03.2455.0	
Fiche de test		PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 2.5 SANS BORNE PE




ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	
Barre de cavalier	20 pôles	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 2.5P2	0D.S13.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 2.5P3	0D.S13.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 2.5P4	0D.S13.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 2.5P5	0D.S13.3527.5	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 2.5-2 IN	0D.S23.3227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 2.5-3 IN	0D.S23.3327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 2.5-4 IN	0D.S23.3427.0	
Pont d'insertion	5 pôles	IVB WTN 2.5-5 IN	0D.S23.3527.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 2.5-10 IN	0D.S23.4027.0	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTN 4 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 4	5D.S04.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 4 RT	5D.S04.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 4 BL	5D.S04.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 005 WTN	0D.S04.1155.9	
Plaque de séparation	orange	TW 008 WTN	0D.S04.1255.9	

WTN 4 D1/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 4 D1/2	5D.S04.5055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 4 D1/2 RT	5D.S04.5055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 4 D1/2 BL	5D.S04.5055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 48,7 mm / 48,5 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 D1/2	0D.S03.2155.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 4 D2/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 4 D2/2	5D.S04.5155.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 4 D2/2 RT	5D.S04.5155.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 4 D2/2 BL	5D.S04.5155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 54,8 mm / 48,5 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,14 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 D2/2	0D.S03.2255.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 4 mm² BORNE À DEUX ÉTAGES

WTN 4 E VB

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	noir	WTN 4 E VB	5D.S04.6955.1	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 4 E

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne à deux étages	gris	WTN 4 E	5D.S04.7055.0	
Borne à deux étages	bleue	WTN 4 E BL	5D.S04.7055.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 71,5 mm / 62,2 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	

WTN 4 EL PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	gris/verte/jaune	WTN 4 EL PE	5D.S04.9755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A niveaux supérieurs	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4 E	0D.S03.2355.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT ET BORNE DE FUSIBLE

WTN 4 TKM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 4 TKM	5D.S04.2055.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 4 TKM RT	5D.S04.2055.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 4 TKM BL	5D.S04.2055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 40,7 mm / 42,6 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 4 S TKM

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 4 S TKM	5D.SB4.2055.0	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 57,8 mm / 42,35 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 4 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	

WTN 4 FSI 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 4 FSI 5X20	5D.S04.4355.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 53,3 mm / 46,3 mm	
Longueur de ruban de fil	8 -10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	12 A	12 A
Tension nominale	800 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 FSI	0D.S04.2455.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE FUSIBLE

WTN 4 FSI … 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 1,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut :
  - 5D.S04.4455.0 1 à 5 V
  - 5D.S04.4555.0 5 à 12 V
  - 5D.S04.4655.0 12 à 30 V
  - 5D.S04.4755.0 30 à 60 V
  - 5D.S04.4855.0 60 à 110 V
  - 5D.S04.4955.0 110 à 220 V





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible 5V	gris	WTN 4 FSI5 5X20	5D.S04.4455.0	
Borne de fusible 12 V	gris	WTN 4 FSI12 5X20	5D.S04.4555.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTN 4 FSI24 5X20	5D.S04.4655.0	
Borne de fusible 48 V	gris	WTN 4 FSI48 5X20	5D.S04.4755.0	
Borne de fusible 110 V	gris	WTN 4 FSI110 5X20	5D.S04.4855.0	
Borne de fusible 220 V	gris	WTN 4 FSI220 5X20	5D.S04.4955.0	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 53,3 mm / 46,3 mm	
Longueur de ruban de fil	8 - 10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	12 A	12 A
Tension nominale	5 / 12 / 24 / 48 / 110 / 220 V	5 / 12 / 24 / 48 / 110 / 220 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 FSI	0D.S04.2455.0	

WTN 4 E FSI … 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 2,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut :
  - 5D.SE4.4355.0 250 to 300 V
  - -5D.SE4.4455.0 1 à 5 V
  - 5D.SE4.4555.0 5 à 12 V
  - 5D.SE4.4655.0 12 à 30 V
  - 5D.SE4.4755.0 30 à 60 V
  - 5D.SE4.4855.0 60 à 110 V
  - 5D.SE4.4955.0 110 à 220 V





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible 5 V	gris	WTN 4 E FSI5 5X20	5D.SE4.4455.0	
Borne de fusible 12 V	gris	WTN 4 E FSI12 5X20	5D.SE4.4555.0	
Borne de fusible 24 V	gris	WTN 4 E FSI24 5X20	5D.SE4.4655.0	
Borne de fusible 48 V	gris	WTN 4 E FSI48 5X20	5D.SE4.4755.0	
Borne de fusible 110 V	gris	WTN 4 E FSI110 5X20	5D.SE4.4855.0	
Borne de fusible 220 V	gris	WTN 4 E FSI220 5X20	5D.SE4.4955.0	
Borne de fusible 300 V	gris	WTN 4 E FSI300 5X20	5D.SE4.4355.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 72,5 mm / 62,9 mm	
Longueur de ruban de fil	8 - 10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,14 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,14 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	Haut : 16 A Bas : 30 A	Haut : 16 A Bas : 30 A
Tension nominale	800 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 E FSI	0D.S04.2555.0	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE FUSIBLE

WTN 4 E FSI 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 2,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 4 E FSI 5X20	5D.SE4.5055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 72,5 mm / 62,9 mm		
Longueur de ruban de fil		8 - 10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,14 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		Haut : 16 A Bas : 30 A	Haut : 16 A Bas : 30 A	
Tension nominale		800 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 E FSI	0D.S04.2555.0	


WTN 4 S ... 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Plage de tension pour l'indication de défaut :
  - 5D.SB4.4355.0 30 à 60 V





FSI 5X20





ML60 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 4 S FSI 5X20	5D.SB4.4255.0	
Borne de fusible 60 V	gris	WTN 4 S ML60 5X20	5D.SB4.4355.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,7 mm / 6,1 mm / 57,8 mm / 88,9 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		6,3 A	10 A	
Tension nominale		400 V / 60 V	300 V / 60 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	


WTN 4 SL ... 5X20

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm
- Porte-fusible pivotant
- Plage de tension pour l'indication de défaut :
  - 5D.SB4.4555.0 60 à 110 V





FSI 5X20



FSI110 5X20

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 4 SL FSI 5X20	5D.SB4.4455.0	
Borne de fusible	gris	WTN 4 SL FSI110 5X20	5D.SB4.4555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57,8 mm / 86,8 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		6,1 A	10 A	
Tension nominale		800 V / 110 V	600 V / 110 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE CONNEXION

WTN 4 TKGM …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 4 TKGM	5D.S04.2155.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 4 TKGM RT	5D.S04.2155.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 4 TKGM BL	5D.S04.2155.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 40,7 mm / 55 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	32 A	30 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	8 / 6 kV	
Degré de pollution		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 4 TKG …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Personnalisable avec une diode ou une résistance pour plus de details : voir schéma page 141



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 4 TKG	5D.S04.4055.0	
Borne de connexion	rouge	WTN 4 TKG RT	5D.S04.4055.5	
Borne de connexion	bleue	WTN 4 TKG BL	5D.S04.4055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6,1 mm / 40,7 mm / 62,1 mm	
Longueur de ruban de fil	10 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	0,34 - 4 mm²	
Section pleine/toronnée	0,34 - 6 mm²	
Section, AWG (sol/str)		22-10
Intensité nominale	6 A	6 A
Tension nominale	400 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV	
Degré de pollution	3	


ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE SECTIONNEMENT

WTN 4 TK…

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 4 TK	5D.S04.4155.0	
Borne de sectionnement	rouge	WTN 4 TK RT	5D.S04.4155.5	
Borne de sectionnement	bleue	WTN 4 TK BL	5D.S04.4155.6	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 40,7 mm / 40,9 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5/4	0D.S04.2055.0	

WTN 4 S TKG

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²
- Personnalisable avec une diode ou une résistance







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de connexion	gris	WTN 4 S TKG	5D.SB4.4055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57,8 mm / 61,7 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		6 A	6 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	

WTN 4 S TK

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de sectionnement	gris	WTN 4 S TK	5D.SB4.4155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 57,8 mm / 40,7 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 S TK...	0D.S04.1955.0	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE TERRE

WTN 4 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,14 – 2,5 mm²




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 4 PE	5D.S04.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 45,4 mm / 37,8 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			28-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5 GN	0D.S03.2055.7	




WTN 4 D1/2 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 4 D1/2 PE	5D.S04.9155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 52,3 mm / 45,4 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			28-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5/4 D1/2	0D.S03.2155.7	




WTN 4 D2/2 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 4 D2/2 PE	5D.S04.9255.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 55,1 mm / 48,4 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		0,14 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			28-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 2.5/4 D2/2	0D.S03.2255.7	




Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE TERRE

WTN 4 E PE


- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 4 E PE	5D.S04.9655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 71,5 mm / 60 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale				
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 E	0D.S03.2355.0	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 4 SANS BORNE PE



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 4-2	0D.S04.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 4-3	0D.S04.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 4-4	0D.S04.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 4-5	0D.S04.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 4-10	0D.S04.4027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 4-2 IN	0D.S05.3227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 4-3 IN	0D.S05.3327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 4-4 IN	0D.S05.3427.0	
Pont d'insertion	5 pôles	IVB WTN 4-5 IN	0D.S05.3527.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 4-10 IN	0D.S05.4027.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 6 mm² BORNE D'ALIMENTATION ET BORNE DE TERRE

WTN 6 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 6	5D.S06.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 6 RT	5D.S06.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 6 BL	5D.S06.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 43,3 mm / 46,3 mm	
Longueur de ruban de fil	12 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	50 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 6	0D.S06.2055.0	
Plaque d'extrémité avec cavalier découpé	gris	APWTN 6 B	0D.S06.2655.0	
Plaque de séparation	orange	TW 001 WTN	0D.S04.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 008 WTN	0D.S04.1255.9	

WTN 6 D1/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 6 D1/2	5D.S06.5055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 6 D1/2 RT	5D.S06.5055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 6 D1/2 BL	5D.S06.5055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 55,2 mm / 58,05 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	50 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 6 D1/2	0D.S06.2155.0	
Plaque d'extrémité avec cavalier découpé	gris	APWTN 6 D1/2 B	0D.S06.2855.0	
Plaque de séparation	orange	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	

WTN 6 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,2 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 6 PE	5D.S06.9055.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 47,1 mm / 45,7 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Section de fils fins	0,2 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,2 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale		
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	


ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 6 GN	0D.S06.2055.7	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 6 mm² BORNE DE COUPURE DE CONTRÔLE

WTN 6 TD …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 4 mm²
- Bornes d'essai du transformateur de courant








Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de coupure de contrôle	gris	WTN 6 TD	5D.S06.2455.0	
Borne de coupure de contrôle	rouge	WTN 6 TD RT	5D.S06.2455.5	
Borne de coupure de contrôle	bleue	WTN 6 TD BL	5D.S06.2455.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	8 mm / 72,5 mm / 49,6 mm
Longueur de ruban de fil	10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 6 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 10 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-8
Intensité nominale	41 A	42 A
Tension nominale	800 V	300 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 6 TD	0D.S06.2955.0	
Curseur de court-circuit coulissant, isolé.	2 pôles	IVB WTN 6-2 SC	0D.S08.5227.0	
Curseur de court-circuit coulissant, isolé.	4 pôles	IVB WTN 6-4 SC	0D.S08.5427.0	
Plaque de séparation	orange	TW 006 WTN	0D.S06.1155.9	
Plaque de séparation	orange	TW 007 WTN	0D.S06.1255.9	
Fiche de test	noir	PS 6 WTN SW	0D.S06.5955.1	
Fiche de test	rouge	PS 6 WTN RT	0D.S06.5955.5	
Fiche d'essai	noir	IVB WTN 6 TD M3	0D.S07.5127.1	
Fiche d'essai	rouge	IVB WTN 6 TD M3 RT	0D.S07.5127.5	
Fiche d'essai	jaune	IVB WTN 6 TD M3 GE	0D.S07.5127.8	
Fiche d'essai	orange	IVB WTN 6 TD M3 OR	0D.S07.5127.9	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 6-2 P	0D.S07.5227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 6-3 P	0D.S07.5327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 6-4 P	0D.S07.5427.0	
Pont d'insertion	5 pôles	IVB WTN 6-5 P	0D.S07.5527.0	
Pont d'insertion	6 pôles	IVB WTN 6-6 P	0D.S07.5627.0	
Pont d'insertion	7 pôles	IVB WTN 6-7 P	0D.S07.5727.0	
Pont d'insertion	8 pôles	IVB WTN 6-8 P	0D.S07.5827.0	
Pont d'insertion	9 pôles	IVB WTN 6-9 P	0D.S07.5927.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 6-10 P	0D.S07.6027.0	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 6-2 S	0D.S08.3227.0	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 6-10 S	0D.S08.4027.0	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 6 SANS BORNE PE



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 6-2	0D.S06.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 6-3	0D.S06.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 6-4	0D.S06.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 6-5	0D.S06.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 6-10	0D.S06.4027.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 6-2 IN	0D.S07.3227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 6-3 IN	0D.S07.3327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 6-4 IN	0D.S07.3427.0	
Pont d'insertion	5 pôles	IVB WTN 6-5 IN	0D.S07.3527.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 6-10 IN	0D.S07.4027.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 10 mm² BORNE D'ALIMENTATION ET BORNE DE TERRE

WTN 10 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 10 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 10	5D.S10.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 10 RT	5D.S10.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 10 BL	5D.S10.0055.6	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	10 mm / 43,2 mm / 49,3 mm	
Longueur de ruban de fil	12 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 10 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 16 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-6
Intensité nominale	57 A	60 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 10	0D.S10.2055.0	
Plaque de séparation	orange	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 009 WTN	0D.S10.1055.9	

WTN 10 D1/2 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 10 D1/2	5D.S10.5055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 10 D1/2 RT	5D.S10.5055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 10 D1/2 BL	5D.S10.5055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	10 mm / 55,6 mm / 62,65 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	0,5 - 10 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 16 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-6
Intensité nominale	57 A	60 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 10 D1/2	0D.S10.2155.0	
Plaque de séparation	orange	TW 002 WTN	0D.S06.1055.9	

WTN 10 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 10 mm²




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 10 PE	5D.S10.9055.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	10 mm / 47,2 mm / 48,8 mm
Longueur de ruban de fil	12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Section de fils fins	0,5 - 10 mm²	
Section pleine/toronnée	0,5 - 16 mm²	
Section, AWG (sol/str)		20-6
Intensité nominale		
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 10 GN	0D.S10.2055.7	




Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 10 mm² BORNE DE FUSIBLE

WTN 10 FSI 5X20


- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 10 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 1,5 – 6 mm²
- Pour fusible en verre 5x20 mm





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de fusible	gris	WTN 10 FSI 5X20	5D.S10.4455.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		12 mm / 61,63 mm / 57,8 mm		
Longueur de ruban de fil		12 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		1,5 - 10 mm²		
Section pleine/toronnée		1,5 - 16 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-6	
Intensité nominale		6,3 A	6,3 A	
Tension nominale		800 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 10 / 16 SANS BORNE PE



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 10-2	0D.S10.3227.5	
Barre de cavalier	3 pôles	IVB WTN 10-3	0D.S10.3327.5	
Barre de cavalier	4 pôles	IVB WTN 10-4	0D.S10.3427.5	
Barre de cavalier	5 pôles	IVB WTN 10-5	0D.S10.3527.5	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 10-10	0D.S10.4027.5	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 10-2 IN	0D.S11.3227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 10-3 IN	0D.S11.3327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 10-4 IN	0D.S11.3427.0	
Pont d'insertion	5 pôles	IVB WTN 10-5 IN	0D.S11.3527.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 10-10 IN	0D.S11.4027.0	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 16-2 IN	0D.S17.3227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 16-3 IN	0D.S17.3327.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 16-10 IN	0D.S17.4027.0	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 16-2 S	0D.S18.3227.0	
Barre de cavalier	10 pôles	IVB WTN 16-10 S	0D.S18.4027.0	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 16 mm² BORNE D'ALIMENTATION ET BORNE DE TERRE

WTN 16 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 1,5 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 16	5D.S16.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 16 RT	5D.S16.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 16 BL	5D.S16.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	12 mm / 49,6 mm / 51,3 mm	
Longueur de ruban de fil	14 - 16 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	1,5 - 16 mm²	
Section pleine/toronnée	1,5 - 25 mm²	
Section, AWG (sol/str)		14-3
Intensité nominale	76 A	100 A
Tension nominale	1000 V	600 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 16	0D.S16.2055.0	
Plaque de séparation	orange	TW 004 WTN	0D.S16.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 009 WTN	0D.S10.1055.9	



WTN 16 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 1,5 – 6 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 16 PE	5D.S16.9055.0	


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	12 mm / 52 mm / 50,9 mm	
Longueur de ruban de fil	12 - 14 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-2	
Section de fils fins	1,5 - 16 mm²	
Section pleine/toronnée	1,5 - 25 mm²	
Section, AWG (sol/str)		14-3
Intensité nominale		
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	verte	APWTN 16 GN	0D.S16.2055.7	



ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 16 SANS BORNE PE



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	
Cavaliers réducteurs	2 pôles	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	
Barre de cavalier	2 pôles	IVB WTN 16-2	0D.S16.3227.5	
Pont d'insertion	2 pôles	IVB WTN 16-2 P	0D.S17.5227.0	
Pont d'insertion	3 pôles	IVB WTN 16-3 P	0D.S17.5327.0	
Pont d'insertion	4 pôles	IVB WTN 16-4 P	0D.S17.5427.0	
Pont d'insertion	10 pôles	IVB WTN 16-10 P	0D.S17.6027.0	


Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 35 / 50 / 95 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTN 35 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 35 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 1,5 – 16 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 35	5D.S35.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 35 RT	5D.S35.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 35 BL	5D.S35.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	16 mm / 56,4 mm / 60,3 mm
Longueur de ruban de fil	14 - 18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	1,5 - 35 mm²	
Section pleine/toronnée	1,5 - 50 mm²	
Section, AWG (sol/str)		12-1/0
Intensité nominale	125 A	150 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque de séparation	orange	TW 004 WTN	0D.S16.1055.9	
Plaque de séparation	orange	TW 010 WTN	0D.S35.1055.9	

WTN 50 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 50 mm²
- Clé Allen 5 mm
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 16 – 16 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 50	5D.S50.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 50 RT	5D.S50.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 50 BL	5D.S50.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	20 mm / 70,5 mm / 75,8 mm
Longueur de ruban de fil	26 - 28 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	16 - 50 mm²	
Section pleine/toronnée	16 - 50 mm²	
Section, AWG (sol/str)		6-2sol AWG,1/0str AWG
Intensité nominale	150 A	150 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

WTN 95 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 95 mm²
- Clé Allen 6 mm
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 35 – 35 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 95	5D.S95.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 95 RT	5D.S95.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 95 BL	5D.S95.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	32,2 / 25 mm / 80 mm / 88,5 mm
Longueur de ruban de fil	26 - 28 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	35 - 95 mm²	
Section pleine/toronnée	35 - 95 mm²	
Section, AWG (sol/str)		2-4/0
Intensité nominale	232 A	230 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 150 / 240 mm² BORNE D'ALIMENTATION

WTN 150 …

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 150 mm²
- Clé Allen 8 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 150	5D.S97.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 150 RT	5D.S97.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 150 BL	5D.S97.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	31 mm / 93 mm / 108,1 mm	
Longueur de ruban de fil	35 - 37 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	35 - 150 mm²	
Section pleine/toronnée	35 - 150 mm²	
Section, AWG (sol/str)		300 kcmil-2
Intensité nominale	309 A	275 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

WTN 240 …


- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 240 mm²
- Clé Allen 8 mm
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 95 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 240	5D.S99.0055.0	
Borne d'alimentation	rouge	WTN 240 RT	5D.S99.0055.5	
Borne d'alimentation	bleue	WTN 240 BL	5D.S99.0055.6	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	36 mm / 93 mm / 125,1 mm	
Longueur de ruban de fil	35 mm	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
	EN 60947-7-1	
Section de fils fins	95 - 240 mm²	
Section pleine/toronnée	95 - 240 mm²	
Section, AWG (sol/str)		300-500 kcmil
Intensité nominale	415 A	370 A
Tension nominale	1000 V	600 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES POUR SELOS WTN 35 / 50 / 95 / 150 / 240



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barre de cavalier, 35 mm²	2 pôles	IVB WTN 35-2	0D.S35.3227.5	
Pont d'insertion, 35 mm²	2 pôles	IVB WTN 35-2 IN	0D.S36.3227.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	3 pôles	IVB WTN 35-3 IN	0D.S36.3327.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	4 pôles	IVB WTN 35-4 IN	0D.S36.3427.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	5 pôles	IVB WTN 35-5 IN	0D.S36.3527.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	6 pôles	IVB WTN 35-6 IN	0D.S36.3627.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	7 pôles	IVB WTN 35-7 IN	0D.S36.3727.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	8 pôles	IVB WTN 35-8 IN	0D.S36.3827.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	9 pôles	IVB WTN 35-9 IN	0D.S36.3927.0	
Pont d'insertion, 35 mm²	10 pôles	IVB WTN 35-10 IN	0D.S36.4027.0	
Pont d'insertion, 50 mm²	2 pôles	IVB WTN 50-2 IN	0D.S50.3227.0	
Pont d'insertion, 50 mm²	3 pôles	IVB WTN 50-3 IN	0D.S50.3327.0	
Pont d'insertion, 95 mm²	2 pôles	IVB WTN 95-2 IN	0D.S95.3227.0	
Pont d'insertion, 95 mm²	3 pôles	IVB WTN 95-3 IN	0D.S95.3327.0	
Pont d'insertion, 150 mm²	2 pôles	IVB WTN 150-2 IN	0D.S51.3227.0	
Pont d'insertion, 150 mm²	3 pôles	IVB WTN 150-3 IN	0D.S51.3327.0	
Pont d'insertion, 240 mm²	2 pôles	IVB WTN 240-2 IN	0D.S42.3227.0	
Pont d'insertion, 240 mm²	3 pôles	IVB WTN 240-3 IN	0D.S42.3327.0	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.


Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 35 / 50 / 95 mm² BORNE DE TERRE

WTN 35 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 35 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 2,5 – 16 mm²
- Fixé sur le rail DIN en serrant la vis centrale






Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 35 PE	5D.S35.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		16 mm / 52 mm / 59 mm		
Longueur de ruban de fil		16 - 18 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5–35 mm² pour les barres en cuivre, 25 mm² pour les barres en acier		
Section pleine/toronnée		2,5 - 50 mm² pour les barres en cuivre, 25 mm² pour les barres en acier		
Section, AWG (sol/str)				
Intensité nominale			12-1 AWG (für Kupferschiene), 2 AWG (pour les barres en acier)	
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WTN 50 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 50 mm²
- Clé Allen 5 mm
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 16 mm²
- Fixé sur le rail DIN en serrant la vis centrale







Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 50 PE	5D.S50.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		20 mm / 70,5 mm / 70,3 mm		
Longueur de ruban de fil		26 - 28 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		16 - 50 mm²		
Section pleine/toronnée		16 - 50 mm²		
Section, AWG (sol/str)			6-2sol AWG,1/0str AWG	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WTN 95 PE

- Connexion / montage à vis sur rail DIN TH35
- Section nominale 95 mm²
- Clé Allen 6 mm
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 35 mm²
- Fixé sur le rail DIN en serrant la vis centrale





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WTN 95 PE	5D.S95.9055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		25 mm / 80 mm / 86,1 mm		
Longueur de ruban de fil		20 - 25 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-2		
Section de fils fins		35 - 95 mm²		
Section pleine/toronnée		35 - 95 mm²		
Section, AWG (sol/str)			2-4/0	
Intensité nominale				
Tension nominale		1000 V	600 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WTN · 2,5 / 4 / 6 MM2 BORNE D'ALIMENTATION TS15

WTN 2.5 TS15

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH15
- Section nominale 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 1 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 2.5 TS15	5D.ST3.0055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5,1 mm / 22 mm / 28 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,34 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 2,5 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 2.5 TS15	0D.ST3.2055.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 2.5-2 TS15	0D.ST3.3227.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 2.5-3 TS15	0D.ST3.3327.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 2.5-4 TS15	0D.ST3.3427.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 2.5-5 TS15	0D.ST3.3527.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 2.5-10 TS15	0D.ST3.4027.0	

WTN 4 TS15

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH15
- Section nominale 4 mm²
- Tournevis 0,6x3,5
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,34 – 2,5 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 4 TS15	5D.ST4.0055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6,1 mm / 22 mm / 31,5 mm		
Longueur de ruban de fil		8 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,34 - 4 mm²		
Section pleine/toronnée		0,34 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-10	
Intensité nominale		32 A	30 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 4 TS15	0D.ST4.2055.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 4-2 TS15	0D.ST4.3227.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 4-3 TS15	0D.ST4.3327.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 4-4 TS15	0D.ST4.3427.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 4-5 TS15	0D.ST4.3527.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 4-10 TS15	0D.ST4.4027.0	

WTN 6 TS15

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH15
- Section nominale 6 mm²
- Tournevis 0,8x4,0
- Capacité de connexion : 2 fils, même section 0,5 – 4 mm²



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne d'alimentation	gris	WTN 6 TS15	5D.ST6.0055.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		8 mm / 30,3 mm / 37,4 mm		
Longueur de ruban de fil		10 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60947-7-1		
Section de fils fins		0,5 - 6 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 6 mm²		
Section, AWG (sol/str)			20-8	
Intensité nominale		41 A	50 A	
Tension nominale		500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APWTN 6 TS15	0D.ST6.2055.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 6-2 TS15	0D.ST6.3227.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 6-3 TS15	0D.ST6.3327.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 6-4 TS15	0D.ST6.3427.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 6-5 TS15	0D.ST6.3527.0	
Pont d'insertion	gris	IVB WTN 6-10 TS15	0D.ST6.4027.0	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WTN · 4 mm² BORNE DE TERRE TS15

WKM 4 SL / 15

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH15
- Section nominale 4 mm²
- Ex e I/II Ⓔx II 2GD IM2
- L'étiquetage du Borne est disponible sur demande



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Borne de terre	verte/jaune	WKM 4 SL/15	55.504.9153.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	6 mm / 32 mm / 32 mm
Longueur de ruban de fil	9 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158	Ⓔx
	EN 60947-7-1		EN 60079-0/-7
Section de fils fins	0,5 - 4 mm²		0,5 - 4 mm²
Section pleine/toronnée	0,5 - 6 mm²		0,5 - 6 mm²
Section, AWG (sol/str)		22-14 / 22-10	
Intensité nominale		30 A	
Tension nominale	500 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion	6 kV		
Degré de pollution	3		

ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque d'extrémité	verte	APM 4 SL/15	07.311.0753.0	

ATEX USA-Ex CAN-Ex KEMA 02 ATEX 2114 U

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN – BORNES HAUTE INTENSITÉ AVEC **CONNEXION À COSSES FERMÉES.**

Les bornes de courant élevé selos WRTN sont la nouvelle génération de bornes à cosses annulaires pour une transmission d'énergie sûre et sans entretien.
Une large gamme et une focalisation claire sur les avantages pour le client font de selos WRTN une solution robuste pour connecter des conducteurs à 300 mm² et 520 A.



MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

- Sur TS 35 ou sur la plaque de montage
- Peu de pièces – écrou avec rondelle-ressort intégré

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS

- Couvercle facile à ouvrir et à fermer
- Ouverture de test – mesure de tension complètement imperméable au toucher
- Couverture adaptable individuellement

FLEXIBLE DISTRIBUTION DE POTENTIEL

- Barrette de pontage pour distribution de potentiel simple jusqu'aux courants terminaux
- Connexion multi-conducteurs possible, 2 cosses de câble par point de connexion




CARACTÉRISTIQUES



SELOS WRTN M ..

- Peut être combiné avec diverses cloisons et couvercles



SELOS WRTN

- Housses disponibles en différentes couleurs
- Barrette de raccordement pour configurations à 2 et 3 bornes



SELOS WRTN U

Lorsqu'il est ouvert, l'écrou est complètement soulevé du boulon, ce qui permet un câblage rapide et facile. L'écrou est également fixé en place afin qu'il ne puisse pas être perdu.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

+ Section de raccordement : jusqu'à 240 mm^2 / 500 kcmil
+ Intensité nominale: jusqu'à 415 A IEC / 380 A UL 1059 / CSA 158
+ Tension nominale: jusqu'à 1500 V IEC / 1500 V UL 1059 / CSA 158

SELOS WRTN · 16 / 35 / 50 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 16 M5

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 16 mm²
- Longueur du boulon : 16 mm
- Filetage M5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 16 M5	5D.S16.1755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		13 mm / 67 mm / 54 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		0,5 - 16 mm²		
Section pleine/toronnée		0,5 - 16 mm²		
Section, AWG (sol/str)			16-4	
Intensité nominale		76 A	85 A	
Tension nominale		1000 V	1000 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 35 M6

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 35 mm²
- Longueur du boulon : 16 mm
- Filetage M6



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 35 M6	5D.S35.1755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		16 mm / 67 mm / 54 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 35 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 35 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-2	
Intensité nominale		125 A	115 A	
Tension nominale		1000 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 50 M8

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 50 mm²
- Longueur du boulon : 16 mm
- Filetage M8



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 50 M8	5D.S50.1755.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		21 mm / 67 mm / 63 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 50 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 50 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-1/0	
Intensité nominale		150 A	150 A	
Tension nominale		1000 V	1000 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · 120 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 120 M …

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 120 mm²
- Longueur du boulon : 16 mm
- Filetage M10 / M12





Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 120 M10	5D.S96.1755.0	
Bornes à courant fort	gris	WRTN 120 M12	5D.S96.1855.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	32 mm / 67 mm / 70 mm
Longueur de ruban de fil	dépend du fabricant de la cosse de câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	6 - 120 mm²	
Section pleine/toronnée	6 - 120 mm²	
Section, AWG (sol/str)		10 AWG - 250 kcmil
Intensité nominale	269 A	255 A
Tension nominale	1000 V	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

ACCESSOIRES POUR SELOS WRTN 16 / 35 / 50 / 120

ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cover	ADWRTN 16 M5	0D.S16.6155.0	
Cover	ADWRTN 35 M6	0D.S35.6155.0	
Cover	ADWRTN 50 M8	0D.S50.6155.0	
Cover	ADWRTN 120 M10/12	0D.S43.6155.0	
Plaque de séparation, WRTN 16 M5, WRTN 35 M6	TW 001 WRTN	0D.S16.1155.0	
Plaque de séparation, WRTN 50 M8, WRTN 120 M10/12	TW 002 WRTN	0D.S50.1155.0	

Exemples d'utilisation




M5



M6



M8



M10/12

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN · 25 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 25

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 25 mm²
- Filetage M6
- Longueur du boulon : 18 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 25	5D.S25.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27 mm / 107,7 mm / 49 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 25 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 25 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-4, 12-8	
Intensité nominale		101 A	Câble simple 85 A, Câble double 100 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 25 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 25 mm²
- Filetage M6
- Longueur du boulon : 18 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 25 U	5D.S25.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27 mm / 126,8 mm / 100 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 25 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 25 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-4, 12-8	
Intensité nominale		101 A	Câble simple 85 A, Câble double 100 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · 35 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 35

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 35 mm²
- Filetage M6
- Longueur du boulon : 17 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 35	5D.S35.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27 mm / 107,7 mm / 49 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 35 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 35 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-1, 12-4	
Intensité nominale		125 A	Câble simple 130 A, Câble double 170 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 35 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 35 mm²
- Filetage M6
- Longueur du boulon : 17 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 35 U	5D.S35.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27 mm / 126,8 mm / 100 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 35 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 35 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-1, 12-4	
Intensité nominale		125 A	Câble simple 130 A, Câble double 170 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN · 50 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 50

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 50 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 17 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 50	5D.S50.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27,2 mm / 107,7 mm / 49 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 50 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 50 mm²		
Section, AWG (sol/str)			12-1/0, 12-3	
Intensité nominale		150 A	Câble simple 150 A, Câble double 200 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 50 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 50 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 17 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 50 U	5D.S50.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		27,2 mm / 126,8 mm / 100 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 50 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 50 mm²		
Section, AWG (sol/str)			12-1/0, 12-3	
Intensité nominale		150 A	Câble simple 150 A, Câble double 200 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		


Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · 70 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 70


- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 70 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 22 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 70	5D.S70.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		32 mm / 132 mm / 57,2 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 70 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 70 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-2/0, 14-2	
Intensité nominale		192 A	Câble simple 175 A, Câble double 230 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 70 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 70 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 22 mm




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 70 U	5D.S70.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		32 mm / 132 mm / 109 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 70 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 70 mm²		
Section, AWG (sol/str)			14-2/0, 14-2	
Intensité nominale		192 A	Câble simple 175 A, Câble double 230 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN · 95 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 95


- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 95 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 95	5D.S95.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		32 mm / 132 mm / 57,2 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 95 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 95 mm²		
Section, AWG (sol/str)			12-4/0, 14-1	
Intensité nominale		232 A	Câble simple 230 A, Câble double 260 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 95 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 95 mm²
- Filetage M8
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 95 U	5D.S95.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		32 mm / 132 mm / 109 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		2,5 - 95 mm²		
Section pleine/toronnée		2,5 - 95 mm²		
Section, AWG (sol/str)			12-4/0, 14-1	
Intensité nominale		232 A	Câble simple 230 A, Câble double 260 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · 120 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 120

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 120 mm²
- Filetage M10
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 120	5D.S96.1555.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	42 mm / 132 mm / 61,6 mm
Longueur de ruban de fil	depends on cable lug manufacturer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	6 - 120 mm²	
Section pleine/toronnée	6 - 120 mm²	
Section, AWG (sol/str)		10 AWG - 250 kcmil, 10-1/0
Intensité nominale	269 A	Câble simple 255 A, Câble double 300 A
Tension nominale	1500 V	1500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

WRTN 120 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 120 mm²
- Filetage M10
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 120 U	5D.S96.1655.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	42 mm / 220 mm / 118,5 mm
Longueur de ruban de fil	dépend du fabricant de la cosse de câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	IEC	UL 1059 / CSA 158
Section de fils fins	6 - 120 mm²	
Section pleine/toronnée	6 - 120 mm²	
Section, AWG (sol/str)		10 AWG - 250 kcmil, 10-1/0
Intensité nominale	269 A	Câble simple 255 A, Câble double 300 A
Tension nominale	1500 V	1500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN · 150 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 150

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 150 mm²
- Filetage M10
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 150	5D.S97.1555.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	42 mm / 132 mm / 61,6 mm	
Longueur de ruban de fil	dépend du fabricant de la cosse de câble	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	10 - 150 mm²	
Section pleine/toronnée	10 - 150 mm²	
Section, AWG (sol/str)		10 AWG - 300 kcmil, 10-2/0
Intensité nominale	309 A	Câble simple 285 A, Câble double 350 A
Tension nominale	1500 V	1500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

WRTN 150 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 150 mm²
- Filetage M10
- Longueur du boulon : 21 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 150 U	5D.S97.1655.0	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5	42 mm / 220 mm / 118,5 mm	
Longueur de ruban de fil	dépend du fabricant de la cosse de câble	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**
Section de fils fins	10 - 150 mm²	
Section pleine/toronnée	10 - 150 mm²	
Section, AWG (sol/str)		10 AWG - 300 kcmil, 10-2/0
Intensité nominale	309 A	Câble simple 285 A, Câble double 350 A
Tension nominale	1500 V	1500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV	
Degré de pollution	3	

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · 185 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 185

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 185 mm²
- Filetage M12
- Longueur du boulon : 26 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 185	5D.S98.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		55 mm / 163 mm / 67,3 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		10 - 185 mm²		
Section pleine/toronnée		10 - 185 mm²		
Section, AWG (sol/str)			8 AWG - 350 kcmil, 8-3/0	
Intensité nominale		353 A	Câble simple 310 A, Câble double 400 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 185 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 185 mm²
- Filetage M12
- Longueur du boulon : 26 mm




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 185 U	5D.S98.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		55 mm / 276 mm / 126,3 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		10 - 185 mm²		
Section pleine/toronnée		10 - 185 mm²		
Section, AWG (sol/str)			8 AWG - 350 kcmil, 8-3/0	
Intensité nominale		353 A	Câble simple 310 A, Câble double 400 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

SELOS WRTN · 240 mm² BORNES À COURANT FORT

WRTN 240

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 240 mm²
- Filetage M12
- Longueur du boulon : 25 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 240	5D.S99.1555.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		55 mm / 163 mm / 67,3 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		10 - 240 mm²		
Section pleine/toronnée		10 - 240 mm²		
Section, AWG (sol/str)			8 AWG - 500 kcmil, 8-4/0	
Intensité nominale		415 A	Câble simple 380 A, Câble double 460 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

WRTN 240 U

- Connexion / montage par boulon sur rail DIN TH35
- Section nominale 240 mm²
- Filetage M12
- Longueur du boulon : 25 mm



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes à courant fort	gris	WRTN 240 U	5D.S99.1655.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		55 mm / 276 mm / 126,3 mm		
Longueur de ruban de fil		dépend du fabricant de la cosse de câble		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
Section de fils fins		10 - 240 mm²		
Section pleine/toronnée		10 - 240 mm²		
Section, AWG (sol/str)			8 AWG - 500 kcmil, 8-4/0	
Intensité nominale		415 A	Câble simple 380 A, Câble double 460 A	
Tension nominale		1500 V	1500 V	
Tension nominale d'impulsion		8 kV		
Degré de pollution		3		

Accessoires supplémentaires, page 106 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

SELOS WRTN · ACCESSOIRES

CONNECTEUR CROISÉ

• pour 2 et 3 terminaux



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barrette de pontage, pour 2 bornes	VB WRTN 25 / 35 / 50-2	0D.S25.3227.0	
Barrette de pontage, pour 3 bornes	VB WRTN 25 / 35 / 50-3	0D.S25.3327.0	
Barrette de pontage, pour 2 bornes	VB WRTN 70 / 95-2	0D.S70.3227.0	
Barrette de pontage, pour 3 bornes	VB WRTN 70 / 95-3	0D.S70.3327.0	
Barrette de pontage, pour 2 bornes	VB WRTN 120 / 150-2	0D.S43.3227.0	
Barrette de pontage, pour 3 bornes	VB WRTN 120 / 150-3	0D.S43.3327.0	
Barrette de pontage, pour 2 bornes	VB WRTN 185 / 240-2	0D.S44.3227.0	
Barrette de pontage, pour 3 bornes	VB WRTN 185 / 240-3	0D.S44.3327.0	

COVEREN



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Cover	gris	ADWRTN 25 / 35 / 50	0D.S25.6055.0	
Cover	noir	ADWRTN 25 / 35 / 50 SW	0D.S25.6055.1	
Cover	rouge	ADWRTN 25 / 35 / 50 RT	0D.S25.6055.5	
Cover	bleue	ADWRTN 25 / 35 / 50BL	0D.S25.6055.6	
Cover	verte	ADWRTN 25 / 35 / 50 GN	0D.S25.6055.7	
Cover	jaune	ADWRTN 25 / 35 / 50 GE	0D.S25.6055.8	
Cover	orange	ADWRTN 25 / 35 / 50 OR	0D.S25.6055.9	
Cover	gris	ADWRTN 120 / 150	0D.S43.6055.0	
Cover	noir	ADWRTN 120 / 150 SW	0D.S43.6055.1	
Cover	rouge	ADWRTN 120 / 150 RT	0D.S43.6055.5	
Cover	bleue	ADWRTN 120 / 150 BL	0D.S43.6055.6	
Cover	verte	ADWRTN 120 / 150 GN	0D.S43.6055.7	
Cover	jaune	ADWRTN 120 / 150 GE	0D.S43.6055.8	
Cover	orange	ADWRTN 120 / 150 OR	0D.S43.6055.9	
Cover	gris	ADWRTN 185 / 240	0D.S44.6055.0	
Cover	noir	ADWRTN 185 / 240 SW	0D.S44.6055.1	
Cover	rouge	ADWRTN 185 / 240 RT	0D.S44.6055.5	
Cover	bleue	ADWRTN 185 / 240 BL	0D.S44.6055.6	
Cover	verte	ADWRTN 185 / 240 GN	0D.S44.6055.7	
Cover	jaune	ADWRTN 185 / 240 GE	0D.S44.6055.8	
Cover	orange	ADWRTN 185 / 240 OR	0D.S44.6055.9	
Cover	gris	ADWRTN 70 / 95	0D.S70.6055.0	
Cover	noir	ADWRTN 70 / 95 SW	0D.S70.6055.1	
Cover	rouge	ADWRTN 70 / 95 RT	0D.S70.6055.5	
Cover	bleue	ADWRTN 70 / 95 BL	0D.S70.6055.6	
Cover	verte	ADWRTN 70 / 95 GN	0D.S70.6055.7	
Cover	jaune	ADWRTN 70 / 95 GE	0D.S70.6055.8	
Cover	orange	ADWRTN 70 / 95 OR	0D.S70.6055.9	

Pour plus d'informations techniques, voir la rubrique « FAITS & DONNÉES », page 140 et suivantes.

Sous réserve de modifications techniques

ACCESSOIRES


Pour compléter nos produits, nous proposons un portefeuille complet d’accessoires et services pour les bornes.

Wieland propose une variété d‘accessoires spécifiques aux produits pour ses borniers, par exemple des couvercles et des plaques isolantes ainsi que des matériaux d‘assemblage tels que des rails de montage ou des outils pour travailler avec nos produits. Solutions de marquage telles que l‘IMPRESSION SELOS PRINT. Les borniers sur rail DIN et les autres composants de l‘armoire de commande, le PLAN selos du logiciel de planification pour la conception des assemblages sur rail et notre service à valeur ajoutée pour les assemblages sur rail permettent de travailler sans effort avec les borniers sur rail DIN Wieland et d‘obtenir une véritable valeur ajoutée.






BORNES DE CÂBLE BLINDÉES



RAIL DE FIXATION



BUTÉE D‘EXTRÉMITÉ



MARQUAGE DES BORNES SUR RAIL DIN

Sous réserve de modifications techniques



RACCORDS CROISÉS ET BARRES DE PONTAGE


BANDES DE COUVERTURE ET FICHES DE TEST

OUTILS

WST – BORNES DE REPRISE DE BLINDAGE **POUR UN FONCTIONNEMENT SANS PROBLÈME**

L'immunité élevée aux interférences est un sujet important dans la technologie industrielle et de processus. C'est l'un des facteurs clés affectant la disponibilité des installations.

Pour notre série de borniers selos, nous proposons WST, un système qui permet de connecter le blindage de câble à la terre du boîtier de manière simple et pratique.



+ Montage simple - également en cas de mise à niveau, d'entretien et de maintenance
+ Large gamme – jusqu'à 32 mm de diamètre de câble
+ Technologie de haute qualité, sans entretien
+ Technologie à ressort résistant aux vibrations
+ Connexion à grande surface et à faible impédance
+ Haute résistance à la corrosion
+ Corps de serrage durable en acier trempé

Sous réserve de modifications techniques


WST – SUPPORT DE BUS





Diverses applications


- Sur la barre omnibus
- Sur rail TS 35
- Sur profil C
- Avec vis pour plaques de montage





Divers accessoires

- Support pour jeu de barres pour TS 35
- Support pour jeu de barres pour montage isolé
- Bornes de connexion



ACCESSOIRES · BORNES POUR CÂBLES BLINDÉS

BORNES POUR CÂBLES BLINDÉS WST ...

• pour montage sur jeu de barres 10 x 3 mm




Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes pour câbles blindés			
8 mm	WST 8	Z2.803.3010.0	10
13,5 mm	WST 13,5	Z2.803.3110.0	10
20 mm	WST 20	Z2.803.3210.0	10
32 mm	WST 32	Z2.803.3310.0	10

Caractéristiques techniques	WST 8	WST 13,5	WST 20	WST 32
Largeur / longueur / hauteur [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Diamètre du câble connectable	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm

BORNES POUR CÂBLES BLINDÉS WST C

• pour montage sur profil en C



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes pour câbles blindés			
8 mm	WST 8 /C	Z2.803.4010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 /C	Z2.803.4110.0	10
20 mm	WST 20 /C	Z2.803.4210.0	10
32 mm	WST 32 /C	Z2.803.4310.0	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WST 8 / C	WST 13,5 / C	WST 20 / C	WST 32 / C
Largeur / longueur / hauteur [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Diamètre du câble connectable	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm
Vis de fixation	M 4	M 4	M 4	M 4

ACCESSOIRES			
Rail de fixation, acier galvanisé	L = 2 m	98.400.0000.0	1
Pieds de montage	gris clair	Z1.980.0040.0	10

BORNES POUR CÂBLES BLINDÉS WST D

• pour montage sur plaque de montage



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes pour câbles blindés			
8 mm	WST 8 / D	Z2.803.5010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 / D	Z2.803.5110.0	10
20 mm	WST 20 / D	Z2.803.5210.0	10
32 mm	WST 32 /D	Z2.803.5310.0	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WST 8 / D	WST 13,5 / D	WST 20 / D	WST 32 / D
Largeur / longueur / hauteur [mm]	13 x 18 x 26	19 x 22 x 32	24 x 27 x 40	36 x 32 x 64
Diamètre du câble connectable	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm	15 - 32 mm
Vis de fixation	M 4	M 4	M 4	M 4

BORNES POUR CÂBLES BLINDÉS WST .../T35

• pour montage sur rail de montage TS 35



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes pour câbles blindés			
8 mm	WST 8 / TS 35	Z2.803.6010.0	10
13,5 mm	WST 13,5 / TS 35	Z2.803.6110.0	10
20 mm	WST 20 / TS 35	Z2.803.6210.0	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WST 8	WST 13,5	WST 20
Largeur / longueur / hauteur [mm]	13 x 52 x 54	19 x 52 x 60	24 x 52 x 68
Diamètre du câble connectable	3 - 8 mm	4 - 13,5 mm	10 - 20 mm

Sous réserve de modifications techniques

ACCESSOIRES · SUPPORT POUR JEU DE BARRES

SUPPORT POUR JEU DE BARRES

WE SH 1/35



WE SH 2/35



WE SH 3/35



WE SH 4/35



WST H 10x3



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Support pour jeu de barres			
Support pour jeu de barres (un côté), acier étamé	WE SH 1/35	Z5.515.3310.0	20
Support pour jeu de barres (deux côtés), acier étamé	WE SH 2/35	Z5.515.3410.0	20
Support pour jeu de barres (deux côtés), acier étamé	WE SH 3/35	Z5.519.0310.0	20
Support pour jeu de barres (un côté), acier étamé	WE SH 4/35	Z5.519.0410.0	25
Support pour jeu de barres en plastique, noir	WST H 10x3	Z1.980.0253.0	20

ACCESSOIRES





Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
ACCESSOIRES			
Borne de masse, brillante	WAK4/3	30.494.0110.0	
Borne de terre, pour le conducteur neutre	WAK35/2 BL/V0	30.494.4021.6	

ACCESSOIRES · RAIL DE FIXATION


RAIL DE MONTAGE 35 X 7,5 SELON LA NORME DIN EN 60 715

• Longueur 2 m



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Acier galvanisé et dichromaté	non fendu	35 x 27 x 7,5 EN 60715 2000mm	98.300.0000.0	1
Acier galvanisé et dichromaté	fendu	35 x 27 x 7,5 EN 60715 2000mm	98.300.1000.0	1
Acier galvanisé et dichromaté	fendu 18 mm	TS 35x7,5 PERF 18 mm EN 60715	98.300.1800.0	1
Acier galvanisé et dichromaté	fendu 25 mm	TS 35x7,5 PERF 25 mm EN 60715	98.300.1900.0	1

ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Embout	CTS 35	0D.200.0000.0	






RAIL DE MONTAGE 35 X 15 SELON LA NORME DIN EN 60 715

• Longueur 1 m / 2 m



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Acier galvanisé bichromaté	non fendu	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.0000.0	1
Acier galvanisé bichromaté	fendu	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.1000.0	1
Acier, acier inoxydable	fendu	35 x 27 x 15 EN 60715 2000mm	98.370.1001.0	1


ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Embout	CTS 35/15	05.556.5252.0	






RAIL DE MONTAGE 35 X 15 SELON LA NORME DIN EN 60 715

• Longueur 2 m



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Acier galvanisé bichromaté	non fendu	35 x 24 x 15 EN 60715 2000mm	98.360.0000.0	1
Acier galvanisé à chaud	non rainuré	35 x 24 x 15 EN 60715 ZN 2000mm	98.360.0004.0	1
Cuivre-E	non fendu	35 x 24 x 15 EN 60715 CU 2000mm	98.380.0000.0	10



Sous réserve de modifications techniques


ACCESSOIRES · RAIL DE MONTAGE

RAIL DE MONTAGE 15 X 5,5 SELON LA NORME DIN EN 60 715

• Longueur 1 m / 2 m

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Acier galvanisé bichromaté	fendu	9021 / 15 x 5,5 EN 60715 1000mm	98.090.0000.0	1
Acier galvanisé bichromaté	fendu	9021 / 15 x 5,5 EN 60715 2000mm	98.090.0015.0	10






ACCESSOIRES


SUPPORT INCLINÉ AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Support incliné avec matériel de montage	9018 D	Z5.516.2511.0	50
Support incliné avec matériel de montage	9018 H	Z5.516.2711.0	50
Support incliné avec matériel de montage	9018 N	Z5.516.2811.0	50
Support angulaire	TS35-AB	0D.000.1000.0	50


9018 D



9018 H



9018 N



TS35-AB



BARRE OMNIBUS

• Longueur 1 m

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Support de barre omnibus	9813 M 10x3 1000 mm	98.290.0000.0	1
Barre omnibus, cuivre étamé au cuivre	9813 M 10x3 1000 mm Sn	98.290.1000.0	20

ACCESSOIRES · BUTÉE D‘EXTRÉMITÉ

PINCE D‘EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE ENCLIQUETABLE TS 35

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Pince d‘extrémité TS 35	5 mm de large	WEF 2/35	Z5.523.9453.0	
Pince d‘extrémité TS 35	6 mm de large	WEFN 13	0D.200.0455.0	
Pince d‘extrémité TS 35	8 mm de large	WEFN 5N	0D.200.0655.0	



WEF 2/35



WEFN 13



WEFN 5

PINCE D‘EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE À VIS TS 35

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Pince d‘extrémité TS 35	8 mm de large	WEFN 11	0D.200.0155.0	
Pince d‘extrémité TS 35	8 mm de large	WEFN 7N	0D.200.0255.0	
Pince d‘extrémité TS 35	8 mm de large	WEFN 4N	0D.200.0355.0	
Pince d‘extrémité TS 35	12,25 mm de large	WEFN 6N	0D.200.0555.0	
Pince d‘extrémité TS 35	7 mm de large	WEFN 2N	0D.200.0755.0	



WEFN 11
côté vissé



WEFN 7N
centré vissé



WEFN 4N
centré vissé



WEFN 6N
centré vissé



WEFN 2N
côté vissé

PINCE D‘EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE À VIS TS 15


Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Pince d‘extrémité TS 15	8 mm de large	WEFN 8 TS15	0D.ST0.0855.0	



WEFN 8 TS15
côté vissé

Sous réserve de modifications techniques

SUPPORT DE BUS POUR FIXATION DE BUS N, SANS VIS



Utiliser comme plaque d‘extrémité pour une barre omnibus N

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Support d‘extrémité/barre omnibus de 8 mm de large	WKIF SH/E/35	Z1.108.8453.0	100

ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Vis à tête cylindrique bombée	LS 4,4 / 2,5 x 8	05.091.0212.0	

BIT – BORNES SUR RAIL DIN POUR **TABLEAUX DE DISTRIBUTION D'INSTALLATION**


La connexion à ressort de tension de la série BIT impressionne les utilisateurs avec son mécanisme de connexion sans entretien et résistant aux vibrations.

La connexion supérieure par le haut est particulièrement adaptée aux espaces restreints. Le système BIT est conçu pour être utilisé dans les systèmes de distribution et prend en compte les dimensions standardisées pour les petits distributeurs et les distributeurs sur le terrain avec des couvercles conformes à la norme DIN 43871.




CÂBLAGE PEU ENCOMBRANT

- Câblage clair et affectation des circuits électriques grâce à une conception à
- trois étages en largeur d'assemblage de 5 mm
- Conducteur neutre, débit de courant et
- connexion du conducteur vert dans une seule borne
- Sécurité et commodité grâce à la fonction de déconnexion N commutable



COMMUTATION ET FONCTIONNEMENT PRATIQUES

- Dispositif à ressort sans vis et sans entretien
- Alimentation et fonctionnement faciles du conducteur par le haut
- Sécurité et commodité de fonctionnement même avec la déconnexion du conducteur neutre de la barre omnibus neutre pour la mesure de l'isolation à l'aide d'un dispositif de déconnexion avec commande optique.



COMBINABLE DANS LE SYSTÈME


- Combinaison sans problème de bornes d'installation avec d'autres borniers Wieland, également avec différents équipements de connexion
- Par exemple :
  – Câblage de circuit avec dispositif compact à ressort
  – Alimentation avec des vis selos éprouvées

Sous réserve de modifications techniques

BIT · BLOCS DE DÉCONNEXION NEUTRES POUR L'INSTALLATION TABLEAUX DE DISTRIBUTION AVEC CONNEXION À RESSORT DE TENSION

WKF 4 NT / 35


- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 4 mm²
- Tournevis 0.8x4.0



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de déconnexion du neutre	bleue	WKF 4 NT / 35		56.704.8153.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		6 mm / 69,5 mm / 51,2 mm			
Longueur de ruban de fil		11 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
		EN 60 947-7-1			
Section de fils fins		0,14 - 4 mm²			
Section pleine/toronnée		0,14 - 6 mm²			
Section, AWG (sol/str)			22-10 AWG		
Intensité nominale		25 A			
Tension nominale		400 V	600 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			
ACCESSOIRES		**Type**		**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	bleue	APF 4 NT		07.312.5653.0	

WKIF 16/1 NT/35

- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 16 mm²
- Tournevis 1,0x5,5
- Modèle fermé



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Borne de déconnexion du neutre	bleue	WKIF 16/1 NT/35		56.716.8155.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		12 mm / 94 mm / 51,2 mm			
Longueur de ruban de fil		15 mm			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**		
		EN 60 947-7-1			
Section de fils fins		4 - 16 mm²			
Section pleine/toronnée		4 - 16 mm²			
Section, AWG (sol/str)					
Intensité nominale		76 A			
Tension nominale		400 V			
Tension nominale d'impulsion		6 kV			
Degré de pollution		3			

ACCESSOIRES POUR TERMINAL DE DÉCONNEXION WKIF NEUTRAL




ACCESSOIRES	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bus, cuivre étamé	9813 M SN 10X3 1000mm	98.290.1000.0	
Borne de raccordement pour barre omnibus	WAK4/3	30.494.0110.0	
Borne de raccordement pour barre omnibus	WAK4/3 BL	30.494.0110.6	
Borne de raccordement pour barre omnibus	WAK4/3 GN	30.494.0110.7	
Borne de raccordement pour barre omnibus	WAK35/2 BL/V0	30.494.4021.6	

BIT · BORNES À PLUSIEURS ÉTAGES POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION D'INSTALLATION AVEC CONNEXION PAR ENFICHAGE

WKIF 2,5 D


- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 D	56.703.9653.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Longueur de ruban de fil		11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12 AWG / 22-14 AWG	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APIF 2,5	07.311.8353.0	

WKIF 2,5 …

- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 D-D	56.703.9753.0	
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 N-D	56.703.9953.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Longueur de ruban de fil		11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12 AWG / 22-14 AWG	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APIF 2,5	07.311.8353.0	

WKIF 2,5 …

- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 D-D-SL	56.703.9853.0	
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 N-D-SL	56.703.9453.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Longueur de ruban de fil		11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12 AWG / 22-14 AWG	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		4 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APIF 2,5	07.311.8353.0	

Sous réserve de modifications techniques

BIT · BORNES À PLUSIEURS ÉTAGES POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION D'INSTALLATION AVEC CONNEXION PAR ENFICHAGE

WKIF 2,5 NT-D-SL


- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 NT-D-SL	56.703.9553.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Longueur de ruban de fil		11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)			22-12 AWG / 22-14 AWG	
Intensité nominale		24 A	20 A	
Tension nominale		400 V	300 V	
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APIF 2,5	07.311.8353.0	

WKIF 2,5 NTM-D-SL

- Ressort de tension/ montage sur rail DIN TH35
- Section nominale : 2,5 mm²
- Tournevis 0,6x3,5



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bornes sur rail d'installation	gris	WKIF 2,5 NTM-D-SL	56.703.8653.0	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Largeur / longueur / hauteur, incl. TS 7.5		5 mm / 95 mm / 51,2 mm		
Longueur de ruban de fil		11 mm		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		**IEC**	**UL 1059 / CSA 158**	
		EN 60 947-7-1		
Section de fils fins		0,14 - 2,5 mm²		
Section pleine/toronnée		0,14 - 4 mm²		
Section, AWG (sol/str)				
Intensité nominale		16 A		
Tension nominale		400 V		
Tension nominale d'impulsion		6 kV		
Degré de pollution		3		
ACCESSOIRES		**Type**	**N ° de pièce**	**Std. Pack**
Plaque d'extrémité	gris	APIF 2,5 TM	07.312.8053.0	

ACCESSOIRES POUR TERMINAL DE DÉCONNEXION WKIF NEUTRAL



ACCESSOIRES		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Barres cavalières	2 pôles	IVBWKF 2,5-2	Z7.280.6227.0	
Barres cavalières	3 pôles	IVBWKF 2,5-3	Z7.280.6327.0	
Barres cavalières	4 pôles	IVBWKF 2,5-4	Z7.280.6427.0	
Barres cavalières	5 pôles	IVBWKF 2,5-5	Z7.280.6527.0	
Barres cavalières	6 pôles	IVBWKF 2,5-06	Z7.280.6627.0	
Barres cavalières	7 pôles	IVBWKF 2,5-07	Z7.280.6727.0	
Barres cavalières	8 pôles	IVBWKF 2,5-08	Z7.280.6827.0	
Barres cavalières	9 pôles	IVBWKF 2,5-09	Z7.280.6927.0	
Barres cavalières	10 pôles	IVBWKF 2,5-10	Z7.280.7027.0	
Barres cavalières	11 pôles	IVBWKF 2,5-11	Z7.280.7127.0	
Barres cavalières	12 pôles	IVBWKF 2,5-12	Z7.280.7227.0	
Barres cavalières	20 pôles	IVBWKF 2,5-20	Z7.280.8027.0	
Barre omnibus		9813 M SN 10X3 1000mm	98.290.1000.0	
Support de bus		WKIF / SH / 35	01.108.7653.0	
Plaque de marquage pour selos PRINT (largeur 5 mm), WMP 5 pour WKIF 2,5		WMP 5 - SI2KTB5085DW	04.405.0056.0	
Plaque de marquage pour selos PRINT (largeur 6 mm), WMP 6 pour WKF 4 NT, WKIF16/1 NT		WMP 6 - SI2KTB6085DW	04.406.0056.0	

Remarque : Pour utiliser ce marquage, veuillez utiliser la plaque de support 95.503.0007.0 Type "selos PRINT PO"

SELOS PRINT
IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE

L’imprimante pour tous les systèmes de marquage actuels.

Marquage individuel – chez Wieland, cela signifie impression selos, est un système de marquage haute performance avec lequel vous pouvez créer professionnellement des étiquettes, des étiquettes de marquage individuelles au marquage en série, pour vos bornes de bande.

Mais l‘IMPRESSION SELOS offre encore plus ! En plus des étiquettes de marquage pour les bornes de série, vous pouvez également imprimer des autocollants, des étiquettes ou des marquages de câbles pour toutes les applications de l‘armoire de commande.



+ Utilisation extrêmement polyvalente
+ Imprime les étiquettes de marquage – efficacement et individuellement
+ Fonctionnement simple

Sous réserve de modifications techniques

UTILISATION EXTRÊMEMENT POLYVALENTE

- Pour tous les terminaux de la série Wieland
- Pour de nombreuses autres marques
- Pour identifier les câbles, les éléments de commutation, les boutons-poussoirs et de nombreux autres composants de l'armoire de commande

FONCTIONNEMENT SIMPLE

- Logiciel de marquage hautes performances
- Fonctionnement via interface logicielle ou directement sur l'appareil
- Écran LCD intégré
- Entretien facile – il suffit de changer les rubans d'impression

IMPRIME LES ÉTIQUETTES DE MARQUAGE EFFICACEMENT ET INDIVIDUELLEMENT

- Impression par transfert thermique pour un marquage durable et de haute qualité
- Vitesse d'impression élevée – jusqu'à 8500 étiquettes/heure
- Fonctionnement automatique, y compris le magasin,possible



IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE

IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE SELOS PRINT



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Package complet	**selos PRINT**	95.503.0000.0	1

Périmètre de livraison : Imprimante à transfert thermique, IMPRESSION selos, 1 x câble, 1 x câble USB 2.0,1 x ruban d'impression noir, 1 x ruban de nettoyage, 1 x plaque de support
Description : selos IMPRIME le système d'impression pour le marquage des bornes sur rail DIN et d'autres étiquettes de marquage dans l'armoire de commande.
Logiciel et manuel disponibles sur : www.wieland-electric.com/en/service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Méthode d'impression	Transfert thermique
Modes de fonctionnement	Alimentation automatique, semi-automatique, manuelle
Résolution	300 dpi
Dimensions	423 x 240 x 208 mm
Poids	9,5 kg
Polices	Windows True Type
Formats graphiques	.gif, .jpg, . jpeg, .bmp, .wmf
Vitesse d'impression	jusqu'à 60 mm/s
Interface	USB 2.0
Tension	100 V à 240 V CA, 50/60 Hz Puissance, max.
Puissance, max.	135 W

ACCESSOIRES





Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Accessoires pour imprimantes à transfert thermique IMPRESSION SELOS			
Ruban d'imprimante noir (l = 130 m)	**selos PRINT** FB sw	95.503.0010.1	3
Ruban d'imprimante rouge (l = 130 m)	**selos PRINT** FB rt	95.503.0010.5	3
Ruban de nettoyage (l = 8 m)	**selos PRINT** RB	95.503.0012.0	1
Rouleau de nettoyage	**selos PRINT** RR	95.503.0013.0	1
Marquage du fil/câble de la plaque de maintien, directement imprimable	**selos PRINT** P3	95.503.0014.0	1
Marquage DE fil DE plaque DE maintien/manchons DE marquage	**selos PRINT** P1	95.503.0006.0	1

MAGASIN POUR L'ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES CARTES



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Magasin D'ALIMENTATION automatique EN cartes pour imprimantes À transfert thermique SELOS PRINT			
Magasin pour l'alimentation automatique des cartes	**selos PRINT** MAG	95.503.0005.0	1

SUPPORT BASE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Base de support pour imprimantes à transfert thermique IMPRESSION SELOS			
Support Base	**selos PRINT** SB	95.503.0004.0	1

PLAQUE DE MAINTIEN



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaque de maintien pour imprimantes à transfert thermique IMPRESSION SELOS			
Commande automatique de la plaque de maintien	**selos PRINT** MP AUT	95.503.0015.0	1
Commande manuelle de la plaque de maintien	**selos PRINT** MP MAN	95.503.0016.0	1
Plaque de maintien pour les marquages de BITS	**selos PRINT** P0 BIT	95.503.0007.0	1

Sous réserve de modifications techniques


MARQUAGE DES BORNES SUR RAIL DIN

MARQUAGE DES BORNES SUR RAIL DIN

- Hauteur : 5,8 mm (ajustement universel)
- Hauteur : 10 mm (compatible avec WTN Universal et WTPN pour l'étiquetage central)


Dimensions :

- WMP 3.5 ... pour 1,5 mm²
- WMP 5.10... pour 2,5 mm²
- WMP 6.10... pour 4 mm²
- WMP 8.... pour 6 mm²
- WMP 10... pour 10 mm²



Description		Type		N ° de pièce	Std. Pack
Balises de marquage pour bornes sur rail DIN, non marquées					
Dimensions	3,5 x 10 mm	Étiquettes/carte 57	WMP 3.5-10 GP	0G.202.7056.0	22
Dimensions	3,5 x 5,8 mm	Étiquettes/carte 57	WMP 3.5-5.8 GP	0G.202.7156.0	22
Dimensions	5,1 x 10 mm	Étiquettes/carte 45	WMP 5.10-10 GP	0G.203.7056.0	22
Dimensions	5,1 x 5,8 mm	Étiquettes/carte 45	WMP 5.10-5.8 GP	0G.203.7156.0	22
Dimensions	6,1 x 10 mm	Étiquettes/carte 36	WMP 6.10-10 GP	0G.204.7056.0	22
Dimensions	6,1 x 5,8 mm	Étiquettes/carte 36	WMP 6.10-5.8 GP	0G.204.7156.0	22
Dimensions	8 x 10 mm	Étiquettes/carte 27	WMP 8-10 GP	0G.206.7056.0	22
Dimensions	8 x 5,8 mm	Étiquettes/carte 27	WMP 8-5.8 GP	0G.206.7156.0	22
Dimensions	10 x 10 mm	Étiquettes/carte 21	WMP 10-10 GP	0G.210.7056.0	22
Dimensions	10 x 5,8 mm	Étiquettes/carte 21	WMP 10-5.8 GP	0G.210.7156.0	22


BANDES DE MARQUAGE POUR BORNES SUR RAIL DIN



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bandes de marquage pour bornes sur rail DIN			
Pour la série WTP 1,5	WMP 3,5 S-SI2K09105W	04.400.0281.2	20
Pour la série WKF 1,5	WMS SI2K06130W	04.400.0081.2	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de bandes / plaque	3
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	20


MARQUAGE DES BORNES SUR RAIL DIN WEIDMÜLLER / WAGO



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Balises de marquage pour bornes sur rail DIN, non marquées, Weidmüller / Wago			
Dimensions 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5010LWK	04.405.1056.0	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de bandes / plaque	45
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	12

BALISES DE MARQUAGE POUR BORNES SUR RAIL DIN PHOENIX CONTACT



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Balises de marquage pour bornes sur rail DIN, non marquées, Phoenix Contact			
Dimensions 5 x 9 mm	WMP SI2KTB5209EW	04.405.1156.0	12
Dimensions 5 x 10 mm	WMP SI2KTB5210CW	04.405.1256.0	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de bandes / plaque	45
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	12

MARQUAGE DES FILS

MANCHONS DE MARQUAGE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Manchons de marquage, à enfiler			
Diamètres des fils 1,5 – 2,5 mm	WMS 201/15	04.410.0181.0	1000
Diamètres des fils 2 – 4 mm	WMS 202/15	04.410.0281.0	1000
Diamètres des fils 4 – 7 mm	WMS 203/15	04.410.0381.0	500
Diamètres des fils 6 – 10 mm	WMS 204/15	04.410.0481.0	500
Diamètres des fils 8 – 14 mm	WMS 205/15	04.410.0581.0	200
Manchons de marquage, encliquetables			
Diamètres des fils 2 – 3,5 mm	WMS 301/15	04.410.0681.0	1000
Diamètres des fils 2,8 – 5 mm	WMS 302/15	04.410.0781.0	1000
Diamètres des fils 5 – 8 mm	WMS 303/15	04.410.0881.0	500
Diamètres des fils 8 – 10 mm	WMS 304/15	04.410.0981.0	500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Matériaux	PVC	
Couleur		transparente
Longueur mm	15	

ÉTIQUETTES DE MARQUAGE POUR MARQUEURS DE FILS



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Étiquettes de marquage pour marqueurs de fils, non marquées			
Diamètres des fils 15 x 4 mm, Couleur blanche	WMS Si2K02W/15N	04.410.1081.2	32
Diamètres des fils 15 x 4 mm, Couleur jaune	WMS Si2K02Y/15N	04.410.1081.8	32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PC / ABS
Nombre d'étiquettes / plaque	24
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	32


MARQUEURS DE CÂBLES



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Marqueurs de câbles imprimables directement			
Diamètre du câble 1 – 3,8 mm	WMS Si2KTM02W/10	04.410.1281.2	22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Couleur	blanche
Matériaux	PC
Longueur mm	10
Nombre d'étiquettes / plaque	33
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	22

PLAQUES DE MARQUAGE POUR BORNIERS DE TRÉPAN




Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaques de marquage pour borniers de TRÉPAN			
Pour bornes WKF, largeur 5 mm	WMP 5-SI2KTB5085DW	04.405.0056.0	12
Pour les bornes WKF, 6 mm de large	WMP 6-SI2KTB6085DW	04.406.0056.0	12

Remarque : Pour utiliser cette plaque de marquage, utilisez une plaque de maintien 95.503.0007.0 Type “selos PRINT PO”

Sous réserve de modifications techniques

MARQUAGE DES CÂBLES

MARQUAGE DES CÂBLES



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Marquage du câble, non marqué			
Taille : 15 x 80 mm, directement imprimable, couleur jaune	WMS SI2KCT1580Y	04.410.1481.8	15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PVC
Nombre d'étiquettes / plaque	12
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	15

MANCHONS DE MARQUAGE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Manchons de marquage			
Taille 7 x 46 mm, couleur transparente	WMS SIT0003X050	04.410.1581.0	224
Taille 15 x 67 mm, couleur transparente	WMS SIT0004X070	04.410.1781.0	96
Taille 9 x 20 mm, couleur transparente	WMS SI1001	04.410.1981.0	240

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PVC

BANDE DE REPÉRAGE

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Étiquettes de marquage pour manchons de marquage			
Taille 7 x 46, couleur blanc	WMS SI2K0746W	04.410.1681.2	40
Taille 15 x 67, couleur blanche	WMS SI2K1567W	04.410.1881.2	25
Taille 9 x 20 mm, couleur blanche	WMS SI2K1001W	04.410.2081.2	40
Taille 9 x 20 mm, couleur jaune	WMS SI2K1001Y	04.410.2081.8	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7 x 46 mm	15 x 67 mm	9 x 20 mm
Matériaux	PVC		
Nombre d'étiquettes / plaque	28	4	60
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	40	25	40

MARQUAGE DES APPAREILS

ÉTIQUETTES DE MARQUAGE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Étiquettes de marquage, vierges			
Taille 7 x 20 mm, couleur blanche	WMS SI2K40720W	04.420.0181.2	25
Taille 7 x 20 mm, couleur jaune	WMS SI2K40720Y	04.420.0181.8	25
Taille 8 x 17 mm, couleur blanche	WMS SI2K40817W	04.420.0381.2	25
Taille 9 x 20 mm, couleur blanche	WMS SI2K40920W	04.420.0481.2	25
Taille 9 x 35 mm, couleur blanche	WMS SI2K40935W	04.420.0581.2	25
Taille 10 x 25 mm, couleur blanche	WMS SI2K41025W	04.420.0681.2	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7 x 20 mm	8 x 17 mm	9 x 20 mm	9 x 35 mm	10 x 25 mm
Matériaux	PVC				
Nombre d'étiquettes / plaque	70	77	60	36	30
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	25	25	25	25	20

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE DE MARQUAGE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Étiquette adhésive de marquage, non marquée			
Taille 6 x 15 mm, Couleur blanche	WMS SI2KFX0615W	04.420.1581.2	52
Taille 6 x 15 mm, Couleur jaune	WMS SI2KFX0615Y	04.420.1581.8	52
Taille 7 x 20 mm, Couleur blanche	WMS SI2KFX0720W	04.420.1681.2	50
Taille 7 x 20 mm, Couleur jaune	WMS SI2KFX0720Y	04.420.1681.8	50
Taille 9 x 15 mm, Couleur blanche	WMS SI2KFX0915W	04.420.1781.2	45
Taille 9 x 15 mm, Couleur jaune	WMS SI2KFX0915Y	04.420.1781.8	45
Taille 22 x 22 mm, Couleur blanche	WMS SI2KFX2222W	04.420.1881.2	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	6 x 15 mm	7 x 20 mm	9 x 15 mm	22 x 22 mm
Matériaux	Vinyl			
Nombre d'étiquettes / plaque	117	70	78	16
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	52	50	45	50

Sous réserve de modifications techniques

MARQUAGE POUR LES ARMOIRES DE COMMANDE ET POUR LES BOUTONS

PLAQUES SIGNALÉTIQUES POUR LES ARMOIRES DE COMMANDE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaques signalétiques, PVC, non marquées			
Taille 30 x 70 mm, Couleur blanche	WMS SI2K43070W	04.420.0781.2	20
Taille 30 x 70 mm, Couleur métallisée	WMS SI2K43070M	04.420.0781.0	20
Taille 30 x 70 mm, Couleur jaune	WMS SI2K43070Y	04.420.0781.8	20
Taille 60 x 100 mm, Couleur blanche	WMS SI2K460100W	04.420.1081.2	15
Taille 60 x 100 mm, Couleur métallisée	WMS SI2K460100M	04.420.1081.0	15
Taille 60 x 100 mm, Couleur jaune	WMS SI2K460100Y	04.420.1081.8	15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PVC
Nombre d'étiquettes / plaque	1

MARQUAGE DES PLAQUES SIGNALÉTIQUES

- Support pour étiquettes de marquage
- Étiquette de marquage



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Marquage des plaques signalétiques			
Support pour étiquettes de marquage	WMS SIT0B05	04.420.1381.0	192
Taille de l'étiquette de marquage 15 x 27 mm	WMS SI2K1527W	04.420.1481.2	11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PVC
Nombre d'étiquettes / plaque	18
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	11

ÉTIQUETTE DE MARQUAGE POUR LE BOUTON

- Etiquette ADHESIVE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Étiquette de marquage pour le bouton			
Taille de l'étiquette adhésive 15 x 27 mm, couleur blanche	WMS SI2K41527W	04.420.1281.2	11
Taille de l'étiquette adhésive 15 x 27 mm, couleur métallisée	WMS SI2K41527M	04.420.1281.0	11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	PVC / ACR
Nombre d'étiquettes / plaque	18
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	11

SELOS PRINT ENDLESS – IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE EN CONTINU

Étiquetage permanent, flexibilité infinie dans l'impression – avec l'IMPRESSION SELOS sans fin.

L'imprimante À transfert thermique IMPRESSION SELOS sans fin a été développée pour une impression sans fin en continu sur rouleau. Cela vous permet de créer des marquages continus et précis – sans aucune interruption. Qu'il s'agisse d'étiquettes, d'autocollants ou de bandes de marquage : le système offre une excellente qualité d'impression à grande vitesse (50,1 mm/s recommandé), est facile à installer et pratique à utiliser.



+ Impression continue
+ Vitesse d'impression élevée 50,1 mm/s
+ Le texte, les symboles et les codes-barres multi-lignes peuvent être imprimés
+ Interface USB et réseau

BANDES DE MARQUAGE IMPRIMÉES SUR MESURE

Sur demande, vous pouvez également obtenir des bandes de marquage imprimées sur mesure de 7,4 mm et 9,8 mm. Veuillez contacter votre représentant commercial ou notre équipe d'assistance. Dites-nous ce que vous aimeriez imprimer. Les bandes de marquage sont vendues au compteur, avec une quantité de commande minimale de 10 mètres.
Veuillez contacter technical.support@wieland-electric.com si vous avez besoin d'aide.

IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE EN CONTINU

IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE EN CONTINU



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Package complet	**selos PRINT ENDLESS EU**	0D.000.0001.0	1
Package complet	**selos PRINT ENDLESS US**	0D.000.0001.1	1
Package complet	**selos PRINT ENDLESS UK**	0D.000.0001.2	1

Périmètre de livraison : L'imprimante à transfert thermique SELOS PRINT INFINITE comprend 11 parties : Imprimante x 1 ensemble, Ruban x 300 M, Noyau de ruban vide x 1 pc, Moyeux de ruban x 1 ensemble (2 pcs), Moyeu d'alimentation en étiquettes x 1 ensemble, Adaptateur CA x 1 pc, Plaques de guidage d'étiquettes x 1 ensemble (2 pcs), Support de plateau d'étiquettes x 1 pc, Noyau d'alimentation x 1 pc, Câble USB x 1 pc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Méthode d'impression	Thermo-Transfer-Endlos
Résolution	300 dpi
Longueur d'impression (max.)	Minimum 200 mm
Largeur d'impression (max.)	90 mm (avec couteau : 50 mm)
Dimensions	333 x 171 x 226 mm
Poids	2,5 kg
Polices	Windows True Typee
Formats graphiques	png, bmp, jpg, gif, jpeg, tif
Vitesse d'impression	102 mm/s max., 50,1 mm/s suggérée
Interfaces	USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 Base-T
Tension	100 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz

ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTES À TRANSFERT THERMIQUE SELOS PRINT CONTINU



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Accessoires pour imprimantes à transfert thermique selos print continu			
Découpeuse automatique d'étiquettes	WP D-04	0D.000.0010.0	1
Ruban noir, 300 m	WP T-17	0D.000.0011.1	1
Rouleau de ruban vide	WP T-12	0D.000.0012.0	1
Support de plateau	WP D-02	0D.000.0013.0	1
Rouleau de bande	WP D-03	0D.000.0014.0	1


BANDES / ROULEAUX DE MARQUAGE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Bandes / rouleaux de marquage			
Taille 9,8 mm x 60 m	WML 9.8/60	0D.202.7281.0	1
Taille 7,4 mmx 60 m	WML 7.4/60	0D.202.7381.0	1
Taille 2,6 mm x 60 m	WML 2.6/60	0D.S02.7381.0	1


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Couleur	Blanche
Plaques / boîte de l'unité d'emballage	10

SELOS WTPN




Remarque : Les bornes à 2 et 3 niveaux n'ont pas de marquage sur le dessus, donc la bande de 7,4 mm est nécessaire pour elles. **D'autres exceptions peuvent s'appliquer.**

SELOS WTN



Exception : Les blocs de capteurs selos WTN 1.5 SN utilisent une bande de 7,4 mm, tandis que les bornes enfichables selos WTN 1.5 utilisent une bande de 7,4 mm sur le côté opposé au pied de verrouillage. **D'autres exceptions peuvent s'appliquer.**

SELOS WTN TS15




Exception : Les mini bornes (5D.ST3/ST4.0055.0) utilisent les marqueurs de 7,4 mm, ST6 utilise des bandes de 9,8 mm

SELOS PRINT LASER – IMPRIMANTE À MARQUAGE LASER

Efficace, précis, sans entretien – pour un étiquetage professionnel au plus haut niveau.

Le LASER D'IMPRESSION SELOS établit de nouvelles normes en matière de marquage industriel. Le système utilise une technologie laser pulsée de pointe et marque directement les matériaux, sans aucun consommable tel que l'encre, les rubans ou le toner. Cela signifie que le fonctionnement est pratiquement sans entretien.

Grâce à sa vitesse de marquage élevée et à ses fonctions intégrées de tri et d'empilage, le LASER D'IMPRESSION SELOS réduit considérablement le temps de production. L'interface conviviale avec logiciel de marquage intégré permet un fonctionnement intuitif : les fichiers d'étiquetage ou même les données d'image peuvent être importés directement et traités immédiatement.



+ Faibles coûts d'entretien – pas de rubans encreurs, pas de consommables, entretien minimal
+ Magasin pouvant contenir jusqu'à 10 plaques pour une impression efficace
+ Marquage résistant à l'abrasion – marquage durable même en cas d'utilisation intensive
+ Résistant aux produits chimiques, aux solvants, aux huiles et au rayonnement solaire (UV)

Sous réserve de modifications techniques

IMPRIMANTE À MARQUAGE LASER

IMPRIMANTE À MARQUAGE LASER




Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Package complet	**selos PRINT LASER EU**	0D.000.0000.0	1
Package complet	**selos PRINT LASER US**	0D.000.0000.1	1
Package complet	**selos PRINT LASER UK**	0D.000.0000.2	1

Périmètre de livraison : Imprimante de marquage laser SELOS IMPRESSION LASER comprend 6 parties : Clé Allen 1x, étiquettes d'étiquetage 2 boîtes, lunettes de sécurité 1x, cordon d'alimentation 1x, câble USB 1x, USB 1x)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Système laser	pulsé 1064 nm CW
Laser de classe	IV
Puissance laser CW	20 W
Zone de marquage	150 x 150 mm
Dimensions	488 x 472 x 538 mm
Poids	30,1 kg
Température ambiante (fonctionnement)	10 °C ... 45 °C
Interfaces	USB-Type B Stecker
Tension	100 V - 240 V / 60 Hz
Puissance absorbée	250 W

PLAQUES DE MARQUAGE

- Hauteur : 5,8 mm (ajustement universel)
- Hauteur : 10 mm (compatible avec WTN Universal et WTPN pour l'étiquetage central)



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Plaques de marquage sans marquage				
Pour bornes 1,5 mm²	Panneaux par panneau 96	WMP 3.5-5.8	0D.202.7156.0	20
Pour bornes 1,5 mm²	Panneaux par panneau 96	WMP 3.5-10	0D.202.7056.0	20
Pour bornes 2,5 mm²	Panneaux par panneau 72	WMP 5.10-5.8	0D.203.7156.0	20
Pour bornes 2,5 mm²	Panneaux par panneau 72	WMP 5.10-10	0D.203.7056.0	20
Pour bornes 4 mm²	Panneaux par panneau 60	WMP 6.10-5.8	0D.204.7156.0	20
Pour bornes 4 mm²	Panneaux par panneau 60	WMP 6.10-10	0D.204.7056.0	20
Pour bornes 6 mm²	Panneaux par panneau 42	WMP 8-5.8	0D.206.7156.0	20
Pour bornes 6 mm²	Panneaux par panneau 42	WMP 8-10	0D.206.7056.0	20
Pour bornes 10 mm²	Panneaux par panneau 36	WMP 10-5.8	0D.210.7156.0	20
Pour bornes 10 mm²	Panneaux par panneau 36	WMP 10-10	0D.210.7056.0	20

ACCESSOIRES COLLECTEUR DE POUSSIÈRE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Collecteur de poussière disponible sur demande			

ACCESSOIRES DE MARQUAGE

PORTE-ÉTIQUETTE DE MARQUAGE

• Pour tous les blocs




EXEMPLE 0D.202.7455.0

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Porte-étiquette de marquage			
Pour un pas de 3,5 mm	ZS 001	0D.202.7455.0	100
Pour un pas de 3,5 mm	ZS 002	0D.202.7555.0	100
Pour un pas de 5,1 mm	ZS 003	0D.203.7455.0	100
Pour un pas de 5,1 mm	ZS 004	0D.203.7555.0	100

PORTE-ÉTIQUETTE

• Pour pince d'extrémité (WTPN... E)





Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Porte-étiquette	ZS 502	0D.200.7055.0	200
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7281.0			
Porte-étiquette	ZS 503	0D.200.7155.0	100
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7281.0			

Porte-étiquette



0D.200.7255.0
pour pince d'extrémité
0D.200.0655.0
0D.200.0155.0
0D.200.0255.0
0D.200.0355.0



0D.200.7355.0
pour pince d'extrémité
0D.200.0555.0



0D.200.7455.0
pour pince d'extrémité
0D.200.0355.0
0D.200.0655.0




0D.200.7555.0
pour pince d'extrémité
0D.200.0655.0

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Porte-étiquette pour pince d'extrémité			
Pour une largeur de 8 mm	ZS 0846	0D.200.7255.0	100
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7381.0			
Pour une largeur de 12,25 mm	ZS 1246	0D.200.7355.0	100
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7281.0			
Pour une largeur de 8 mm	ZS 0832	0D.200.7455.0	100
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7381.0			
Pour une largeur de 6 mm	ZS 0632	0D.200.7555.0	100
Porte-étiquette pour TS35			
Pour une largeur de 20 mm	ZS 2042	0D.200.7655.0	20
Compatible avec la bande de marquage 0D.202.7281.0			



0D.200.7655.0
pour TS35

Exemples d'utilisation



Sous réserve de modifications techniques

PLAQUES DE MARQUAGE IMPRIMÉES POUR BORNES SUR RAIL DIN

MARQUAGE IMPRIMÉ AVEC DES CARACTÈRES SPÉCIAUX

- WMP 3.5 pour bornes 1,5 mm² : Par unité : 18 bandes (288 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 5.10 pour bornes de 2,5 mm² : Par unité : 24 bandes (288 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 6.10 pour bornes de 4 mm² : Par unité : 24 bandes (240 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- Bornes WMP 8 pour 6 mm² : Par unité : 36 bandes (252 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 10 pour bornes 10 mm² : Par unité : 42 bandes (252 étiquettes) dans un sac en polyéthylène

Exemple :

- 1 x 0D.202.0156.0 = 288 étiquettes

Description	N ° de pièce	N ° de pièce	N ° de pièce	N ° de pièce	N ° de pièce
	WMP 3.5-5.8	**WMP 5.10-5.8**	**WMP 6.10-5.8**	**WMP 8-5.8**	**WMP 10-5.8**
	Taille 3,5 mm	**Taille 5,1 mm**	**Taille 6,1 mm**	**Taille 8 mm**	**Taille 10 mm**
⏚	0D.202.0156.0	0D.203.0156.0	0D.204.0156.0	0D.206.0156.0	0D.210.0156.0
⏚	0D.202.0256.0	0D.203.0256.0	0D.204.0256.0	0D.206.0256.0	0D.210.0256.0
L1	0D.202.0356.0	0D.203.0356.0	0D.204.0356.0	0D.206.0356.0	0D.210.0356.0
L2	0D.202.0456.0	0D.203.0456.0	0D.204.0456.0	0D.206.0456.0	0D.210.0456.0
L3	0D.202.0556.0	0D.203.0556.0	0D.204.0556.0	0D.206.0556.0	0D.210.0556.0
N	0D.202.0656.0	0D.203.0656.0	0D.204.0656.0	0D.206.0656.0	0D.210.0656.0
-	0D.202.0756.0	0D.203.0756.0	0D.204.0756.0	0D.206.0756.0	0D.210.0756.0
+	0D.202.0856.0	0D.203.0856.0	0D.204.0856.0	0D.206.0856.0	0D.210.0856.0
⚠	0D.202.0956.0	0D.203.0956.0	0D.204.0956.0	0D.206.0956.0	0D.210.0956.0
L1, L2, L3, N, PE	0D.202.1056.0	0D.203.1056.0	0D.204.1056.0	0D.206.1056.0	0D.210.1056.0

MARQUAGE IMPRIMÉ AVEC DES CHIFFRES

- WMP 3.5 pour bornes 1,5 mm² : Par unité : 18 bandes (288 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 5.10 pour bornes de 2,5 mm² : Par unité : 24 bandes (288 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 6.10 pour bornes de 4 mm² : Par unité : 24 bandes (240 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- Bornes WMP 8 pour 6 mm² : Par unité : 36 bandes (252 étiquettes) dans un sac en polyéthylène
- WMP 10 pour bornes 10 mm² : Par unité : 42 bandes (252 étiquettes) dans un sac en polyéthylène



Description	N ° de pièce	Description	N ° de pièce
WMP 3.5-5.8		**WMP 5.10-5.8**	
Taille 3,5 mm		**Taille 5,1 mm**	
0-15	0D.202.1156.0	1-12	0D.203.1156.0
1-16	0D.202.1256.0	13-24	0D.203.1256.0
17-32	0D.202.1356.0	25-36	0D.203.1356.0
33-48	0D.202.1456.0	37-48	0D.203.1456.0
49-64	0D.202.1556.0	49-60	0D.203.1556.0
65-80	0D.202.1656.0	61-72	0D.203.1656.0
81-96	0D.202.1756.0	73-84	0D.203.1756.0
97-112	0D.202.1856.0	85-96	0D.203.1856.0
		97-108	0D.203.1956.0
		109-120	0D.203.2056.0

Description	N ° de pièce	Description	N ° de pièce
WMP 6.10-5.8		**WMP 8-5.8**	
Taille 6,1 mm		**Taille 8 mm**	
1-10	0D.204.1156.0	1-7	0D.206.1156.0
11-20	0D.204.1256.0	8-14	0D.206.1256.0
21-30	0D.204.1356.0	15-21	0D.206.1356.0
31-40	0D.204.1456.0	22-28	0D.206.1456.0
41-50	0D.204.1556.0	29-35	0D.206.1556.0
51-60	0D.204.1656.0	36-42	0D.206.1656.0
61-70	0D.204.1756.0	43-49	0D.206.1756.0
71-80	0D.204.1856.0	50-56	0D.206.1856.0
81-90	0D.204.1956.0	57-63	0D.206.1956.0
91-100	0D.204.2056.0	64-70	0D.206.2056.0
101-110	0D.204.2156.0	71-77	0D.206.2156.0
111-120	0D.204.2256.0	78-84	0D.206.2256.0
		85-91	0D.206.2356.0
		92-98	0D.206.2456.0
		99-105	0D.206.2556.0
		106-112	0D.206.2656.0

Description	N ° de pièce	Description	N ° de pièce
WMP 10-5.8		**WMP 10-5.8**	
Taille 10 mm		**Taille 10 mm**	
1-6	0D.210.1156.0	61-66	0D.210.2156.0
7-12	0D.210.1256.0	67-72	0D.210.2256.0
13-18	0D.210.1356.0	73-78	0D.210.2356.0
19-24	0D.210.1456.0	79-84	0D.210.2456.0
25-30	0D.210.1556.0	85-90	0D.210.2556.0
31-36	0D.210.1656.0	91-96	0D.210.2656.0
37-42	0D.210.1756.0	97-102	0D.210.2756.0
43-48	0D.210.1856.0	103-108	0D.210.2856.0
49-54	0D.210.1956.0	109-114	0D.210.2956.0
55-60	0D.210.2056.0	115-120	0D.210.3056.0


MARQUAGE IMPRIMÉ SUR MESURE

Sur demande, vous pouvez également obtenir des plaques-étiquettes imprimées sur mesure. Les étiquettes pré-imprimées sont disponibles en quantités allant jusqu'à 200. Veuillez contacter votre représentant commercial ou notre équipe d'assistance (industry@wieland-electric.com) et nous faire savoir ce dont vous avez besoin.

ACCESSOIRES · RACCORDS CROISÉS WTPN - PUSH IN

PONTETS DE LIAISON


- Les pôles de connexion croisée peuvent être retirés individuellement.
- Lorsque des connecteurs croisés avec des pôles retirés sont utilisés, la tension nominale est réduite à 400 V.
- Vous pouvez couper une fiche de connecteur à 10 fils en deux pour former deux fiches de connecteur à 5 fils, mais une plaque de recouvrement d'extrémité ou la plaque isolante doit ensuite être insérée.



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
1,5 mm², Largeur 3,5 mm	IVB WTPN 1.5-2	0D.202.3227.5	
	IVB WTPN 1.5-3	0D.202.3327.5	
	IVB WTPN 1.5-4	0D.202.3427.5	
	IVB WTPN 1.5-10	0D.202.4027.5	
	IVB WTPN 1.5-20	0D.202.5027.5	
2,5 mm², Largeur 5,1 mm	IVB WTPN 2.5-2	0D.203.3227.5	
	IVB WTPN 2.5-3	0D.203.3327.5	
	IVB WTPN 2.5-4	0D.203.3427.5	
	IVB WTPN 2.5-5	0D.203.3527.5	
	IVB WTPN 2.5-10	0D.203.4027.5	
	IVB WTPN 2.5-20	0D.203.5027.5	
	IVB WTPN 2.5 50	0D.203.5227.5	
	IVB WTPN 2.5 500	0D.203.5327.5	
	IVB WTPN 2.5 500T	0D.203.5427.5	
4 mm², Largeur 6,1 mm	IVB WTPN 4-2	0D.204.3227.5	
	IVB WTPN 4-3	0D.204.3327.5	
	IVB WTPN 4-4	0D.204.3427.5	
	IVB WTPN 4-5	0D.204.3527.5	
	IVB WTPN 4-10	0D.204.4027.5	
	IVB WTPN 4-20	0D.204.5027.5	
6 mm², Largeur 8 mm	IVB WTPN 6-2	0D.206.3227.5	
	IVB WTPN 6-3	0D.206.3327.5	
	IVB WTPN 6-4	0D.206.3427.5	
	IVB WTPN 6-5	0D.206.3527.5	
	IVB WTPN 6-10	0D.206.4027.5	
10 mm², Largeur 10 mm	IVB WTPN 10-2	0D.210.3227.5	
	IVB WTPN 10-3	0D.210.3327.5	
	IVB WTPN 10-4	0D.210.3427.5	
	IVB WTPN 10-5	0D.210.3527.5	
16 mm², Largeur 12 mm	IVB WTPN 16-2	0D.216.3227.5	

CAVALIERS RÉDUCTEURS

- Distribuer des signaux à d'autres sections
- Cavalier enfichable



Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
1,5 mm²	1,5 à 2,5 mm²	IVB WTPN 1.5R2.5	0D.202.5127.5	
	1,5 à 4 mm²	IVB WTPN 1.5R4	0D.204.5127.5	
2,5 mm²	2,5 à 4 mm²	IVB WTPN 2.5R4	0D.203.5127.5	
	2,5 à 6 mm²	IVB WTPN 2.5R6	0D.206.5127.5	
	2,5 à 10 mm²	IVB WTPN 2.5R10	0D.210.5127.5	
	2,5 à 16 mm²	IVB WTPN 2.5R16	0D.216.5127.5	
4 mm²	4 à 6 mm²	IVB WTPN 4R6	0D.204.5227.5	
	4 à 10 mm²	IVB WTPN 4R10	0D.204.5327.5	
	4 à 16 mm²	IVB WTPN 4R16	0D.204.5427.5	
6 mm²	6 à 16 mm²	IVB WTPN 6R16	0D.206.5227.5	

TABLEAU COMPARATIF DES CÂBLES DE RÉDUCTION SELOS WTPN


Entrée	Sortie	Plaque d'extrémité pour l'entrée	Plaque d'extrémité pour la sortie	Cavaliers de réduction	Entraînement unilatéral	Entraînement central
WTPN 2.5	WTPN 1.5	-	-	IVB WTPN 1.5R2.5 0D.202.5127.5	24 A	30 A
WTPN 4	WTPN 1.5	-	-	IVB WTPN 1.5R4 0D.204.5127.5	24 A	40 A
	WTPN 2.5	-	-	IVB WTPN 2.5R4 0D.203.5127.5	40 A	40 A
WTPN 6	WTPN 2.5	APWTPN 6 0D.206.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R6 0D.206.5127.5	40 A	56 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R6 0D.204.5227.5	45 A	56 A
WTPN 10	WTPN 2.5	APWTPN 10 0D.210.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R10 0D.210.5127.5	40 A	65 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R10 0D.204.5327.5	45 A	65 A
WTPN 16	WTPN 2.5	APWTPN 16 0D.216.2055.0	APWTPN 2.5 0D.203.2055.0	IVB WTPN 2.5R16 0D.216.5127.5	40 A	80 A
	WTPN 4		APWTPN 4 0D.204.2055.0	IVB WTPN 4R16 0D.204.5427.5	45 A	90 A
	WTPN 6		APWTPN 6 0D.206.2055.0	IVB WTPN 6R16 0D.206.5227.5	37 A	74 A

Sous réserve de modifications techniques

ACCESSOIRES · PONTETS WTN - VIS

PONTETS DE LIAISON

- Les pôles de connexion croisée peuvent être retirés individuellement.
- Lorsque des connecteurs croisés avec des pôles retirés sont utilisés, la tension nominale est réduite à 400 V.
- Vous pouvez couper une fiche de connecteur à 10 fils en deux pour former deux fiches de connecteur à 5 fils, mais une plaque de recouvrement d'extrémité ou la plaque isolante doit ensuite être insérée.



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
1,5 mm², Largeur 3,5 mm	IVB WTN 1.5-80	0D.S02.5127.5	
2,5 mm², Largeur 5,1 mm	IVB WTN 2.5-2	0D.S03.3227.5	
	IVB WTN 2.5-3	0D.S03.3327.5	
	IVB WTN 2.5-4	0D.S03.3427.5	
	IVB WTN 2.5-5	0D.S03.3527.5	
	IVB WTN 2.5-10	0D.S03.4027.5	
	IVB WTN 2.5-20	0D.S03.5027.5	
4 mm², Largeur 6,1 mm	IVB WTN 4-2	0D.S04.3227.5	
	IVB WTN 4-3	0D.S04.3327.5	
	IVB WTN 4-4	0D.S04.3427.5	
	IVB WTN 4-5	0D.S04.3527.5	
	IVB WTN 4-10	0D.S04.4027.5	
6 mm², Largeur 8 mm	IVB WTN 6-2	0D.S06.3227.5	
	IVB WTN 6-3	0D.S06.3327.5	
	IVB WTN 6-4	0D.S06.3427.5	
	IVB WTN 6-5	0D.S06.3527.5	
	IVB WTN 6-10	0D.S06.4027.5	
10 mm², Largeur 10 mm	IVB WTN 10-2	0D.S10.3227.5	
	IVB WTN 10-3	0D.S10.3327.5	
	IVB WTN 10-4	0D.S10.3427.5	
	IVB WTN 10-5	0D.S10.3527.5	
	IVB WTN 10-10	0D.S10.4027.5	
16 mm², Largeur 12 mm	IVB WTN 16-2	0D.S16.3227.5	
35 mm², 1 Largeur 6 mm	IVB WTN 35-2	0D.S35.3227.5	

CONNECTEURS CROISÉS À PÔLE VIDE



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
2,5 mm², Largeur 10,2 mm	IVB WTN 2.5P2	0D.S13.3227.5	
	IVB WTN 2.5P3	0D.S13.3327.5	
	IVB WTN 2.5P4	0D.S13.3427.5	
	IVB WTN 2.5P5	0D.S13.3527.5	

CAVALIERS RÉDUCTEURS

- Distribuer des signaux à d'autres sections
- Cavalier enfichable




Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
2,5 mm², Largeur 5,1 mm	2,5 zu 6 mm²	IVB WTN 2.5R6	0D.S03.5127.5	
	2,5 zu 10 mm²	IVB WTN 2.5R10	0D.S03.5227.5	
	2,5 zu 16 mm²	IVB WTN 2.5R16	0D.S03.5327.5	
4 mm², Largeur 6,1 mm	4 zu 6 mm²	IVB WTN 4R6	0D.S04.5127.5	
	4 zu 10 mm²	IVB WTN 4R10	0D.S04.5227.5	
	4 zu 16 mm²	IVB WTN 4R16	0D.S04.5327.5	
6 mm², Largeur 8 mm	6 zu 16 mm²	IVB WTN 6R16	0D.S06.5227.5	

TABLEAU COMPARATIF DES CÂBLES DE RÉDUCTION SELOS WTN

Entrée	Sortie	Plaque d'extrémité pour l'entrée	Plaque d'extrémité pour la sortie	Cavaliers de réduction	Entraînement unilatéral	Entraînement central
WTN 6	WTN 2.5	APWTN 6 0D.S06.2055.0	APWTN 2.5/4 0D.S04.2055.0	IVB WTN 2.5R6 0D.S03.5127.5	40 A	56 A
	WTN 4	APWTN 6 0D.S06.2055.0		IVB WTN 4R6 0D.S04.5127.5	45 A	56 A
WTN 10	WTN 2.5	APWTN 10 0D.S10.2055.0		IVB WTN 2.5R10 0D.S03.5227.5	40 A	65 A
	WTN4			IVB WTN 4R10 0D.S04.5227.5	45 A	65 A
WTN 16	WTN 2.5	-	-	IVB WTN 2.5R16 0D.S03.5327.5	40 A	80 A
	WTN 4	APWTN 16 0D.S16.2055.0	-	IVB WTN 4R16 0D.S04.5327.5	45 A	90 A
	WTN 6	-	APWTN 6 0D.S06.2055.0	IVB WTN 6R16 0D.S06.5227.5	37 A	74 A

ACCESSOIRES · PONT D‘INSERTION WTPN

PONT D‘INSERTION






Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
2,5 mm², Largeur 5,1 mm	IVB WTN 2.5-2 IN	0D.S23.3227.0	
	IVB WTN 2.5-3 IN	0D.S23.3327.0	
	IVB WTN 2.5-4 IN	0D.S23.3427.0	
	IVB WTN 2.5-5 IN	0D.S23.3527.0	
	IVB WTN 2.5-10 IN	0D.S23.4027.0	
2,5 mm², Largeur 5,1 mm TS 15	IVB WTN 2.5-2 TS15	0D.ST3.3227.0	
	IVB WTN 2.5-3 TS15	0D.ST3.3327.0	
	IVB WTN 2.5-4 TS15	0D.ST3.3427.0	
	IVB WTN 2.5-5 TS15	0D.ST3.3527.0	
	IVB WTN 2.5-10 TS15	0D.ST3.4027.0	
4 mm², Largeur 6,1 mm	IVB WTN 4-2 IN	0D.S05.3227.0	
	IVB WTN 4-3 IN	0D.S05.3327.0	
	IVB WTN 4-4 IN	0D.S05.3427.0	
	IVB WTN 4-5 IN	0D.S05.3527.0	
	IVB WTN 4-10 IN	0D.S05.4027.0	
6 mm², Largeur 8 mm	IVB WTN 6-2 IN	0D.S07.3227.0	
	IVB WTN 6-3 IN	0D.S07.3327.0	
	IVB WTN 6-4 IN	0D.S07.3427.0	
	IVB WTN 6-5 IN	0D.S07.3527.0	
	IVB WTN 6-10 IN	0D.S07.4027.0	
10 mm², Largeur 10 mm	IVB WTN 10-2 IN	0D.S11.3227.0	
	IVB WTN 10-3 IN	0D.S11.3327.0	
	IVB WTN 10-4 IN	0D.S11.3427.0	
	IVB WTN 10-5 IN	0D.S11.3527.0	
	IVB WTN 10-10 IN	0D.S11.4027.0	
16 mm², Largeur 12 mm	IVB WTN 16-2 P	0D.S17.5227.0	
	IVB WTN 16-3 P	0D.S17.5327.0	
	IVB WTN 16-4 P	0D.S17.5427.0	
	IVB WTN 16-10 P	0D.S17.6027.0	
35 mm², Largeur 16 mm	IVB WTN 35-2 IN	0D.S36.3227.0	
	IVB WTN 35-3 IN	0D.S36.3327.0	
	IVB WTN 35-4 IN	0D.S36.3427.0	
	IVB WTN 35-5 IN	0D.S36.3527.0	
	IVB WTN 35-6 IN	0D.S36.3627.0	
	IVB WTN 35-7 IN	0D.S36.3727.0	
	IVB WTN 35-8 IN	0D.S36.3827.0	
	IVB WTN 35-9 IN	0D.S36.3927.0	
	IVB WTN 35-10 IN	0D.S36.4027.0	
50 mm², Largeur 20 mm	IVB WTN 50-2 IN	0D.S50.3227.0	
	IVB WTN 50-3 IN	0D.S50.3327.0	
95 mm², Largeur 25 mm	IVB WTN 95-2 IN	0D.S95.3227.0	
	IVB WTN 95-3 IN	0D.S95.3327.0	
150 mm², Largeur 31 mm	IVB WTN 150-2 IN	0D.S51.3227.0	
	IVB WTN 150-3 IN	0D.S51.3327.0	
240 mm², Largeur 36 mm	IVB WTN 240-2 IN	0D.S42.3227.0	
	IVB WTN 240-3 IN	0D.S42.3327.0	

Sous réserve de modifications techniques

ACCESSOIRES · BANDES DE COUVERTURE ET FICHES DE TEST


BANDE DE RECOUVREMENT


• Pour plus de 5 bornes, connexion à vis



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
2,5 mm², Largeur 5,1 mm, blanc pour le terminal 5D.S03.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 2.5 SC	0D.S03.6555.2	
2,5 mm², Largeur 5,1 mm, jaune pour le terminal 5D.S03.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 2.5 SC Y	0D.S03.6555.8	
4 mm², Largeur 6,1 mm, blanc pour le terminal 5D.S04.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 4 SC	0D.S04.6555.2	
4 mm², Largeur 6,1 mm, jaune pour le terminal 5D.S04.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 4 SC Y	0D.S04.6555.8	
6 mm², Largeur 8 mm, blanc pour le terminal 5D.S06.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 6 SC	0D.S06.6555.2	
6 mm², Largeur 8 mm, jaune pour le terminal 5D.S06.0055**.0**, **.5**, **.6**	ADWTN 6 SC Y	0D.S06.6555.8	
6 mm², Largeur 8 mm, blanc pour le terminal 5D.S06.2455.0	ADWTN 6 SC B	0D.S06.6655.2	
10 mm², Largeur 10 mm, blanc pour le terminal 5D.S10.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 10 SC	0D.S10.6555.2	
10 mm², Largeur 10 mm, jaune pour le terminal 5D.S10.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 10 SC Y	0D.S10.6555.8	
16 mm², Largeur 12 mm, blanc pour le terminal 5D.S16.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 16 SC	0D.S16.6555.2	
16 mm², Largeur 12 mm, jaune pour le terminal 5D.S16.0055..**0**, **.5**, **.6**	ADWTN 16 SC Y	0D.S16.6555.8	
35 mm², Largeur 16 mm, blanc pour le terminal 5D.S35.0055.0	ADWTN 35 SC	0D.S35.6555.2	
35 mm², Largeur 6 mm, jaune pour le terminal 5D.S35.0055.0	ADWTN 35 SC Y	0D.S35.6555.8	

FICHE DE TEST AVEC CONNEXION A RESSORT





Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Fiche de test pour bornes enfichables			
Fiche de test pour 1,5 mm²	PS 1.5	0D.202.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai pour 1,5 mm²	SPS 1.5	0D.202.8155.5	
Fiche de test pour 2,5 mm²	PS 2.5	0D.203.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai pour 2,5 mm²	SPS 2.5	0D.203.8155.5	
Fiche de test pour 4 mm²	PS 4	0D.204.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai pour 4 mm²	SPS 4	0D.204.8155.5	
Fiche de test pour 6 mm²	PS 6	0D.206.8055.5	
Entretoise de fiche d'essai pour 6 mm²	SPS 6	0D.206.8155.5	
Bouchon de test pour bornes à vis			
Fiche de test pour 2,5 mm²	PS 2.5 WTN	0D.S03.5955.5	
Fiche de test pour borne de coupure de control 6 mm² (noire)	PS 6 WTN SW	0D.S06.5955.1	
Fiche de test pour borne de coupure de control 6 mm² (rouge)	PS 6 WTN RT	0D.S06.5955.5	

PINCE À ENCOCHER (OU DE DÉCOUPE) POUR CONNECTEURS CROISÉS

- Pour 1.5 mm², largeur 4 mm de large
- Pour 2.5 mm², largeur 5 mm
- Pour 4 mm², 6 mm de large



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Outil d'encochage	AKW /A	95.300.0500.0	1

TOURNEVIS



Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
1,5 mm², Largeur 4 mm			
Non isolé, long et droit	DIN 5264 A 0,4x2,5	06.502.4300.0	5
Non isolé, court et incliné	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.4000.0	10
2,5 mm², Largeur 5 mm			
Non isolé, long et droit	DIN 5264 A 0,6x3,5	06.502.4000.0	10
Non isolé, court et droit	DIN 5264 A 0,6x3,5 M	06.502.5000.0	10
Non isolé, court et incliné, Set	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.5600.0	10
4 mm², Largeur 6 mm			
Non isolé, long et droit	DIN 5264 A 0,6x3,5	06.502.4000.0	10
Non isolé, court et droit	DIN 5264 A 0,6x3,5 M	06.502.5000.0	10
Non isolé, court et incliné, Set	DIN 5264 B 0,4x2,5 / 0,6x3,5 MW	05.502.5600.0	10
6 mm², Largeur 8 mm	DIN 5264 A 0,8x4	06.502.4100.0	5
10 mm², Largeur 10 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5
16 mm², Largeur 12 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5
35 mm², Largeur 16 mm	DIN 5264 A 1x5,5	06.502.4200.0	5

Sous réserve de modifications techniques

ACCESSOIRES · EMBOUT ET OUTILLAGE

EMBOUTS DE CÂBLAGE AVEC COLLERETTE ISOLANTE


- **Matériaux :**
  Manchon : Polypropylène, résistance à la température 105 °C, résistant au fluage
  Tube : E-Cu, étamé galvaniquement



Section mm²		AWG	Farbe	s2	d2	l1	l2	d1	s1	N ° de pièce	Std. Pack
Ferrures avec manchon en matériau isolant selon DIN 46 228 T4											
0,50	norm.	22 - 20 AWG	blanc	0,25	2,6	14	8	1,0	0,15	06.600.2027.0	500
0,75	norm.	18 AWG	gris	0,25	2,8	14	8	1,2	0,15	06.600.2127.0	500
1,00	norm.	18 AWG	rouge	0,25	3,0	14	8	1,4	0,15	06.600.2227.0	500
1,50	norm.	16 AWG	noir	0,25	3,5	14	8	1,7	0,15	06.600.2327.0	500
1,50	lang	16 AWG	noir	0,25	3,5	24	18	1,7	0,15	06.600.2427.0	500
2,50	norm.	14 AWG	bleue	0,25	4,2	14	8	2,2	0,15	06.600.2527.0	500
2,50	lang	14 AWG	bleue	0,25	4,2	24	18	2,2	0,15	06.600.2627.0	500
4,00	norm.	12 AWG	gris	0,30	4,8	17	10	2,8	0,20	06.600.2727.0	500
4,00	lang	12 AWG	gris	0,30	4,8	26	18	2,8	0,20	06.600.2827.0	100
6,00	norm.	10 AWG	jaune	0,30	6,3	20	12	3,5	0,20	06.600.2927.0	100
6,00	lang	10 AWG	jaune	0,30	6,3	26	18	3,5	0,20	06.600.3027.0	100
10,00	norm.	8 AWG	rouge	0,40	7,6	22	12	4,5	0,20	06.600.3127.0	100
10,00	lang	8 AWG	rouge	0,40	7,6	28	18	4,5	0,20	06.600.3227.0	100
16,00	norm.	6 AWG	bleue	0,40	8,8	24	12	5,8	0,20	06.600.3327.0	100
16,00	lang	6 AWG	bleue	0,40	8,8	28	18	5,8	0,20	06.600.3427.0	100
25,00	halblang	4 AWG	jaune	0,40	11,2	30	18	7,3	0,20	06.600.3527.0	50
Ferrures sans manchon de matériau isolant selon DIN 46 228 T1											
0,50	norm.	22 - 20 AWG			2,1	6		1,0	0,15	06.600.4027.0	1000
0,75	norm.	18 AWG			2,3	6		1,2	0,15	06.600.4127.0	1000
1,00	norm.	18 AWG			2,5	6		1,4	0,15	06.600.4227.0	1000
1,50	norm.	16 AWG			2,8	7		1,7	0,15	06.600.4327.0	1000
2,50	norm.	14 AWG			3,4	7		2,2	0,15	06.600.4427.0	1000
4,00	norm.	12 AWG			4,0	9		2,8	0,20	06.600.4527.0	1000
6,00	norm.	10 AWG			4,7	10		3,5	0,20	06.600.4627.0	500
10,00	norm.	8 AWG			5,8	12		4,5	0,20	06.600.4727.0	500
16,00	norm.	6 AWG			7,5	12		5,8	0,20	06.600.4827.0	100
25,00	norm.	4 AWG			9,5	15		7,3	0,20	06.600.4927.0	100
35,00	norm.	2 AWG			11,0	18		8,3	0,20	06.600.5027.0	100

SANS MANCHON DE MATÉRIAUX ISOLANT

- **Matériaux :** E-Cu, étamé galvaniquement



PINCE À DÉNUDER

Description	Type	N ° de pièce	Std. Pack
Pince à dénuder	AIW/A	95.350.0100.0	1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Section	0,08 - 10 mm²
Section, AWG	28 - 7



OUTIL DE SERTISSAGE

- pour viroles

Description		Type	N ° de pièce	Std. Pack
Pince à sertir les embouts	Longueur: 180 mm	PW/A	95.101.1300.0	1
Outil de pressage B	Longueur: 203 mm	PW/B	95.101.1100.0	1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
A: Section	0,08 - 10 mm²
A: Section, AWG	28 - 7
B: Section	10 - 25 mm²
B: Section, AWG	7 - 4



FAITS & DONNÉES

Bornes sur rail DIN

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES DES MATIÈRES PLASTIQUES

Chiffres / caractéristiques clés	Standard		Unit		Polyamide thermoplastique PA 666
Résistance diélectrique	VDE 0303-T21	IEC 243/1	kV / mm	tr/lf.	55 / 45
Perte diélectrique tan _ à 1 MHz	VDE 0303-T4	IEC 250		tr./lf.	0,02 / 0,3
Résistance de traversée d'alimentation spécifique	VDE 0303-T30	IEC 93	Ω x cm	lf.	10^{12}
Résistance de surface	VDE 0303-T30	IEC 93	Ω	lf.	10^{10}
Creepage	VDE 0303-T1	IEC 112	CTI		600
Température de fonctionnement RTI *	UL 746 B		°C pour 1,5 mm		120
Index de température TI **	VDE 0304 T.21	IEC 216-1	°C		123 / 107
Température minimale de fonctionnement sans contrainte mécanique			°C		-40
Inflammabilité	UL 94		Classe / épaisseur des matériaux		V0 / 0,4
Adapté aux zones tropicales					bon

* valeur électrique ** lié à une chute de 50 % de la résistance aux contraintes après 5 000/20 000 heures


SECTIONS STANDARD DE CONDUCTEURS RONDS EN CUIVRE AWG/MÉTRIQUE

Dimension métrique ISO	Comparaison entre les tailles AWG/kcmil et métriques		
mm²	AWG	kcmil	mm²
0,1*	28		0,081
0,14*	26		0,128
0,2	24		0,205
–	22		0,324
0,5	20		0,519
0,75	18		0,82
1	–		–
1,5	16		1,3
2,5	14		2,1
4	12		3,3
6	10		5,3
10	8		8,4

Dimension métrique ISO	Comparaison entre les tailles AWG/kcmil et métriques		
mm²	AWG	kcmil	mm²
16	6		13,3
25	4		21,2
35	2		33,6
50	(1/0) 0		53,5
70	(2/0) 00		67,4
95	(3/0) 000		85
–	(4/0) 0000		107,2
120		250	127
150		300	152
185		350	177
240		500	253
300		600	304

* non normalisé

SÉLECTION DES MATÉRIAUX SELOS



PIÈCES MÉTALLIQUE

- Les alliages spéciaux permettent une faible résistance de traversée et fournissent une zone de contact étanche aux gaz :
  - Barres conductrices : Cuivre, ou laiton
  - Corps de serrage et vis de serrage : Acier galvanisé et chromé
  - Ressort de serrage : Inox CrNi
  - Barres conductrices : Cuivre, étamé

MATIÈRES PLASTIQUES

- Le polyamide présente d'excellentes caractéristiques électriques, chimiques et mécaniques :
  - Résistant à la température : Jusqu'à 120°C
  - Résistance au fluage : CTI 600
  - Classe d'inflammabilité : Auto-extinguible, UL94-V0
  - Sans halogène : Tous les borniers

Plus d'informations disponibles sous FAITS & DONNÉES sur **www.wieland-electric.com/service/dowload**

Sous réserve de modifications techniques

Rail de fixation

CAPACITÉ MAXIMALE DE COURANT DE COURTE DURÉE ATTRIBUÉE AUX RAILS DE MONTAGE – DIN EN 60 947-7-2

Profil de rail	Matériau	Section équivalente E-Cu	Capacité de courant à court terme 1 s	Courant thermique assigné d'une barre omnibus PEN
		mm²	kA	A
Rail DIN 15 x 5,5 selon norme CEI 60 715	Acier	10	1,2	–
Rail G TS 32 selon norme CEI 60 715	Acier	35	4,2	–
	Cuivre[1)]	120	14,4	269
	Aluminium[1)]	70	8,4	192
Rail DIN TS 35 x 27 x 7,5 selon norme CEI 60 715	Acier	16	1,92	–
Rail DIN TS 35 x 27 x 15 selon norme CEI 60 715	Acier	25	3	–
Rail DIN TS 35 x 24 x 15 selon norme CEI 60 715 (fabriqué à partir d'un matériau de 2,3 mm d'épaisseur)	Acier	50	6	–
	Cuivre[1)]	150	18	309

[1)] Des alliages de cuivre ou d'aluminium sélectionnés par le fabricant de l'agencement du bornier ont été utilisés pour atteindre les valeurs du tableau.

Couples

Couple selon EN 60947-1
pour bornes sur rail selos DIN

II s'applique aux vis serrées à l'aide d'un tournevis

III s'applique aux vis qui peuvent être serrées avec des outils autres qu'un tournevis

			II	III
WTN 1,5 / 2,5 Largeur 5,1 mm	serrage M2,5 vis de carrosserie	Nm	0,4	
WTN 4 Largeur 6,1 mm	serrage M3 vis de carrosserie	Nm	0,5	
WTN 6 Largeur 8 mm	serrage M4 vis de carrosserie	Nm	1,2	
WTN 10 Largeur 10 mm	serrage M4 vis de carrosserie	Nm	1,2	
WTN 16 Largeur 12 mm	serrage M5 vis de carrosserie	Nm	2,0	
WTN 35 Largeur 16 mm	serrage M6 vis de carrosserie	Nm	2,5	3,0
WTN 50 Largeur 20 mm	serrage M6 vis de carrosserie	Nm		3,0
WTN 95 Largeur 25 mm	serrage M8 vis de carrosserie	Nm		6,0
WTN 150	serrage M10 vis de carrosserie	Nm		10,0
WTN 240	serrage M10 vis de carrosserie	Nm		10,0

Installation du connecteur de la diode



Étape 1 :
La résistance est insérée dans le support de diode.

Étape 2 :
Les deux fils de la résistance sont pliés vers le centre du support.

Étape 3 :
Les fils doivent être taillés de manière à ce qu'ils affleurent le boîtier isolé.

Étape 4 :
Le support de résistance est assemblé à la fiche du composant.

Fiche à diodes
0D.203.8555.0
Type DIST-D 2.5 TK

FABRICATION PERSONNALISÉE DE BORNIERS

Pour ceux qui veulent faciliter le travail sur l'armoire de commande, nous pouvons même assembler des borniers entièrement assemblés avec des câbles connectés sur demande.
Notre portefeuille de borniers est parfaitement adapté au câblage de signaux, au câblage de capteurs/actionneurs, au câblage standard, à la distribution d'énergie et à l'alimentation électrique.



VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- Tous les borniers sont disponibles immédiatement
- Le configurateur de borniers en ligne selos PLAN simplifie la configuration et la commande de votre bornier
- Les bornes sont étiquetées selon vos spécifications
- Des borniers complets peuvent être livrés sur le rail de montage pour une installation rapide et facile
- Différents borniers pré-assemblés sont marqués visuellement pour l'application respective afin qu'il n'y ait pas de confusion lors de l'installation

UL 94 V-0

HVAC ready

SÉCURITÉ SELON LES NORMES

Tous les borniers répondent aux exigences sans flamme et aux normes de sécurité incendie selon UL94-V0 et DIN EN 60335-1 pour les applications CVC.

Sous réserve de modifications techniques

INDEX

NUMÉRO DE PIÈCE | PAGE

5D.202.0055.0	16	0D.203.8155.5	21	0D.203.3055.0	26	0D.203.1855.0	33	0D.204.8055.5	38
5D.202.0055.6	16	5D.203.7055.0	21	0D.203.8055.5	26	0D.203.8055.5	33	0D.204.8155.5	38
0D.202.2055.0	16	0D.203.2355.0	21	0D.203.8155.5	26	0D.203.8155.5	33	5D.204.6955.1	39
0D.202.8055.5	16	0D.203.8055.5	21	5D.203.4455.0	27	5D.203.8055.0	34	0D.204.2355.0	39
0D.202.8155.5	16	0D.203.8155.5	21	5D.203.4555.0	27	0D.203.8055.5	34	0D.204.8055.5	39
0D.202.1055.0	16	5D.203.8655.0	21	0D.203.1955.0	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.8155.5	39
5D.202.5055.0	16	5D.203.8755.0	21	0D.203.8055.5	27	5D.203.8155.0	34	5D.204.7055.0	39
5D.202.5055.6	16	5D.203.8855.0	21	0D.203.8155.5	27	0D.203.8055.5	34	0D.204.2355.0	39
0D.202.2155.0	16	5D.203.8955.0	21	5D.203.4655.0	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.8055.5	39
0D.202.8055.5	16	0D.203.2355.0	21	5D.203.4755.0	27	5D.203.8255.0	34	0D.204.8155.5	39
0D.202.8155.5	16	0D.203.8055.5	21	0D.203.3055.0	27	0D.203.8055.5	34	5D.204.9055.0	40
5D.202.5155.0	16	0D.203.8155.5	21	0D.203.8055.5	27	0D.203.8155.5	34	0D.204.2055.0	40
5D.202.5155.6	16	5D.203.6755.0	22	0D.203.8155.5	27	5D.203.8355.0	35	0D.204.2055.7	40
0D.202.2255.0	16	0D.203.2355.0	22	5D.203.4055.0	28	0D.203.8055.5	35	0D.204.8055.5	40
0D.202.8055.5	16	0D.203.8055.5	22	0D.203.1955.0	28	0D.203.8155.5	35	0D.204.8155.5	40
0D.202.8155.5	16	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	28	5D.203.8455.0	35	0D.202.1055.0	40
5D.202.6955.1	17	5D.203.6855.1	22	0D.203.8155.5	28	0D.203.8055.5	35	5D.204.9155.0	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	22	5D.203.4255.0	28	0D.203.8155.5	35	0D.204.2155.0	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	22	0D.203.3055.0	28	0D.203.3227.5	36	0D.204.2155.7	40
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	28	0D.203.3327.5	36	0D.204.8055.5	40
5D.202.7055.0	17	5D.203.7155.0	22	0D.203.8155.5	28	0D.203.3427.5	36	0D.204.8155.5	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	22	5D.203.4155.0	29	0D.203.3527.5	36	5D.204.9255.0	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	22	0D.203.1955.0	29	0D.203.4027.5	36	0D.204.2255.0	40
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	22	0D.203.8055.5	29	0D.203.5027.5	36	0D.204.2255.7	40
5D.202.6755.0	17	5D.203.6655.0	23	0D.203.8155.5	29	0D.203.5427.5	36	0D.204.8055.5	40
0D.202.2355.0	17	0D.203.2455.0	23	5D.203.4355.0	29	5D.903.7055.5	36	0D.204.8155.5	40
0D.202.8055.5	17	0D.203.8055.5	23	0D.203.3055.0	29	5D.903.7055.6	36	5D.204.9655.0	41
0D.202.8155.5	17	0D.203.8155.5	23	0D.203.8055.5	29	5D.903.9255.0	36	0D.204.2355.0	41
5D.202.9055.0	18	5D.203.9055.0	24	0D.203.8155.5	29	5D.903.9355.0	36	0D.204.8055.5	41
0D.202.2055.0	18	0D.203.2055.0	24	5D.203.1055.0	30	5D.903.7155.5	36	0D.204.8155.5	41
0D.202.2055.7	18	0D.203.2055.7	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.7155.6	36	5D.204.9755.0	41
0D.202.8055.5	18	0D.202.1055.0	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.2155.5	36	0D.204.2355.0	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8055.5	24	5D.203.1155.0	30	5D.903.2155.6	36	0D.204.8055.5	41
0D.202.1055.0	18	0D.203.8155.5	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.2555.5	36	0D.204.8155.5	41
5D.202.9155.0	18	5D.203.9155.0	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.2555.6	36	0D.204.3227.5	41
0D.202.2155.0	18	0D.203.2155.0	24	5D.203.1255.0	30	5D.903.2955.5	36	0D.204.3327.5	41
0D.202.2155.7	18	0D.203.2155.7	24	0D.203.8055.5	30	5D.903.2955.6	36	0D.204.3427.5	41
0D.202.8055.5	18	0D.203.8055.5	24	0D.203.8155.5	30	5D.903.3155.5	36	0D.204.3527.5	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8155.5	24	5D.203.1355.0	31	5D.903.3155.6	36	0D.204.4027.5	41
5D.202.9255.0	18	5D.203.9255.0	24	0D.203.8055.5	31	5D.203.3055.0	36	0D.204.5027.5	41
0D.202.2255.0	18	0D.203.2255.0	24	0D.203.8155.5	31	0D.203.0055.0	36	0D.204.5127.5	41
0D.202.2255.7	18	0D.203.2255.7	24	5D.203.1455.0	31	0D.203.0155.0	36	0D.204.5227.5	41
0D.202.8055.5	18	0D.203.8055.5	24	0D.203.8055.5	31	0D.203.8055.5	36	0D.204.5327.5	41
0D.202.8155.5	18	0D.203.8155.5	24	0D.203.8155.5	31	0D.203.8155.5	36	0D.204.5427.5	41
5D.202.9655.0	19	5D.203.9655.0	25	5D.203.2555.0	32	5D.203.3155.0	36	5D.204.2055.0	42
0D.202.2355.0	19	0D.203.2355.0	25	0D.203.2955.0	32	0D.203.0255.0	36	0D.204.2455.0	42
0D.202.8055.5	19	0D.203.8055.5	25	0D.203.8055.5	32	0D.203.8055.5	36	0D.204.8055.5	42
0D.202.8155.5	19	0D.203.8155.5	25	0D.203.8155.5	32	0D.203.8155.5	36	0D.204.8155.5	42
0D.202.3427.5	19	5D.203.9755.0	25	5D.203.2655.0	32	5D.203.1855.5	37	5D.204.4755.0	42
0D.202.4027.5	19	0D.203.2455.0	25	5D.203.6555.1	32	5D.203.1855.6	37	0D.204.2455.0	42
0D.202.5027.5	19	0D.203.8055.5	25	0D.203.1855.0	32	0D.203.2555.0	37	0D.204.8055.5	42
0D.202.5127.5	19	0D.203.8155.5	25	0D.203.8055.5	32	5D.203.1955.5	37	0D.204.8155.5	42
0D.204.5127.5	19	0D.203.3227.5	25	0D.203.8155.5	32	5D.203.1955.6	37	5D.204.4655.0	42
5D.203.0055.0	20	0D.203.3327.5	25	0D.203.8255.1	32	0D.203.2555.0	37	0D.204.8755.1	42
5D.203.0055.6	20	0D.203.3427.5	25	0D.203.8355.1	32	0D.203.2655.0	37	0D.204.8055.5	42
0D.203.2055.0	20	0D.203.3527.5	25	0D.203.8455.9	32	0D.203.2755.0	37	0D.204.8155.5	42
0D.203.8055.5	20	0D.203.4027.5	25	5D.903.0055.0	32	0D.203.5227.5	37	5D.204.4255.0	43
0D.203.8155.5	20	0D.203.5027.5	25	5D.903.0155.0	32	0D.203.5327.5	37	5D.204.4355.0	43
0D.202.1055.0	20	0D.203.5427.5	25	5D.903.0255.0	32	5D.204.0055.0	38	0D.204.2455.0	43
5D.203.5055.0	20	0D.203.5127.5	25	5D.903.0355.0	32	5D.204.0055.6	38	0D.204.8800.0	43
5D.203.5055.6	20	0D.206.5127.5	25	5D.903.0455.0	32	0D.204.2055.0	38	0D.204.8900.0	43
0D.203.2155.0	20	0D.210.5127.5	25	5D.903.0555.0	32	0D.204.8055.5	38	0D.204.9000.0	43
0D.203.8055.5	20	0D.216.5127.5	25	5D.903.0655.0	32	0D.204.8155.5	38	5D.204.4855.0	43
0D.203.8155.5	20	5D.203.2055.0	26	5D.903.0755.0	32	0D.202.1055.0	38	5D.204.4955.0	43
5D.203.5155.0	20	0D.203.1955.0	26	5D.903.0855.0	32	5D.204.5055.0	38	0D.204.2455.0	43
5D.203.5155.6	20	0D.203.8055.5	26	5D.903.9055.0	32	5D.204.5055.6	38	0D.204.8800.0	43
0D.203.2255.0	20	0D.203.8155.5	26	5D.903.9155.0	32	0D.204.2155.0	38	0D.204.8900.0	43
0D.203.8055.5	20	5D.203.2255.0	26	5D.203.9355.0	33	0D.204.8055.5	38	0D.204.9000.0	43
0D.203.8155.5	20	0D.203.3055.0	26	0D.203.2955.0	33	0D.204.8155.5	38	5D.204.4055.0	43
5D.203.6955.1	21	0D.203.8055.5	26	0D.203.8055.5	33	5D.204.5155.0	38	0D.204.2455.0	43
0D.203.2355.0	21	0D.203.8155.5	26	0D.203.8155.5	33	5D.204.5155.6	38	0D.204.8055.5	43
0D.203.8055.5	21	5D.203.2455.0	26	5D.203.9855.0	33	0D.204.2255.0	38	0D.204.8155.5	43

INDEX

NUMÉRO DE PIÈCE | PAGE

5D.204.4155.0	44	5D.210.9055.0	51	0D.S03.2255.0	61	5D.S03.2255.6	68	0D.S04.1955.0	74
0D.204.2455.0	44	0D.210.2055.0	51	0D.S03.5955.5	61	0D.S03.2355.0	68	5D.S04.4355.0	75
0D.204.8055.5	44	0D.210.2055.7	51	0D.S04.1055.9	61	5D.S03.4455.0	68	0D.S04.2455.0	75
0D.204.8155.5	44	5D.210.9155.0	51	5D.S03.6955.1	62	0D.S04.2355.0	68	5D.S04.4455.0	75
5D.204.2355.0	44	0D.210.2155.0	51	5D.S03.6955.5	62	5D.S03.4555.0	69	5D.S04.4555.0	75
0D.204.2455.0	44	0D.210.2155.7	51	5D.S03.6955.6	62	0D.S04.2055.0	69	5D.S04.4655.0	75
0D.204.8055.5	44	0D.210.3227.5	51	0D.S03.2355.0	62	5D.S03.4655.0	69	5D.S04.4755.0	75
0D.204.8155.5	44	0D.210.3327.5	51	0D.S03.5955.5	62	0D.S03.2355.0	69	5D.S04.4855.0	75
5D.204.8555.0	44	0D.210.3427.5	51	0D.S04.1055.9	62	5D.S03.4755.0	69	5D.S04.4955.0	75
0D.204.1655.0	44	0D.210.3527.5	51	5D.S03.7055.0	62	0D.S03.2355.0	69	0D.S04.2455.0	75
0D.204.8055.5	44	0D.204.5327.5	51	5D.S03.7055.5	62	5D.S03.9055.0	70	5D.SE4.4455.0	75
0D.204.8155.5	44	0D.210.5127.5	51	5D.S03.7055.6	62	0D.S03.2055.7	70	5D.SE4.4555.0	75
5D.204.4455.0	45	5D.216.0055.0	52	0D.S03.2355.0	62	5D.S03.9155.0	70	5D.SE4.4655.0	75
5D.204.4555.0	45	5D.216.0055.6	52	0D.S03.5955.5	62	0D.S03.2155.7	70	5D.SE4.4755.0	75
0D.204.8800.0	45	0D.216.2055.0	52	0D.S04.1055.9	62	5D.S03.9255.0	70	5D.SE4.4855.0	75
0D.204.8900.0	45	5D.216.5055.0	52	5D.S03.8655.0	62	0D.S03.2255.7	70	5D.SE4.4955.0	75
0D.204.9000.0	45	5D.216.5055.6	52	5D.S03.8755.0	62	5D.S03.9655.0	71	5D.SE4.4355.0	75
5D.206.0055.0	46	0D.216.2155.0	52	5D.S03.8855.0	62	0D.S03.2355.0	71	0D.S04.2555.0	75
5D.206.0055.6	46	5D.216.9055.0	53	5D.S03.8955.0	62	0D.S03.5955.5	71	5D.SE4.5055.0	76
0D.206.2055.0	46	0D.216.2055.0	53	0D.S03.2355.0	62	5D.S03.9855.0	71	0D.S04.2555.0	76
0D.206.8055.5	46	0D.216.2055.7	53	0D.S03.5955.5	62	0D.S03.2455.0	71	5D.SB4.4255.0	76
0D.206.8155.5	46	5D.216.9155.0	53	0D.S04.1055.9	62	0D.S03.5955.5	71	5D.SB4.4355.0	76
0D.206.1055.0	46	0D.216.2155.0	53	5D.S03.9755.0	63	0D.S03.3227.5	71	0D.S04.1955.0	76
5D.206.5055.0	46	0D.216.3227.5	53	0D.S03.2355.0	63	0D.S03.3327.5	71	5D.SB4.4455.0	76
5D.206.5055.6	46	0D.204.5427.5	53	0D.S03.5955.5	63	0D.S03.3427.5	71	5D.SB4.4555.0	76
0D.206.2155.0	46	0D.216.5127.5	53	0D.S04.1055.9	63	0D.S03.3527.5	71	0D.S04.1955.0	76
0D.206.8055.5	46	5D.S02.8255.0	58	5D.S03.6855.1	63	0D.S03.4027.5	71	5D.S04.2155.0	77
0D.206.8155.5	46	5D.S02.8355.0	58	5D.S03.6855.5	63	0D.S03.5027.5	71	5D.S04.2155.5	77
5D.206.5155.0	46	0D.S02.2655.0	58	5D.S03.6855.6	63	0D.S03.5127.5	71	5D.S04.2155.6	77
5D.206.5155.6	46	0D.S02.2755.0	58	0D.S03.2455.0	63	0D.S03.5227.5	71	0D.S04.2055.0	77
0D.206.2255.0	46	0D.S02.2855.0	58	0D.S03.5955.5	63	0D.S03.5327.5	71	5D.S04.4055.0	77
0D.206.8055.5	46	0D.S02.2955.0	58	0D.S04.1055.9	63	0D.S13.3227.5	71	5D.S04.4055.5	77
0D.206.8155.5	46	0D.S02.6555.0	58	5D.S03.7155.0	63	0D.S13.3327.5	71	5D.S04.4055.6	77
5D.206.9055.0	47	0D.S03.3227.5	58	5D.S03.7155.5	63	0D.S13.3427.5	71	0D.S04.2055.0	77
0D.206.2055.0	47	0D.S03.3327.5	58	5D.S03.7155.6	63	0D.S13.3527.5	71	5D.S04.4155.0	78
0D.206.2055.7	47	0D.S03.3427.5	58	0D.S03.2455.0	63	0D.S23.3227.0	71	5D.S04.4155.5	78
0D.206.8055.5	47	0D.S03.3527.5	58	0D.S03.5955.5	63	0D.S23.3327.0	71	5D.S04.4155.6	78
0D.206.8155.5	47	0D.S03.4027.5	58	0D.S04.1055.9	63	0D.S23.3427.0	71	0D.S04.2055.0	78
5D.206.9155.0	47	0D.S03.5027.5	58	5D.S03.9955.0	64	0D.S23.3527.0	71	5D.SB4.4055.0	78
0D.206.2155.0	47	0D.S92.0255.1	58	0D.S03.2455.0	64	0D.S23.4027.0	71	0D.S04.1955.0	78
0D.206.2155.7	47	0D.S92.0355.1	58	0D.S03.5955.5	64	5D.S04.0055.0	72	5D.SB4.4155.0	78
0D.206.8055.5	47	0D.S92.0455.1	58	0D.S04.1055.9	64	5D.S04.0055.5	72	0D.S04.1955.0	78
0D.206.8155.5	47	0D.S92.0855.1	58	5D.S03.2155.0	65	5D.S04.0055.6	72	5D.S04.9055.0	79
0D.206.1055.0	47	0D.S92.1055.1	58	5D.S03.2155.5	65	0D.S04.2055.0	72	0D.S03.2055.7	79
5D.206.9255.0	47	0D.S92.2255.7	58	5D.S03.2155.6	65	0D.S04.1055.9	72	5D.S04.9155.0	79
0D.206.2255.0	47	0D.S92.2355.7	58	0D.S04.2055.0	65	0D.S04.1155.9	72	0D.S03.2155.7	79
0D.206.2255.7	47	0D.S92.2455.7	58	5D.S03.2355.0	65	0D.S04.1255.9	72	5D.S04.9255.0	79
0D.206.8055.5	47	0D.S92.2855.7	58	5D.S03.2355.5	65	5D.S04.5055.0	72	0D.S03.2255.7	79
0D.206.8155.5	47	0D.S92.3055.7	58	5D.S03.2355.6	65	5D.S04.5055.5	72	5D.S04.9655.0	80
5D.206.8555.0	48	5D.S02.7655.0	59	0D.S03.2355.0	65	5D.S04.5055.6	72	0D.S03.2355.0	80
5D.206.8655.0	48	0D.S02.2555.0	59	5D.S03.4055.0	65	0D.S03.2155.0	72	0D.S04.3227.5	80
0D.206.1555.0	48	5D.S02.8055.0	59	5D.S03.4055.5	65	0D.S04.1055.9	72	0D.S04.3327.5	80
0D.206.8055.5	48	0D.S02.2555.0	59	5D.S03.4055.6	65	5D.S04.5155.0	72	0D.S04.3427.5	80
0D.206.8155.5	48	5D.S02.8155.0	59	0D.S04.2055.0	65	5D.S04.5155.5	72	0D.S04.3527.5	80
0D.206.3227.5	48	5D.S02.9555.0	60	5D.S03.4255.0	66	5D.S04.5156.6	72	0D.S04.4027.5	80
0D.206.3327.5	48	0D.S02.5127.5	60	5D.S03.4255.5	66	0D.S03.2255.0	72	0D.S04.5127.5	80
0D.206.3427.5	48	5D.S03.0055.0	61	5D.S03.4256.6	66	0D.S04.1055.9	72	0D.S04.5227.5	80
0D.206.3527.5	48	5D.S03.0055.5	61	0D.S03.2355.0	66	5D.S04.6955.1	73	0D.S04.5327.5	80
0D.206.4027.5	48	5D.S03.0055.6	61	5D.S03.4155.0	67	0D.S03.2355.0	73	0D.S05.3227.0	80
0D.204.5227.5	48	0D.S04.2055.0	61	5D.S03.4155.5	67	0D.S04.1055.9	73	0D.S05.3327.0	80
0D.206.5127.5	48	0D.S03.5955.5	61	5D.S03.4155.6	67	5D.S04.7055.0	73	0D.S05.3427.0	80
0D.206.5227.5	48	0D.S04.1055.9	61	0D.S04.2055.0	67	5D.S04.7055.6	73	0D.S05.3527.0	80
5D.206.4255.0	49	0D.S04.1155.9	61	5D.S03.4355.0	67	0D.S03.2355.0	73	0D.S05.4027.0	80
5D.206.4355.0	49	5D.S03.5055.0	61	5D.S03.4355.5	67	0D.S04.1055.9	73	5D.S06.0055.0	81
5D.206.4455.0	49	5D.S03.5055.5	61	5D.S03.4356.6	67	5D.S04.9755.0	73	5D.S06.0055.5	81
5D.206.4555.0	49	5D.S03.5056.6	61	0D.S03.2355.0	67	0D.S03.2355.0	73	5D.S06.0055.6	81
5D.210.0055.0	50	0D.S03.2155.0	61	5D.S03.2055.0	68	0D.S04.1055.9	73	0D.S06.2055.0	81
5D.210.0055.6	50	0D.S03.5955.5	61	5D.S03.2055.5	68	5D.S04.2055.0	74	5D.S06.5055.0	81
0D.210.2055.0	50	0D.S04.1055.9	61	5D.S03.2056.6	68	5D.S04.2055.5	74	5D.S06.5055.5	81
5D.210.5055.0	50	5D.S03.5155.0	61	0D.S04.2055.0	68	5D.S04.2056.6	74	5D.S06.5055.6	81
5D.210.5055.6	50	5D.S03.5155.5	61	5D.S03.2255.0	68	0D.S04.2055.0	74	0D.S06.2155.0	81
0D.210.2155.0	50	5D.S03.5156.6	61	5D.S03.2255.5	68	5D.SB4.2055.0	74	5D.S06.9055.0	81

INDEX

NUMÉRO DE PIÈCE | PAGE

0D.S06.2055.7	81	5D.S16.0055.6	85	0D.ST6.4027.0	89	98.400.0000.0	110	Z7.280.6827.0	119
5D.S06.2455.0	82	0D.S16.2055.0	85	55.504.9153.0	90	Z1.980.0040.0	110	Z7.280.6927.0	119
5D.S06.2455.5	82	0D.S16.1055.9	85	07.311.0753.0	90	Z2.803.5010.0	110	Z7.280.7027.0	119
5D.S06.2455.6	82	0D.S10.1055.9	85	5D.S16.1755.0	94	Z2.803.5110.0	110	Z7.280.7127.0	119
0D.S06.2955.0	82	5D.S16.9055.0	85	5D.S35.1755.0	94	Z2.803.5210.0	110	Z7.280.7227.0	119
0D.S08.5227.0	82	0D.S16.2055.7	85	5D.S50.1755.0	94	Z2.803.5310.0	110	Z7.280.8027.0	119
0D.S08.5427.0	82	0D.S03.5327.5	85	5D.S96.1755.0	95	Z2.803.6010.0	110	98.290.1000.0	119
0D.S06.1155.9	82	0D.S04.5327.5	85	5D.S96.1855.0	95	Z2.803.6110.0	110	01.108.7653.0	119
0D.S06.1255.9	82	0D.S06.5227.5	85	0D.S16.6155.0	95	Z2.803.6210.0	110	95.503.0000.0	122
0D.S06.5955.1	82	0D.S16.3227.5	85	0D.S35.6155.0	95	Z5.515.3310.0	111	95.503.0010.1	122
0D.S06.5955.5	82	0D.S17.5227.0	85	0D.S50.6155.0	95	Z5.515.3410.0	111	95.503.0010.5	122
0D.S07.5127.1	82	0D.S17.5327.0	85	0D.S43.6155.0	95	Z5.519.0310.0	111	95.503.0012.0	122
0D.S07.5127.5	82	0D.S17.5427.0	85	0D.S16.1155.0	95	Z5.519.0410.0	111	95.503.0013.0	122
0D.S07.5127.8	82	0D.S17.6027.0	85	0D.S50.1155.0	95	Z1.980.0253.0	111	95.503.0014.0	122
0D.S07.5127.9	82	5D.S35.0055.0	86	5D.S25.1555.0	96	30.494.0110.0	111	95.503.0006.0	122
0D.S07.5227.0	82	5D.S35.0055.5	86	5D.S25.1655.0	96	30.494.4021.6	111	95.503.0005.0	122
0D.S07.5327.0	82	5D.S35.0055.6	86	5D.S35.1555.0	97	98.300.0000.0	112	95.503.0004.0	122
0D.S07.5427.0	82	0D.S16.1055.9	86	5D.S35.1655.0	97	98.300.1000.0	112	95.503.0004.0	122
0D.S07.5527.0	82	0D.S35.1055.9	86	5D.S50.1555.0	98	98.300.0010.0	112	95.503.0015.0	122
0D.S07.5627.0	82	5D.S50.0055.0	86	5D.S50.1655.0	98	0D.200.0000.0	112	95.503.0016.0	122
0D.S07.5727.0	82	5D.S50.0055.5	86	5D.S70.1555.0	99	98.370.0000.0	112	0G.202.7056.0	123
0D.S07.5827.0	82	5D.S50.0055.6	86	5D.S70.1655.0	99	98.370.1000.0	112	0G.202.7156.0	123
0D.S07.5927.0	82	5D.S95.0055.0	86	5D.S95.1555.0	100	98.375.1000.0	112	0G.203.7056.0	123
0D.S07.6027.0	82	5D.S95.0055.5	86	5D.S95.1655.0	100	98.370.1001.0	112	0G.203.7156.0	123
0D.S08.3227.0	82	5D.S95.0055.6	86	5D.S96.1555.0	101	05.556.5252.0	112	0G.204.7056.0	123
0D.S08.4027.0	82	5D.S97.0055.0	87	5D.S96.1655.0	101	98.360.0000.0	112	0G.204.7156.0	123
0D.S03.5127.5	82	5D.S97.0055.5	87	5D.S97.1555.0	102	98.360.0004.0	112	0G.206.7056.0	123
0D.S04.5127.5	82	5D.S97.0055.6	87	5D.S97.1655.0	102	98.380.0000.0	112	0G.206.7156.0	123
0D.S06.3227.5	82	5D.S99.0055.0	87	5D.S98.1555.0	103	98.090.0000.0	113	0G.210.7056.0	123
0D.S06.3327.5	82	5D.S99.0055.5	87	5D.S98.1655.0	103	98.090.0015.0	113	0G.210.7156.0	123
0D.S06.3427.5	82	5D.S99.0055.6	87	5D.S99.1555.0	104	Z5.516.2511.0	113	04.400.0281.2	123
0D.S06.3527.5	82	0D.S35.3227.5	87	5D.S99.1655.0	104	Z5.516.2711.0	113	04.400.0081.2	123
0D.S06.4027.5	82	0D.S36.3227.0	87	0D.S25.3227.0	105	Z5.516.2811.0	113	04.405.1056.0	123
0D.S06.5227.5	82	0D.S36.3327.0	87	0D.S25.3327.0	105	98.290.0000.0	113	04.405.1156.0	123
0D.S07.3227.0	82	0D.S36.3427.0	87	0D.S70.3227.0	105	98.290.1000.0	113	04.405.1256.0	123
0D.S07.3327.0	82	0D.S36.3527.0	87	0D.S70.3327.0	105	Z5.523.9453.0	114	04.410.0181.0	124
0D.S07.3427.0	82	0D.S36.3627.0	87	0D.S43.3227.0	105	0D.200.0455.0	114	04.410.0281.0	124
0D.S07.3527.0	82	0D.S36.3727.0	87	0D.S43.3327.0	105	0D.200.0655.0	114	04.410.0381.0	124
0D.S07.4027.0	82	0D.S36.3827.0	87	0D.S44.3227.0	105	0D.200.0155.0	114	04.410.0481.0	124
5D.S10.0055.0	83	0D.S36.3927.0	87	0D.S44.3327.0	105	0D.200.0255.0	114	04.410.0581.0	124
5D.S10.0055.5	83	0D.S36.4027.0	87	0D.S25.6055.0	105	0D.200.0355.0	114	04.410.0681.0	124
5D.S10.0055.6	83	0D.S50.3227.0	87	0D.S25.6055.1	105	0D.200.0555.0	114	04.410.0781.0	124
0D.S10.2055.0	83	0D.S50.3327.0	87	0D.S25.6055.5	105	0D.200.0755.0	114	04.410.0881.0	124
0D.S06.1055.9	83	0D.S95.3227.0	87	0D.S25.6055.6	105	0D.ST0.0855.0	114	04.410.0981.0	124
0D.S10.1055.9	83	0D.S95.3327.0	87	0D.S25.6055.7	105	Z1.108.8453.0	115	04.410.1081.2	124
5D.S10.5055.0	83	0D.S51.3227.0	87	0D.S25.6055.8	105	05.091.0212.0	115	04.410.1081.8	124
5D.S10.5055.5	83	0D.S51.3327.0	87	0D.S25.6055.9	105	56.704.8153.0	117	04.410.1281.2	124
5D.S10.5055.6	83	0D.S42.3227.0	87	0D.S43.6055.0	105	07.312.5653.0	117	04.405.0056.0	124
0D.S10.2155.0	83	0D.S42.3327.0	87	0D.S43.6055.1	105	56.716.8155.0	117	04.406.0056.0	124
0D.S06.1055.9	83	5D.S35.9055.0	88	0D.S43.6055.5	105	98.290.1000.0	117	04.410.1481.8	125
5D.S10.9055.0	83	5D.S50.9055.0	88	0D.S43.6055.6	105	30.494.0110.0	117	04.410.1581.0	125
0D.S10.2055.7	83	5D.S95.9055.0	88	0D.S43.6055.7	105	30.494.0110.6	117	04.410.1781.0	125
5D.S10.4455.0	84	5D.ST3.0055.0	89	0D.S43.6055.8	105	30.494.0110.7	117	04.410.1981.0	125
0D.S03.5227.5	84	0D.ST3.2055.0	89	0D.S43.6055.9	105	30.494.4021.6	117	04.410.1681.2	125
0D.S04.5227.5	84	0D.ST3.3227.0	89	0D.S44.6055.0	105	56.703.9653.0	118	04.410.1881.2	125
0D.S10.3227.5	84	0D.ST3.3327.0	89	0D.S44.6055.1	105	07.311.8353.0	118	04.410.2081.2	125
0D.S10.3327.5	84	0D.ST3.3427.0	89	0D.S44.6055.5	105	56.703.9753.0	118	04.410.2081.8	125
0D.S10.3427.5	84	0D.ST3.3527.0	89	0D.S44.6055.6	105	56.703.9953.0	118	04.420.0181.2	126
0D.S10.3527.5	84	0D.ST3.4027.0	89	0D.S44.6055.7	105	07.311.8353.0	118	04.420.0181.8	126
0D.S10.4027.5	84	5D.ST4.0055.0	89	0D.S44.6055.8	105	56.703.9853.0	118	04.420.0381.2	126
0D.S11.3227.0	84	0D.ST4.2055.0	89	0D.S44.6055.9	105	56.703.9453.0	118	04.420.0481.2	126
0D.S11.3327.0	84	0D.ST4.3227.0	89	0D.S70.6055.0	105	07.311.8353.0	118	04.420.0581.2	126
0D.S11.3427.0	84	0D.ST4.3327.0	89	0D.S70.6055.1	105	56.703.9553.0	119	04.420.0681.2	126
0D.S11.3527.0	84	0D.ST4.3427.0	89	0D.S70.6055.5	105	07.311.8353.0	119	04.420.1581.2	126
0D.S11.4027.0	84	0D.ST4.3527.0	89	0D.S70.6055.6	105	56.703.8653.0	119	04.420.1581.8	126
0D.S17.3227.0	84	0D.ST4.4027.0	89	0D.S70.6055.7	105	07.312.8053.0	119	04.420.1681.2	126
0D.S17.3327.0	84	5D.ST6.0055.0	89	0D.S70.6055.8	105	Z7.280.6227.0	119	04.420.1681.8	126
0D.S17.4027.0	84	0D.ST6.2055.0	89	0D.S70.6055.9	105	Z7.280.6327.0	119	04.420.1781.2	126
0D.S18.3227.0	84	0D.ST6.3227.0	89	Z2.803.3010.0	110	Z7.280.6427.0	119	04.420.1781.8	126
0D.S18.4027.0	84	0D.ST6.3327.0	89	Z2.803.3110.0	110	Z7.280.6527.0	119	04.420.1881.2	126
5D.S16.0055.0	85	0D.ST4.3427.0	89	Z2.803.3210.0	110	Z7.280.6627.0	119	04.420.0781.2	127
5D.S16.0055.5	85	0D.ST6.3527.0	89	Z2.803.3310.0	110	Z7.280.6727.0	119	04.420.0781.0	127

INDEX

NUMÉRO DE PIÈCE | PAGE

04.420.0781.8	127
04.420.1081.2	127
04.420.1081.0	127
04.420.1081.8	127
04.420.1381.0	127
04.420.1481.2	127
04.420.1281.2	127
04.420.1281.0	127
0D.000.0001.0	129
0D.000.0001.1	129
0D.000.0001.2	129
0D.000.0010.0	129
0D.000.0011.1	129
0D.000.0012.0	129
0D.000.0013.0	129
0D.000.0014.0	129
0D.202.7281.0	129
0D.202.7381.0	129
0D.S02.7381.0	129
0D.000.0000.0	131
0D.000.0000.1	131
0D.000.0000.2	131
0D.202.7156.0	131
0D.202.7056.0	131
0D.203.7156.0	131
0D.203.7056.0	131
0D.204.7156.0	131
0D.204.7056.0	131
0D.206.7156.0	131
0D.206.7056.0	131
0D.210.7156.0	131
0D.210.7056.0	131
0D.000.0020.0	131
0D.000.0020.1	131
0D.000.0020.2	131
0D.202.7455.0	132
0D.202.7555.0	132
0D.203.7455.0	132
0D.203.7555.0	132
0D.200.7055.0	132
0D.200.7155.0	132
0D.200.7255.0	132
0D.200.7455.0	132
0D.202.0156.0	133
0D.203.0156.0	133
0D.204.0156.0	133
0D.206.0156.0	133
0D.210.0156.0	133
0D.202.0256.0	133
0D.203.0256.0	133
0D.204.0256.0	133
0D.206.0256.0	133
0D.210.0256.0	133
0D.202.0356.0	133
0D.203.0356.0	133
0D.204.0356.0	133
0D.206.0356.0	133
0D.210.0356.0	133
0D.202.0456.0	133
0D.203.0456.0	133
0D.204.0456.0	133
0D.206.0456.0	133
0D.210.0456.0	133
0D.202.0556.0	133
0D.203.0556.0	133
0D.204.0556.0	133
0D.206.0556.0	133
0D.210.0556.0	133
0D.202.0656.0	133
0D.203.0656.0	133
0D.204.0656.0	133
0D.206.0656.0	133
0D.210.0656.0	133
0D.202.0756.0	133
0D.203.0756.0	133
0D.204.0756.0	133
0D.206.0756.0	133
0D.210.0756.0	133
0D.202.0856.0	133
0D.203.0856.0	133
0D.204.0856.0	133
0D.206.0856.0	133
0D.210.0856.0	133
0D.202.0956.0	133
0D.203.0956.0	133
0D.204.0956.0	133
0D.206.0956.0	133
0D.210.0956.0	133
0D.202.1056.0	133
0D.203.1056.0	133
0D.204.1056.0	133
0D.206.1056.0	133
0D.210.1056.0	133
0D.202.1156.0	133
0D.203.1156.0	133
0D.202.1256.0	133
0D.203.1256.0	133
0D.202.1356.0	133
0D.203.1356.0	133
0D.202.1456.0	133
0D.203.1456.0	133
0D.202.1556.0	133
0D.203.1556.0	133
0D.202.1656.0	133
0D.203.1656.0	133
0D.202.1756.0	133
0D.203.1756.0	133
0D.202.1856.0	133
0D.203.1856.0	133
0D.203.1956.0	133
0D.203.2056.0	133
0D.204.1156.0	133
0D.206.1156.0	133
0D.204.1256.0	133
0D.206.1256.0	133
0D.204.1356.0	133
0D.206.1356.0	133
0D.204.1456.0	133
0D.206.1456.0	133
0D.204.1556.0	133
0D.206.1556.0	133
0D.204.1656.0	133
0D.206.1656.0	133
0D.204.1756.0	133
0D.206.1756.0	133
0D.204.1856.0	133
0D.206.1856.0	133
0D.204.1956.0	133
0D.206.1956.0	133
0D.204.2056.0	133
0D.206.2056.0	133
0D.204.2156.0	133
0D.206.2156.0	133
0D.204.2256.0	133
0D.206.2256.0	133
0D.206.2356.0	133
0D.206.2456.0	133
0D.206.2556.0	133
0D.206.2656.0	133
0D.210.1156.0	133
0D.210.2156.0	133
0D.210.1256.0	133
0D.210.2256.0	133
0D.210.1356.0	133
0D.210.2356.0	133
0D.210.1456.0	133
0D.210.2456.0	133
0D.210.1556.0	133
0D.210.2556.0	133
0D.210.1656.0	133
0D.210.2656.0	133
0D.210.1756.0	133
0D.210.2756.0	133
0D.210.1856.0	133
0D.210.2856.0	133
0D.210.1956.0	133
0D.210.2956.0	133
0D.210.2056.0	133
0D.210.3056.0	133
0D.202.3227.5	134
0D.202.3327.5	134
0D.202.3427.5	134
0D.202.4027.5	134
0D.202.5027.5	134
0D.203.3227.5	134
0D.203.3327.5	134
0D.203.3427.5	134
0D.203.3527.5	134
0D.203.4027.5	134
0D.203.5027.5	134
0D.203.5227.5	134
0D.203.5327.5	134
0D.203.5427.5	134
0D.204.3227.5	134
0D.204.3327.5	134
0D.204.3427.5	134
0D.204.3527.5	134
0D.204.4027.5	134
0D.204.5027.5	134
0D.206.3227.5	134
0D.206.3327.5	134
0D.206.3427.5	134
0D.206.3527.5	134
0D.206.4027.5	134
0D.210.3227.5	134
0D.210.3327.5	134
0D.210.3427.5	134
0D.210.3527.5	134
0D.216.3227.5	134
0D.202.5127.5	134
0D.204.5127.5	134
0D.203.5127.5	134
0D.206.5127.5	134
0D.210.5127.5	134
0D.216.5127.5	134
0D.204.5227.5	134
0D.204.5327.5	134
0D.204.5427.5	134
0D.206.5227.5	134
0D.S02.5127.5	135
0D.S03.3227.5	135
0D.S03.3327.5	135
0D.S03.3427.5	135
0D.S03.3527.5	135
0D.S03.4027.5	135
0D.S03.5027.5	135
0D.S04.3227.5	135
0D.S04.3327.5	135
0D.S04.3427.5	135
0D.S04.3527.5	135
0D.S04.4027.5	135
0D.S06.3227.5	135
0D.S06.3327.5	135
0D.S06.3427.5	135
0D.S06.3527.5	135
0D.S06.4027.5	135
0D.S10.3227.5	135
0D.S10.3327.5	135
0D.S10.3427.5	135
0D.S10.3527.5	135
0D.S10.4027.5	135
0D.S16.3227.5	135
0D.S35.3227.5	135
0D.S03.5127.5	135
0D.S03.5227.5	135
0D.S03.5327.5	135
0D.S04.5127.5	135
0D.S04.5227.5	135
0D.S04.5327.5	135
0D.S06.5227.5	135
0D.S13.3227.5	135
0D.S13.3327.5	135
0D.S13.3427.5	135
0D.S13.3527.5	135
0D.S23.3227.0	136
0D.S23.3327.0	136
0D.S23.3427.0	136
0D.S23.3527.0	136
0D.S23.4027.0	136
0D.ST3.3227.0	136
0D.ST3.3327.0	136
0D.ST3.3427.0	136
0D.ST3.3527.0	136
0D.ST3.4027.0	136
0D.S05.3227.0	136
0D.S05.3327.0	136
0D.S05.3427.0	136
0D.S05.3527.0	136
0D.S05.4027.0	136
0D.S07.3227.0	136
0D.S07.3327.0	136
0D.S07.3427.0	136
0D.S07.3527.0	136
0D.S07.4027.0	136
0D.S11.3227.0	136
0D.S11.3327.0	136
0D.S11.3427.0	136
0D.S11.3527.0	136
0D.S11.4027.0	136
0D.S17.5227.0	136
0D.S17.5327.0	136
0D.S17.5427.0	136
0D.S17.6027.0	136
0D.S36.3227.0	136
0D.S36.3327.0	136
0D.S36.3427.0	136
0D.S36.3527.0	136
0D.S36.3627.0	136
0D.S36.3727.0	136
0D.S36.3827.0	136
0D.S36.3927.0	136
0D.S36.4027.0	136
0D.S50.3227.0	136
0D.S50.3327.0	136
0D.S95.3227.0	136
0D.S95.3327.0	136
0D.S51.3227.0	136
0D.S51.3327.0	136
0D.S42.3227.0	136
0D.S42.3327.0	136
0D.S03.6555.2	137
0D.S03.6555.8	137
0D.S04.6555.2	137
0D.S04.6555.8	137
0D.S06.6555.2	137
0D.S06.6555.8	137
0D.S06.6655.2	137
0D.S10.6555.2	137
0D.S10.6555.8	137
0D.S16.6555.2	137
0D.S16.6555.8	137
0D.S35.6555.2	137
0D.S35.6555.8	137
0D.202.8055.5	137
0D.202.8155.5	137
0D.203.8055.5	137
0D.203.8155.5	137
0D.204.8055.5	137
0D.204.8155.5	137
0D.206.8055.5	137
0D.206.8155.5	137
0D.S03.5955.5	137
0D.S06.5955.1	137
0D.S06.5955.5	137
95.300.0500.0	138
06.502.4300.0	138
05.502.4000.0	138
06.502.4000.0	138
06.502.5000.0	138
05.502.5600.0	138
06.502.4000.0	138
06.502.5000.0	138
05.502.5600.0	138
06.502.4100.0	138
06.502.4200.0	138
06.502.4200.0	138
06.502.4200.0	138
06.600.2027.0	139
06.600.2127.0	139
06.600.2227.0	139
06.600.2327.0	139
06.600.2427.0	139
06.600.2527.0	139
06.600.2627.0	139
06.600.2727.0	139
06.600.2827.0	139
06.600.2927.0	139
06.600.3027.0	139
06.600.3127.0	139
06.600.3227.0	139
06.600.3327.0	139
06.600.3427.0	139
06.600.3527.0	139
06.600.4027.0	139
06.600.4127.0	139
06.600.4227.0	139
06.600.4327.0	139
06.600.4427.0	139
06.600.4527.0	139
06.600.4627.0	139
06.600.4727.0	139
06.600.4827.0	139
06.600.4927.0	139
06.600.5027.0	139
95.350.0100.0	139
95.101.1300.0	139
95.101.1100.0	139

INFOS **À EMPORTER**



Vous trouverez toutes les brochures Wieland Electric à télécharger sur notre site Web :

https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads

Intéressant pour vous :

SELOS NEW GENERATION
Aperçu des borniers.
Réf. 0511.2

MISE À JOUR DU BORNIER
Conversion simplifiée.
Présentation des borniers de référence croisée WT, WTP et WKFN.
Réf. 0515.2

Wieland on YouTube :
Découvrez nos solutions en mouvement



https://www.youtube.com/user/WielandElectric

Conseil technique :
solutions industrielles

Téléphone: +33 1 30320707

E-mail: technique.france@wieland-electric.com

Mondial: https://wie.li/kontaktinternational

SEULEMENT À **UN CLIC**

Scanner le QR code – visualiser les produits dans l'E-SHOP.

Notre eShop Wieland :

Dans notre eShop, vous trouverez toutes les informations sur nos produits, les prix et les données techniques.

Commandez en ligne de manière simple et pratique et vérifiez la disponibilité des produits.

https://eshop.wieland-electric.com



wieland

SIÈGE

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Allemagne

ALLEMAGNE
Téléphone +49 951 9324-0
info@wieland-electric.com

FRANCE
Téléphone +33 1 30320707
info.france@wieland-electric.com

BELGIQUE
Téléphone +32 3 8661800
info.belgium@wieland-electric.com

SUISSE
Téléphone +41 52 2352100
info.swiss@wieland-electric.com

0500.2 MC 08/26

Représenté dans plus de 70 pays :

www.**wieland**-electric.com